

Extensor de Consola KVM HDMI USB por Cable Cat5e / Cat6 con Video 1080p HD Sin Comprimir - 100m

ID del Producto: SV565UTPHDU



El extensor KVM con USB HDMI®, modelo SV565UTPHDU, permite controlar una computadora hasta a 100 metros de distancia, a través de una única conexión con cable Cat 5e o Cat 6, con video HDMI de 1080p no comprimido y acceso hasta a 3 dispositivos USB conectados.

Solución flexible para el encendido a distancia de pantallas grandes de alta definición, este extensor HDMI USB es compatible con resoluciones de video de 1080p o 1920x1200 no comprimido a la máxima distancia. Incluye funciones adicionales como soporte para 3D, HDCP, CEC y sincronización de labios pass-through, las cuales permiten ver en la pantalla remota las imágenes tal y como se requiera.

Esta consola KVM versátil se puede conectar a un solo sistema o en cascada a un switch KVM existente para el funcionamiento a distancia de varios sistemas, además incluye 3 puertos USB 2.0 en el extremo remoto, lo cual permite conectar un teclado, mouse, impresora u otros periféricos. Debido a que el extensor utiliza un cable de red Cat 5e (o superior), se tiene la opción de utilizar infraestructura de alambres existente, lo cual evita molestias y gastos en rollos de cables de video.

Respaldado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

- Opere de forma remota uno o más servidores ubicados en un mismo edificio o campus
- Utilícelo para controlar remotamente servidores protegidos y físicamente inaccesibles

- Puede funcionar como cliente ligero de usuarios avanzados y controlar potentes servidores de rack como si fueran equipos de escritorio
- Controle y monitoree un servidor remoto desde un entorno de condiciones extremas en las que no funcionaría correctamente, debido al calor, el polvo, etc. (fábricas, almacenes, minas, etc.)
- Ideal para controlar un PC en un área en la que no está permitido el ruido de un ventilador o de una unidad de disco duro, como por ejemplo un estudio de emisión de televisión

Características

- Extensión de video de alta definición (HD) de 1080p y 1920x1200 no comprimido
- Extensión en hasta 100 metros a través de un solo cable Cat5e/Cat6
- Soporte para HDCP, CEC y sincronización de labios pass-through
- Independiente del Sistema Operativo - no requiere controladores ni software
- 3 puertos USB 2.0 con tasas de transferencia de hasta 30 Mbps
- Soporte para conexión con una única computadora o conexión en cascada con un conmutador KVM existente
- Compatible con prácticamente todas las combinaciones de teclado y mouse (inclusive Inalámbricos)

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Soporte de Audio	No
Cantidad de Puertos KVM	1
Plataformas Admitidas	USB
Tipo de Video PC	HDMI
Soporte de Pantalla Doble	1
Montaje en Rack	No
Sistema En Cascada	Sí

Rendimiento



Control IP KVM	No
Tasa de Transferencia de Datos Máxima	30 Mbps (USB)
Distancia Máxima de Transferencia	100 m (328 ft)
Resolución Digital Máxima	Full uncompressed 1080p and 1920x1200
Profundidad de Color	Color "Deep" (real) a 30/36 bits

Conector(es)

Interfaz(ces) de Consola	HDMI (19 pines)
	RJ-45
	USB Type-A (4 pines) USB 2.0
Conectores del Host	RJ-45
	USB B (4 pines)
	HDMI (19 pines)

Software

Compatibilidad OS	OS independent; No software or drivers required
-------------------	---

Observaciones / Requisitos

Nota	Las medidas del producto hacen referencia a una sola unidad (anfitrión o remota) Puerto Config: reservado para uso del fabricante
------	---

Indicadores

Indicadores LED	Encendido
	Enlace
	USB
	Vídeo

Requisitos de



Energía

Adaptador de Corriente Incluido	2 adaptadores de CA (corriente alterna) incluidos
Tensión de Entrada	100 - 240 AC
Corriente de Entrada	0.6 A
Tensión de Salida	5 DC
Alimentación de Salida	3 A
Polaridad Central	Positivo
Tipo de Enchufe	C
Consumo de Energía	15

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Humedad	20% a 80% RH (humedad relativa, sin condensación)

Características Físicas

Color	Negro
Tipo de Gabinete	Aluminio
Longitud del Producto	6.9 in [17.5 cm]
Ancho del Producto	4.4 in [11.2 cm]
Altura del Producto	1.2 in [30 mm]
Peso del Producto	29.9 oz [847 g]

Información de la Caja

Longitud de la Caja	14.8 in [37.5 cm]
Ancho de la Caja	8.4 in [21.4 cm]



Altura de la Caja 4.1 in [10.3 cm]

Peso (de la Caja) del Envío 5.4 lb [2.5 kg]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	unidad transmisora local
	unidad receptora remota
	Kit de Montaje
	cable hdmi
	Cable USB
	adaptadores universales de alimentación (NA, UE, RU)
	Guía rápida de inicio

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

