

## USB/VGA Cat5 UTP KVM Verlengsysteem

Productcode: SV565UTPUEU



Met dit USB VGA KVM Verlengsysteem kunt u een server, computer of meerdere computers bedienen (aangesloten via een KVM-switch) via een standaard Cat5 of Cat6 UTP-netwerkkabel op een afstand van maximaal 150 m. Aansluitkabels voor de PC worden meegeleverd voor een kant-en-klare oplossing.

U kunt gebruik maken van uw bestaande toetsenbord, muis en monitor om zowel een verafgelegen server als uw computer op kantoor te bedienen. Dit is niet alleen ruimtebesparend, maar het bespaart u ook de kosten van aparte randapparatuur, doordat u op de afgelegen locatie kunt omschakelen tussen werkstation en KVM.

Het USB/VGA-verlengsysteem is ontworpen voor een langdurige en betrouwbare werking en wordt geleverd met 2-jaar garantie door StarTech.com.

## Certificaties, rapporten en compatibiliteit

### Toepassingen

- Bewaak computergestuurde apparatuur in een fabriek of magazijn
- Gebruik een of meer servers in een serverruimte vanaf een externe locatie
- Bedien machines en bewakingssystemen op afstand

### Eigenschappen

- Kan worden gebruikt op een enkele computer of worden aangesloten op een bestaande KVM-switch
- Eenvoudige installatie met behulp van standaard UTP-netwerkbekabeling
- Inclusief kabels voor een kant-en-klaar systeem
- Intuïtieve sneltoetsen
- Ondersteunt automatisch of handmatig omschakelen tussen lokale en afgelegen gebruikers
- Er kunnen lokaal en op afgelegen locaties USB-computers worden aangesloten (USB-toetsenbord en muis nodig voor bediening op afstand)
- Ondersteunt de meeste toetsenbord/muis-combinaties (inclusief draadloze)

---

#### Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Audio	Nee
KVM-poorten	2
Ondersteunde platforms	USB
PC-videotype	VGA
Multi-monitor	1
Rack-monteerbaar	Nee

---

#### Prestaties

IP-controle	Nee
Max. overdrachtsafstand	150 m (492 ft)
Ondersteunde resoluties	1280 x 1024 @ 300ft/ 100m 1024 x 768 @ maximum cable length
MTBF	126000 uur

---

#### Connector(en)

Console-aansluiting(en)	USB Type-A (4-polig) USB 2.0
-------------------------	------------------------------



	VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)
Hostaansluitingen	VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)
Andere aansluiting(en)	RJ-45
<hr/>	
Software	
Besturingssystemen	OS independent; No software or drivers required
<hr/>	
Speciale opmerkingen / vereisten	
Notitie	Gewicht / afmetingen van product gelden voor een enkele eenheid (externe of basiseenheid)
<hr/>	
Voeding	
Inclusief voedingsadapter	Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning	100 - 240 AC
Ingangsstroom	0.2A
Uitgangsspanning	9V DC
Uitgangsstroom	0.6A
Polariteit pin midden	Positief
Stekkertype	M
Vermogensopname	5.4
<hr/>	
Gebruiksomgeving	
Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Vochtigheid	0% - 80% rel. luchtvochtigheid
<hr/>	
Fysieke eigenschappen	
Kleur	Zwart
Type behuizing	Staal



Lengte product	3.0 in [75.0 mm]
Breedte product	6.1 in [15.5 cm]
Hoogte product	0.8 in [20.0 mm]
Gewicht product	10.6 oz [299.0 g]

---

Verpakkingsinformatie

Package Length	11.6 in [29.4 cm]
Package Width	3.3 in [85.0 mm]
Package Height	9.6 in [24.3 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	3.8 lb [1.7 kg]

---

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	Basiseenheid
	Console-eenheid
	1,8m 2-in-1 USB VGA KVM-kabels
	Inclusief rubberen voetjes
	Voedingsadapter
	Handleiding

---

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

