

USB VGA KVM konsolförlängare över CAT5 UTP (150 m)

Produkt ID: SV565UTPUEU



Med SV565UTPUEU USB VGA KVM konsolförlängare över CAT5 UTP (150 m) kan du kontrollera en server, en dator eller flera datorer (som är anslutna via en KVM-switch) över en Cat5 eller Cat6 UTP standardanslutning för nätverkskablar på avstånd upp till 150 m bort. Anslutningskablar för PC-dator ingår med denna produkt för en innovativ lösning.

Du kan använda ditt befintliga tangentbord och skärm för att få tillgång både till serverrummet och din kontorsdator. Det sparar på plats och du behöver inte en invecklad fjärrkonsol för att byta mellan sikt över arbetsstationen och KVM-sikt vid fjärrplatsen.

Täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Övervaka datorkontrollerad utrustning i en fabrik eller i ett varuhus
- Använd en eller flera servrar i ett serverrum från en fjärrplats
- Kontrollera fjärrmaskiner och övervakningssystem

Funktioner

- Det går att använda den med en enda dator eller ansluten till en befintlig KVM-switch

- Enkel installation om du använder industristandardiserad UTP nätverkskabel
- Kablar som är redo för installation medföljer
- Intuitiva genvägskommandon
- Stödjer automatisk byte mellan värd och fjärranvändare och tillägnad kontroll
- USB-datorer stöds vid värd- och fjärrposition (USB tangentbord och mus krävs för fjärrkonsol)
- Med stöd för de flesta kombinationstangentbords- och mösset (inklusive trådlösa)

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Audio	Nej
KVM-portar	2
PC-gränssnitt	USB
PC-videotyp	VGA
Flera skärmar	1
Hyllmonterbar	Nej

Prestanda

IP-kontroll	Nej
Maximalt överföringsavstånd	150 m (492 ft)
Stödda upplösningar	1280 x 1024 @ 300ft/ 100m 1024 x 768 @ maximum cable length
Medeltid mellan fel (MTBF)	126000 hours

Kontakt(er)

Konsolgränssnitt	USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 VGA (15-stifts, High Density D-Sub)
Värdkontakter	VGA (15-stifts, High Density D-Sub)



Övriga gränssnitt RJ-45

Mjukvara

OS-kompatibilitet OS independent; No software or drivers required

Särskilda
anmärkningar/krav

Obs. Produktvikt/-mått visar på en enhet (värd eller fjärr enhet)

Ström

Power Source AC-adapter medföljer

Inspänning 100 - 240 AC

Inström 0.2A

Utspänning 9V DC

Utström 0.6A

Polaritet på mittpol Positiv

Kontakttyp M

Strömförbrukning 5.4

Miljö

Drifttemperatur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)

Förvaringstemperatur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

Luftfuktighet 0~80 % RH

Utseende

Färg Svart

Kabinetttyp Stål

Produktlängd 3.0 in [75.0 mm]

Produktbredd 6.1 in [15.5 cm]

Produkt höjd 0.8 in [20.0 mm]

Produktvikt 10.6 oz [299.0 g]



Förpackning

Package Length	11.6 in [29.4 cm]
Package Width	3.3 in [85.0 mm]
Package Height	9.6 in [24.3 cm]
Fraktvikt (förpackning)	3.8 lb [1.7 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	Värdenhet
	Fjärrenhet
	1,8 m 2-i-1 USB VGA KVM-kablar
	Paket gummifötter
	Strömadapter
	Bruksanvisning

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

