

Extensor de Consola KVM por Cat 5 Ethernet (300m) con USB - Vídeo VGA

ID del Producto: SV565UTPUL



Este extensor de Consola USB de largo alcance permite controlar un servidor, ordenador o múltiples ordenadores (conectados mediante un Conmutador KVM) a través de cable UTP de Cat5 o Cat6, ubicados a 1000 pies de distancia.

Puede utilizar su teclado, ratón y monitor USB existentes para acceder tanto a la sala de servidores como a su ordenador de oficina, ahorrando espacio y evitando la necesidad de emplear una consola remota dedicada ya que puede alternar entre la visualización de la estación de trabajo y la de un KVM ubicado a distancia .

Diseñado para brindar una operación duradera y confiable, el Extensor de Consola USB VGA de Largo Alcance, SV565UTPUL cuenta con una garantía de 3 años con el respaldo de StarTech.com.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

- Permite controlar máquinas y sistemas de monitoreo de seguridad a distancia
- Permite monitorear equipos controlados por ordenadores en una fábrica o en un depósito desde un lugar remoto
- Permite utilizar uno o más servidores en una sala de servidores desde una ubicación remota
- Permite a dos usuarios compartir una PC o un KVM

Características


- Compatible con cableado UTP estándar CAT 5, 5e, o 6
- Comandos intuitivos de acceso directo
- Soporta conmutación automática entre el host y usuarios remotos o control dedicado
- Admite ordenadores USB en el host y en ubicaciones remotas (se requiere teclado y ratón USB para una consola remota)
- Soporte de alta resolución: Hasta 1920x1200(WUXGA)/ 1600x1200(UXGA)
- Ajustes de Ecualizador (nitidez), Ganancia (brillo), y RGB Skew mediante teclas de acceso directo
- Modo de compatibilidad – permite pasar comandos de acceso directo a KVMs StarView
- El kit incluye unidades locales y remotas
- Soporta prácticamente todas las combinaciones de teclado y ratón (inclusive Inalámbricos)
- Soporta PC host PS/2 y USB a través del cable PS2 o USB de KVM apropiado (estilo USB incluido)
- Función de Límite de Resolución Máxima para capturar el nivel de resolución y así evitar que el ajuste de resolución exceda la capacidad del dispositivo conectado

Hardware

Política de Garantía	3 Years
Soporte de Audio	No
Cantidad de Puertos KVM	2
Plataformas Admitidas	USB
Tipo de Video PC	VGA
Soporte de Pantalla Doble	1
Montaje en Rack	No
Cables Incluidos	Sí

Rendimiento

Control IP KVM	No
----------------	----



Distancia Máxima de Transferencia	300 m (984 ft)
Resolución Analógica Máxima	UXGA - 1600x1200, WUXGA - 1920x1200
Pantalla Plana Soportada	Sí
Soporte para Selección de Puertos	Botón Pulsador y Teclas de Acceso Directo
MTBF	164000 horas

Conector(es)

Interfaz(ces) de Consola	VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad)
	USB Type-A (4 pines) USB 2.0
Conectores del Host	VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad)
Otra(s) Interfaz(ces)	RJ-45

Software

Compatibilidad OS	OS independent; No software or drivers required
-------------------	---

Observaciones / Requisitos

Nota	Soporta prácticamente todas las combinaciones de teclado y ratón (inclusive Inalámbricos)
------	---

Indicadores

Indicadores LED	Indicador Remoto
	Indicador Local

Requisitos de Energía

Adaptador de Corriente Incluido	Adaptador de alimentación de CA incluido
Tensión de Entrada	100 - 240 AC
Corriente de Entrada	0.8A
Tensión de Salida	12V DC



Alimentación de Salida 1.5A

Polaridad Central Positivo

Tipo de Enchufe M

Consumo de Energía 18

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa 0°C to 40°C (32°F to 104°F)

Temperatura de Almacenamiento -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

Humedad HR 0~80%

Características Físicas

Color Negro

Tipo de Gabinete Acero

Ancho del Producto 6.2 in [15.7 cm]

Altura del Producto 0.8 in [20 mm]

Profundidad del Producto 2.8 in [70 mm]

Peso del Producto 22.0 oz [622 g]

Información de la Caja

Longitud de la Caja 11.6 in [29.4 cm]

Ancho de la Caja 7.8 in [19.7 cm]

Altura de la Caja 2.8 in [72 mm]

Peso (de la Caja) del Envío 3.0 lb [1.4 kg]

Contenido de la Caja



Incluido en la Caja	Extensores KVM (1x Unidad Local, 1x Unidad Remota)
	Adaptador universal de alimentación: listo para su uso en Norteamérica/Unión Europea/Reino Unido solo cuando se compra en NA/UE/RU; listo para su uso en Australia y Nueva Zelanda solo cuando se compra en dichos países
	Manual del Usuario
	Patas de Goma
	Cables KVM USB VGA 2 en1

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

