

Extendeur Prolongateur de Console KVM de 300m sur Cat5 avec VGA et USB

Nº de produit: SV565UTPUL



Cet extendeur de console KVM USB VGA de longue portée vous permet de contrôler un serveur, un ordinateur ou plusieurs ordinateurs (connectés via le commutateur KVM) sur une connexion de câble réseau UTP standard Cat5 ou Cat6 , à des distances d'au plus 300 mètres. Vous pouvez utiliser votre clavier USB, votre souris USB et votre moniteur existant pour accéder à la salle du serveur et à votre ordinateur de bureau, économisant ainsi de l'espace et évitant d'installer une console distante dédiée, grâce à la commutation entre l'écran de la station de travail et l'écran KVM, depuis un lieu distant. . Conçu pour assurer un fonctionnement durable et fiable.

Certifications, rapports et compatibilité













Applications

- Permet à deux utilisateurs de partager un PC ou un KVM.
- Permet de contrôler à distance des machines et des systèmes de surveillance de sécurité.
- Utilisation de un ou de plusieurs serveurs dans une salle de serveurs, depuis un lieu distant.



• Permet de surveiller un équipement contrôlé par ordinateur dans une usine ou un entrepôt à distance.

Spécifications techniques

- Prise en charge haute résolution : Jusqu'à 1920x1200(WUXGA)/ 1600x1200(UXGA).
- Le kit inclut des unités locales et des télécommandes.
- Le mode de compatibilité permet la transmission des commandes par touches de raccourci aux KVM StarView connectés.
- La fonction de limitation de résolution maximale permet de limiter la résolution et éviter ainsi que le réglage de la résolution dépasse la capacité de l'écran connecté.
- Les ordinateurs USB sont pris en charge sur des lieux hôtes ou distants (un clavier et une souris USB sont requis pour la console distante).
- Prise en charge de l'auto-commutation entre les utilisateurs hôtes et distants ou du contrôle dédié.
- Compatible avec le câblage UTP CAT 5, 5e, ou 6.
- Commandes intuitives par touches de raccourci.
- Commande de l'égaliseur (netteté), du gain (luminosité) et des corrections de l'effet d'obliquité par touches de raccourci RGB.
- Prise en charge de la plupart des ensembles clavier et souris (sans fil inclus).
- PS/2 et USB du PC hôte pris en charge par le câble approprié PS2 ou USB KVM (USB inclus).

Matériel		
	Politique de garantie	3 Years
	Prise en charge audio	Non
	Nombre de ports KVM	2
	Plateformes prises en charge	USB
	Type de vidéo du PC	VGA
	Prise en charge écran double	1
	Montage sur bâti	Non





	Câbles inclus	Oui
Performance		
	Contrôle IP KVM	Non
	Distance de transfert max.	300m [984ft]
	Résolutions analogiques max.	UXGA - 1600x1200, WUXGA - 1920x1200
	Prise en charge grand écran	Oui
	Prise en charge sélection de port	Bouton-poussoir et raccourcis clavier
	MTBF	164000 heures
Connecteur(s)	T. 1. 5. ()	4 UCD 2 0 T
	Interface(s) console	4 - USB 2.0 Type-A (4 broches, 480Mbps)
		2 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité)
	Connecteurs hôte	2 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité)
	Autre(s) interface(s)	2 - RJ-45
Logiciel		
	Compatibilité système d'exploitation	OS independent; No software or drivers required
Notes spéciales / Configuration		
J	Remarque	Prise en charge de la plupart des ensembles clavier et souris (sans fil inclus).
Indicateurs		
	Indicateurs lumineux	2 - Indicateur distant
		2 - Indicateur local
Alimentation		
	Source d'alimentation	Adaptateur secteur inclus
	Tension d'entrée	100 - 240 AC



Courant d'entrée 0.8A

Tension de sortie 12V DC

Courant de sortie 1.5A

Center Tip Polarity Positif

Type de prise M

Consommation électrique

Conditions environnementales

Température de 0°C to 40°C (32°F to 104°F) fonctionnement

18

Température de stockage

-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

Humidité Humidité relative de 0~80 %

Caractéristiques physiques

Couleur Noir

Type de boîtier Acier

Longueur du produit 0.0 in [0.0 mm]

Largeur du produit 6.2 in [15.7 cm]

Hauteur du produit 0.8 in [2.0 cm]

Profondeur du produit 2.8 in [70 mm]

Poids du produit 1.4 lb [0.6 kg]

Informations d'emballage

Quantité par paquet 1

Longueur du Paquet 11.6 in [29.4 cm]

Package Width 7.8 in [19.7 cm]



Package Height 2.8 in [7.2 cm]

Poids brut 3.0 lb [1.4 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 2 - Extendeurs KVM (1 local, 1 distant)

2 - Câbles KVM USB VGA 2 en 1

1 - Pieds en caoutchouc

1 - Adaptateur d'alimentation universel

1 - Manuel d'utilisation

^{*} L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis