

Extender console KVM VGA USB via cavo UTP Cat5 a lungo raggio - 300 m

ID prodotto: SV565UTPUL



Questo extender della console KVM VGA USB a lungo raggio consente di controllare un server, un computer o più computer (connessi tramite switch KVM) via cavo UTP standard Cat5 o Cat6, a distanze fino a 300 m. È possibile utilizzare la tastiera e il mouse USB esistenti, insieme al monitor, per accedere sia alla sala server che al computer in ufficio, risparmiando così spazio ed evitando di dover utilizzare una console remota dedicata. In questo modo è possibile passare dalla visualizzazione delle workstation alla visualizzazione KVM e viceversa dalla postazione remota. Progettato per offrire un funzionamento affidabile a lungo termine, l'extender della console KVM VGA USB SV565UTPUL a lungo raggio è coperto da 3 anni di garanzia StarTech.

## Certificazioni, report e compatibilità

### Applicazioni

- Macchine a controllo remoto e sistemi di monitoraggio di sicurezza
- Consente di monitorare dispositivi controllati da remoto tramite computer in industrie o magazzini
- Utilizzo di uno o più server in una sala server dedicata da una postazione remota
- Consente a due utenti di condividere un PC o KVM

### Caratteristiche

- Supporto dell'alta risoluzione: fino a 1920x1200 (WUXGA)/1600x1200 (UXGA)

- Unità locale e remota incluse nel kit
- La modalità di compatibilità consente di passare i comandi di scelta rapida ai KVM StarView collegati
- I computer USB sono supportati nelle postazioni host e remote (tastiera e mouse USB necessari per la console remota)
- La funzione Limite risoluzione massima consente di limitare la risoluzione per impedire il superamento delle specifiche del display connesso
- Supporta il passaggio automatico tra utenti host e remoti o controllo dedicato
- Compatibile con cavi UTP Cat5, 5e o 6
- Tasti di scelta rapida intuitivi
- Equalizzatore (nitidezza) controllato tramite tasti di scelta rapida, regolazione del guadagno (luminosità) e RGB Skew
- Supporta la maggior parte dei set combinati di tastiera e mouse (wireless incluso)
- PS/2 e USB del PC host supportati via cavo KVM USB o PS/2 adatto (incluso tipo USB)

---

#### Hardware

Norme di garanzia	3 Years
Audio	No
Porte KVM	2
Interfaccia PC	USB
Tipo video PC	VGA
Multimonitor	1
Montaggio a rack	No
Cavi inclusi	Sì

---

#### Prestazioni

Controllo IP	No
Distanza di trasferimento max	300 m (984 ft)
Risoluzioni analogiche massime	UXGA - 1600x1200, WUXGA - 1920x1200



Widescreen supportato	Sì
Supporto selezione porte	Pulsante e tasti di scelta rapida
MTBF	164000 Ore

---

#### Connettore/i

Interfacce console	VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) USB Type-A (4 pin) - USB 2.0
Connettori host	VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità)
Altre Interfacce	RJ-45

---

#### Software

Compatibilità con sistemi operativi	OS independent; No software or drivers required
-------------------------------------	---

---

#### Note/requisiti speciali

Nota	Supporta la maggior parte dei set combinati di tastiera e mouse (wireless incluso)
------	--

---

#### Indicatori

Indicatori LED	Indicatore remoto Indicatore locale
----------------	--

---

#### Alimentazione

Adattatore di alimentazione incluso	Adattatore CA incluso
Tensione ingresso	100 - 240 AC
Corrente ingresso	0.8A
Tensione di uscita	12V DC
Corrente di uscita	1.5A
Tipo punta centrale	Positivo



Tipo presa	M
Consumo energetico	18

---

#### Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura di conservazione	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Umidità	0~80% RH

---

#### Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Tipo enclosure	Acciaio
Larghezza prodotto	6.2 in [15.7 cm]
Altezza prodotto	0.8 in [20 mm]
Profondità prodotto	2.8 in [70 mm]
Peso prodotto	22.0 oz [622 g]

---

#### Informazioni confezione

Package Length	11.6 in [29.4 cm]
Package Width	7.8 in [19.7 cm]
Package Height	2.8 in [72 mm]
Peso spedizione (confezione)	3.0 lb [1.4 kg]

---

#### Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	<p>Extender KVM (1 x locale, 1 x remoto)</p> <p>Cavi KVM VGA USB 2 in 1</p> <p>Piedini in gomma</p>
--------------------------	---



Adattatore di alimentazione universale: viene fornito predisposto per NA/EU/UK solo in caso di acquisto in tali paesi e predisposto per Australia e Nuova Zelanda solo in caso di acquisto in Australia e Nuova Zelanda

Manuale utente

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

