

Extensor de Consola KVM por Cat 5 Ethernet (300m) con USB - Video VGA

ID del Producto: SV565UTPUL



Este extensor de Consola USB de largo alcance permite controlar un servidor, computadora o múltiples computadoras (conectados mediante un Conmutador KVM) a través de cable UTP de Cat5 o Cat6, ubicados a 1000 pies de distancia.

Puede utilizar su teclado, ratón y monitor USB existentes para acceder tanto a la sala de servidores como a su ordenador de oficina, ahorrando espacio y evitando la necesidad de emplear una consola remota dedicada ya que puede alternar entre la visualización de la estación de trabajo y la de un KVM ubicado a distancia .

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Permite a dos usuarios compartir una PC o un KVM
- Permite controlar máquinas y sistemas de monitoreo de seguridad a distancia
- Permite utilizar uno o más servidores en una sala de servidores desde una ubicación remota

- Permite monitorear equipos controlados por computadora en una fábrica o en un depósito desde un lugar remoto

Características

- Soporte de alta resolución: Hasta 1920x1200(WUXGA)/ 1600x1200(UXGA)
- El kit incluye unidades locales y remotas
- Modo de compatibilidad – permite pasar comandos de acceso directo a KVMs StarView
- Función de Límite de Resolución Máxima para capturar el nivel de resolución y así evitar que el ajuste de resolución exceda la capacidad del dispositivo conectado
- Las computadoras con USB son soportadas en la ubicación del host y la remota (se requiere teclado y ratón USB para una consola remota)
- Soporta conmutación automática entre el host y usuarios remotos o control dedicado
- Compatible con cableado UTP estándar CAT 5, 5e, o 6
- Comandos intuitivos de acceso directo
- Ajustes de Ecuilizador (nitidez), Ganancia (brillo), y RGB Skew mediante teclas de acceso directo
- Soporta prácticamente todas las combinaciones de teclado y ratón (inclusive Inalámbricos)
- Soporta PC host PS/2 y USB a través del cable PS2 o USB de KVM apropiado (estilo USB incluido)

Hardware

Política de Garantía	3 Years
Soporte de Audio	No
Cantidad de Puertos KVM	2
Plataformas Admitidas	USB
Tipo de Video PC	VGA
Soporte de Pantalla Doble	1
Montaje en Rack	No

	Cables Incluidos	Sí
<hr/>		
Rendimiento		
	Control IP KVM	No
	Distancia Máxima de Transferencia	300m [984ft]
	Resolución Analógica Máxima	UXGA - 1600x1200, WUXGA - 1920x1200
	Pantalla Plana Soportada	Sí
	Soporte para Selección de Puertos	Botón Pulsador y Teclas de Acceso Directo
	MTBF	164000 horas
<hr/>		
Conector(es)		
	Interfaz(ces) de Consola	4 - USB 2.0 Tipo A (4 pines, 480Mbps) 2 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad)
	Conectores del Host	2 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad)
	Otra(s) Interfaz(ces)	2 - RJ-45
<hr/>		
Software		
	Compatibilidad OS	OS independent; No software or drivers required
<hr/>		
Observaciones / Requisitos		
	Nota	Soporta prácticamente todas las combinaciones de teclado y ratón (inclusive Inalámbricos)
<hr/>		
Indicadores		
	Indicadores LED	2 - Indicador Remoto 2 - Indicador Local
<hr/>		
Requisitos de Energía		
	Fuente de alimentación	Adaptador de alimentación de CA incluido

Tensión de Entrada	100 - 240 AC
Corriente de Entrada	0.8A
Tensión de Salida	12V DC
Alimentación de Salida	1.5A
Polaridad Central	Positivo
Tipo de Enchufe	M
Consumo de Energía	18

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Humedad	HR 0~80%

Características Físicas

Color	Negro
Tipo de Gabinete	Acero
Longitud del Producto	0.0 in [0.0 mm]
Ancho del Producto	6.2 in [15.7 cm]
Altura del Producto	0.8 in [2.0 cm]
Profundidad del Producto	2.8 in [70 mm]
Peso del Producto	1.4 lb [0.6 kg]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	11.6 in [29.4 cm]
Ancho de la Caja	7.8 in [19.7 cm]

Altura de la Caja	2.8 in [7.2 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	3.0 lb [1.4 kg]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	2 - Extensores KVM (1x Unidad Local, 1x Unidad Remota)
	2 - Cables KVM USB VGA 2 en1
	1 - Patas de Goma
	1 - Adaptador universal de alimentación: listo para su uso en Norteamérica/Unión Europea/Reino Unido solo cuando se compra en NA/UE/RU; listo para su uso en Australia y Nueva Zelanda solo cuando se compra en dichos países
	1 - Manual del Usuario

Información Acerca de la Garantía

Warranty	3 Años
----------	--------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.