

Lange Afstand USB VGA KVM Console-Verlenger via Cat5 UTP - 300 m

Productcode: SV565UTPUL



Met deze lange afstand USB VGA KVM Console-Verlenger kunt u een server, computer of meerdere computers (aangesloten via KVM-switch) bedienen via standaard Cat5 of Cat6 UTP-netwerkbekabeling over een afstand tot 300 m.

U kunt gebruik maken van uw bestaande USB-toetsenbord, USB-muis en monitor om zowel een verafgelegen server als uw computer op kantoor te bedienen. Dit is niet alleen ruimtebesparend, maar het bespaart u ook de kosten van aparte randapparatuur, doordat u op de afgelegen locatie kunt omschakelen tussen werkstation en KVM.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Stelt twee gebruikers in staat een enkele pc of KVM-console met elkaar te delen
- Bedien machines en bewakingssystemen op afstand
- Gebruik een of meer servers in een serverruimte vanaf een externe locatie

- Bewaak computergestuurde apparatuur in een fabriek of magazijn op afstand

Eigenschappen

- Ondersteunt hoge resoluties: tot 1920 x 1200 (WUXGA) / 1600 x 1200 (UXGA)
- Set bevat zowel een basiseenheid als een ontvangereenheid
- Met de compatibiliteitsmodus kunnen sneltoetscommando's worden doorgegeven aan aangesloten StarView KVM's
- Het is mogelijk de maximale resolutie te beperken zodat de ingestelde resolutie nooit hoger is dan de resolutie van het aangesloten beeldscherm
- Er kunnen lokaal en op afgelegen locaties USB-computers worden aangesloten (USB-toetsenbord en muis nodig voor bediening op afstand)
- Ondersteunt automatisch of handmatig omschakelen tussen lokale en afgelegen gebruikers
- Compatibel met CAT 5, 5e of 6 UTP-bekabeling
- Intuïtieve sneltoetsen
- Met sneltoetsen aan te passen Equalizer (scherpte), Gain (helderheid) en RGB Skew (kleurverdeling)
- Ondersteunt de meeste toetsenbord/muis-combinaties (inclusief draadloze)
- Verbinding met de pc mogelijk via PS/2 en USB met behulp van de toepasselijke PS/2 of USB KVM-kabel (USB-uitvoering meegeleverd)

Hardware

Garantiebeleid	3 Years
Audio	Nee
KVM-poorten	2
Ondersteunde platforms	USB
PC-videotype	VGA
Multi-monitor	1
Rack-monteerbaar	Nee

	Inclusief kabels	Ja
Prestaties		
	IP-controle	Nee
	Max. overdrachtsafstand	300m [984ft]
	Maximale analoge resoluties	UXGA - 1600x1200, WUXGA - 1920x1200
	Ondersteuning breedbeeld:	Ja
	Poortselectie-ondersteuning	Knopdruk en sneltoetsen
	MTBF	164000 uur
Connector(en)		
	Console-aansluiting(en)	4 - USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps)
		2 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)
	Hostaansluitingen	2 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)
	Andere aansluiting(en)	2 - RJ-45
Software		
	Besturingssystemen	OS independent; No software or drivers required
Speciale opmerkingen / vereisten		
	Notitie	Ondersteunt de meeste toetsenbord/muis-combinaties (inclusief draadloze)
Indicatoren		
	LED-indicatoren	2 - Indicator extern
		2 - Indicator lokaal
Voeding		
	Voedingsbron	Inclusief wisselstroomadapter

Ingangsspanning	100 - 240 AC
Ingangsstroom	0.8A
Uitgangsspanning	12V DC
Uitgangsstroom	1.5A
Polariteit pin midden	Positief
Stekkertype	M
Vermogensopname	18

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Vochtigheid	0% - 80% rel. luchtvochtigheid

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Staal
Lengte product	0.0 in [0.0 mm]
Breedte product	6.2 in [15.7 cm]
Hoogte product	0.8 in [2.0 cm]
Diepte product	2.8 in [70 mm]
Gewicht product	1.4 lb [0.6 kg]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	11.6 in [29.4 cm]
Package Width	7.8 in [19.7 cm]
Package Height	2.8 in [7.2 cm]

	Verzendgewicht (verpakt)	3.0 lb [1.4 kg]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	2 - KVM Verlengers (1x lokaal, 1x extern)
		2 - 2-in-1 USB VGA KVM Kabels
		1 - Rubberen voetjes
		1 - Universele voedingsadapter: is geschikt voor NA/EU/GB wanneer gekocht in NA/EU/GB; is geschikt voor Australië en Nieuw-Zeeland wanneer gekocht in Australië en Nieuw-Zeeland.
		1 - Handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.