

USB VGA KVM-konsolförlängare över Cat5 UTP med lång räckvidd – 304,8 m

Produkt ID: SV565UTPUL



SV565UTPUL USB VGA KVM-konsolförlängare över Cat5 UTP med lång räckvidd (300 m) gör att du kan kontrollera en server, en dator eller flera datorer (sammankopplade via KVM-switchen) över en standard Cat5- eller Cat6 UTP-nätverksanslutning på avstånd på upp till 300 m.

Du kan använda ditt nuvarande USB-tangentbord, din USB-mus och skärm för att övervaka både serverrummet och din kontorsdator och sparar därmed plats och slipper behovet av en dedicerad fjärrdator genom att du kan växla mellan arbetsstationsvisning och KVM-visning på fjärrplatsen.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Gör att två användare kan dela en dator eller KVM
- Kontrollera fjärrmaskiner och övervakningssystem
- Använd en eller flera servrar i ett serverrum från en fjärrplats

- Datorkontrollerad utrustning via skärm i fabrik eller på lager längre bort

Funktioner

- Stöd för hög upplösning: Upp till 1920x1200(WUXGA)/1600x1200(UXGA)
- Satsen inkluderar både lokala enheter och fjärrenheter
- Kompatibilitetsläge möjliggör att kortkommandon skickas till anslutna StarView KVM:er
- Funktionen maximal upplösningssgräns förhindrar upplösningstilläggarna från att överskrida den anslutna skärmens kapacitet
- USB-datorer stöds vid värd- och fjärrposition (USB tangentbord och mus krävs för fjärrkonsol)
- Stödjer automatisk byte mellan värd och fjärranvändare och tillägnad kontroll
- Kompatibel med CAT 5-, 5e-, eller 6 UTP-kablar
- Intuitiva kortkommandon
- Genvägsstyrd utjämnare (skärpa), förstärkning (ljusstyrka), och RGB skevningsjusteringar
- Med stöd för de flesta kombinationstangentbords- och mösset (inklusive trådlösa)
- PS/2 och USB-värddator stödd via lämplig PS2 eller USB KVM-kabel (USB-typ medföljer)

Hårdvara

Garantipolicy	3 Years
Audio	Nej
KVM-portar	2
PC-gränssnitt	USB
PC-videotyp	VGA
Flera skärmar	1
Hyllmonterbar	Nej
Medföljande kablar	Ja

Prestanda

IP-kontroll	Nej
-------------	-----

	Maximalt överföringsavstånd	300m [984ft]
	Maximal analog upplösning	UXGA - 1600x1200, WUXGA - 1920x1200
	Stöd för widescreen	Ja
	Stöd för portval	Tryckknapp och genvägskommandon
	Medeltid mellan fel (MTBF)	164000 hours
Kontakt(er)	Konsolgränssnitt	4 - USB 2.0 Type-A (4 stift, 480 Mbps) 2 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub)
	Värdkontakter	2 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub)
	Övriga gränssnitt	2 - RJ-45
Mjukvara	OS-kompatibilitet	OS independent; No software or drivers required
Särskilda anmärkningar/krav	Obs.	Med stöd för de flesta kombinationstangentbords- och mösset (inklusive trådlösa)
Indikatorer	LED-indikatorer	2 - Fjärrindikator 2 - Lokalindikator
Ström	Strömkälla	AC-adapter medföljer
	Inspänning	100 - 240 AC
	Inström	0.8A
	Utspänning	12V DC
	Utström	1.5A

Polaritet på mittpol	Positiv
Kontakttyp	M
Strömförbrukning	18

Miljö

Drifttemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Förvaringstemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Luftfuktighet	0~80 % RH

Utseende

Färg	Svart
Kabinettyp	Stål
Produktlängd	0.0 in [0.0 mm]
Produktbredd	6.2 in [15.7 cm]
Produkthöjd	0.8 in [2.0 cm]
Produktdjup	2.8 in [70 mm]
Produktvikt	1.4 lb [0.6 kg]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	11.6 in [29.4 cm]
Package Width	7.8 in [19.7 cm]
Paketets höjd	2.8 in [7.2 cm]
Fraktvikt (förpackning)	3.0 lb [1.4 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	2 - KVM-förlängare /1x lokal, 1x fjärr)
	2 - 2-i-1 USB VGA KVM-kablar
	1 - Gummifötter

1 - Universal strömadapter: endast redo för NA/EU/UK om du köper i NA/EU/UK; endast redo för Australien och Nya Zeeland om du köper i Australien eller Nya Zeeland.

1 - Användarhandbok

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.