

8-poort Rack USB VGA KVM-switch met Audio (inclusief Audiokabels)

Productcode: SV831DUSBAU



Met de SV831DUSBAU 8-poort Rack USB VGA KVM-switch (inclusief Audiokabels) kunt u via USB 8 computers bedienen met behulp van een toetsenbord, muis en monitor. Het beschikt over audio- en microfoon-poorten om niet alleen tussen pc-poorten, maar ook om te kunnen schakelen tussen audiosignalen. Deze 8-poort USB KVM-switch is slank ontworpen voor montage in een rack op 1U en heeft de aansluitingen aan de achterzijde voor een optimaal gebruik van beschikbare ruimte. Er kunnen ook meerdere KVM-modules op elkaar worden aangesloten voor het bedienen van maximaal 64 computers - een schaalbare KVM-oplossing die kan worden uitgebreid waar nodig. Voor een probleemloze werking beschikt de KVM-switch over een automatische en handmatige scanfunctie, omschakeling per sneltoets en druktoets op het voorpaneel en een handig schermmenu (on-screen-display) voor extra configuratiemogelijkheden.

De SV831DUSBAU werkt alleen met specifieke 2-in-1 VGA- en USB-kabels (apart verkrijgbaar); hieronder vindt u een lijst met door StarTech.com goedgekeurde kabels:

1,8 m ultradunne USB VGA 2-in-1 KVM-kabel
1,8 m ultradunne USB VGA 2-in-1 KVM-kabel
3 m ultradunne USB VGA 2-in-1 KVM-kabel
4,5 m ultradunne USB VGA 2-in-1 KVM-kabel
Met 3 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Breid uw colocation/ISP-faciliteit uit met bediening vanaf één locatie en bespaar tijd en geld
- Een schaalbare, gestroomlijnde bedieningsmogelijkheid in uw datacenter of serverpark

- Perfect voor computerbediening in een productielijn om de toegang tot meerdere systemen te vereenvoudigen
- Ideaal voor het testen / inspelen van computers doordat er op de ruimte die meerdere monitoren, toetsenborden en muizen op een bureau innemen wordt bespaard
- Toegang tot meerdere veiligheids- en DVR-bedieningssystemen vanaf één locatie
- Beheer meerdere systemen tegelijkertijd met de software QA Labs

Eigenschappen

- Automatische scanfunctie selecteert automatisch de computer
- KVM-switches kunnen worden gecombineerd voor een eenvoudige systeemuuitbreiding
- Omschakeling mogelijk per sneltoets en druktoets op het voorpaneel
- Identificeer en selecteer computers op toegewezen naam via het schermmenu
- USB-console-aansluiting
- Via het schermmenu kan iedere pc worden beveiligd met een wachtwoord
- Plug-and-play systeemconfiguratie
- Ondersteunde breedbeeldresoluties: 1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1400x1050, 1440x900, 1360x768
- Ondersteunde 4:3-resoluties: 1920x1440, 1600x1200, 1280x1024, 1024x768
- USB toetsenbord/muis-combinatie ondersteund via één USB-aansluiting

Hardware

Garantiebeleid	3 Years
U-hoogte	1U
Audio	Ja
KVM-poorten	8
Ondersteunde platforms	USB
PC-videotype	VGA

Multi-monitor	1
Rack-monteerbaar	Ja
Inclusief kabels	Nee
Op elkaar aansluitbaar	Ja

Prestaties

Schermmenu & sneltoetsen	Ja
IP-controle	Nee
Hot-Key Selection	Ja
Maximale analoge resoluties	1920 x 1440@60Hz (1920 x 1200@60Hz - Wide Screen)
Ondersteuning breedbeeld:	Ja
Maximum aantal gebruikers	1
Max. op elkaar aansluitbare computers	64
Poortselectie-ondersteuning	Knopdruk, sneltoetsen en schermmenu (OSD, On Screen Display)
MTBF	150000 uur

Connector(en)

Console-aansluiting(en)	VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)
	USB Type-A (4-polig) USB 2.0
	3,5 mm mini-jack (3 standen)
Hostaansluitingen	VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)
	3,5 mm mini-jack (3 standen)

Software

Besturingssystemen	OS independent; No software or drivers required
--------------------	---

Speciale opmerkingen / vereisten

Notitie	Wordt geleverd inclusief acht groene audiokabels van 1,8m en acht rode microfoonkabels van 1,8m. Andere lengtes en opties zijn beschikbaar of de pagina met toebehoren.
---------	---

Indicatoren

LED-indicatoren	Groen - Power
	Groen - PC online
	Rood - PC geselecteerd

Voeding

Vermogensopname	48
-----------------	----

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	5°C to 40°C (41°F to 104°F)
Opslagtemperatuur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Vochtigheid	80% rel. luchtvochtigheid

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Staal
Breedte product	21.3 in [54 cm]
Hoogte product	1.8 in [45 mm]
Diepte product	7.1 in [18 cm]
Gewicht product	5.7 lb [2.6 kg]

Verpakkingsinformatie

Package Length	23.3 in [59.1 cm]
Package Width	4.8 in [12.3 cm]



Package Height	10.4 in [26.4 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	10.3 lb [4.7 kg]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd	1,80m groene audiokabels en rode microfoonkabels (16 in totaal)
	Rubberen voetjes
	Montagebeugels
	1,8 m voedingskabels (NA, EU, UK)
	KVM-switch
	Handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

