

Switch KVM USB PS/2 a 8 porte montabile a rack 1U, con OSD

ID prodotto: SV831DUSBGB



Lo switch KVM USB PS/2 montabile su rack 1U 8 porte SV831DUSBGB con OSD mette a disposizione un affidabile strumento di gestione del computer che permette di controllare fino a 8 computer connessi via USB o PS/2 da una tastiera, un mouse e un monitor. Lo switch KVM offre il massimo del controllo grazie alla possibilità di commutare tra computer mediante comandi di scelta rapida o pulsanti posti sul pannello frontale ed è dotato di un'ulteriore comodità grazie al menu a schermo OSD, per accedere rapidamente alle opzioni di configurazione. Un'adeguata soluzione per le operazioni nelle stanze server, lo switch a 8 porte può essere montato su rack in una unità di spazio in armadietto e può essere collegato a catena con altri switch KVM per ottenere il controllo di massimo 56 computer da un singolo switch.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Permette di aggiungere una console di gestione alla strumentazione ISP o di server off-site per risparmiare tempo e denaro
- Per creare una soluzione di accesso più efficiente e scalabile in Datacenter o Server Farm

- Perfetto per gestire computer di linee di produzione e per semplificare l'accesso ai sistemi multipli
- Ottimo per il controllo dei computer in fase di test o collaudo, per risparmiare lo spazio sul piano di lavoro necessario per diversi monitor, tastiere e mouse

Caratteristiche

- Connessione a sistemi dotati di USB e PS/2
- Indipendente dal sistema operativo: nessun driver o software necessario
- Funzione di scansione automatica che esamina i computer in maniera sequenziale
- Possibilità di configurazione a catena per espandere le capacità del sistema
- Facile commutazione tramite pulsanti sul pannello frontale e tasti di scelta rapida
- Menu a schermo (OSD, On Screen Display) con funzione di assegnazione nome ai computer collegati
- Interfacce console USB e PS/2 per tastiera e mouse
- La sicurezza della funzione OSD permette di proteggere ciascun PC con password, impedendo così l'utilizzo a persone non autorizzate
- Chassis resistente, completamente in metallo, 1U per ambienti complessi e armadietti salva spazio

Hardware

Norme di garanzia	3 Years
Audio	No
Porte KVM	8
Interfaccia PC	USB e PS/2
Tipo video PC	VGA
Multimonitor	1
Montaggio a rack	Sì
Cavi inclusi	No
Collegamento a margherita	Sì

Prestazioni

Supporto OSD e tasti di scelta rapida	Sì
Controllo IP	No
Hot-Key Selection	Sì
Risoluzioni analogiche massime	1920 x 1440 @60hz
Numero massimo di utenti	1
Num. massimo di computer in cascata	64
Supporto selezione porte	Pulsante, tasti di scelta rapida e OSD (On Screen Display)
MTBF	150000 Ore

Software

Compatibilità con sistemi operativi	OS independent; No software or drivers required
-------------------------------------	---

Alimentazione

Fonte di Alimentazione	Adattatore CA incluso
Tensione ingresso	100 - 240 AC
Corrente ingresso	0.2 A
Tensione di uscita	9V DC
Corrente di uscita	0.6 A
Tipo punta centrale	Positivo
Tipo presa	M
Consumo energetico	5.4

Ambientale

Temperatura d'esercizio	5°C to 40°C (41°F to 104°F)
Temperatura di	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

conservazione

Caratteristiche
fisiche

Colore	Nero
Tipo enclosure	Acciaio
Lunghezza prodotto	17.2 in [43.8 cm]
Larghezza prodotto	7.1 in [18 cm]
Altezza prodotto	1.8 in [4.5 cm]
Peso prodotto	6.4 lb [2.9 kg]

Informazioni
confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	23.4 in [59.5 cm]
Larghezza del Pacco	3.5 in [88 mm]
Altezza del Pacco	10.4 in [26.4 cm]
Peso spedizione (confezione)	7.6 lb [3.4 kg]

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione	1 - Switch KVM 8 porte StarView
	1 - Staffe di montaggio (solo 16/8 porte)
	1 - Cavo Y per tastiera e mouse PS/2 (solo 16/8 porte)
	1 - Adattatore di alimentazione UK
	1 - Adattatore di alimentazione EU
	4 - piedini
	1 - Manuale utente

Informazioni sulla

garanzia

Warranty

3 Anni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.