

1U hyllmonterad USB PS/2 KVM-switch med 8 portar och OSD

Produkt ID: SV831DUSBGB



SV831DUSBGB 8-port 1U hyllmontering USB PS/2 KVM-switchen med OSD har ett pålitligt datorhanteringsverktyg som låter dig kontrollera upp till 8 USB- eller PS/2-an slutna datorer från ett enda tangentbord, en mus och en skärm.

KVM-switchen ger maximal kontroll och låter dig växla mellan datorer med genvägscommandon och knappar på frampanelen och har bekvämlig visning på skärmen för att snabbt få tillgång till inställningar.

8-port switchen passar bra i serverrum och kan hyllmonteras i 1U skåputrymme samt kan överlappas med flera KVM-switchar för att få kontroll över upp till 56 datorer från en enda switch.

Denna USB PS/2 KVM-switch av hög kvalitet täcks av StarTech.coms 3-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Lägg till en enda konsoladministration till din ISP/samplacerade inrättning för att spara tid och pengar
- Skapa en skalbar, underlättande åtkomstlösning i ditt datacenter eller serverkluster
- Perfekt för datorkontroll vid tillverkningslinjer med enkel åtkomst till multipla system
- Passar för PC-test/datorkontroll med inbränning vilket sparar det skrivbordsutrymme som behövs för

flera skärmar, tangentbord och möss

Funktioner

- Anslut USB- och PS/2-baserade datorsystem
- OS-oberoende - Ingen mjukvara eller drivrutin behövs
- Auto Scan-funktionen går igenom datorer sekventiellt
- Överlappningskonfigurationen utökar systemets kapacitet
- Knappar på frampanelen och genvägsfunktioner tillåter enkel växling
- Visning på skärmen (OSD) stöder namngivning av anslutna datorer
- USB- & PS2-konsolgränssnitt för tangentbord och mus
- OSD-säkerhetsalternativ tillåter valda datorer att lösenordsskyddas från obehöriga
- Stabila 1U-chassin helt i metall för tuffa miljöer och platsbesparande skåp

Hårdvara

Garantipolicy	3 Years
Audio	Nej
KVM-portar	8
PC-gränssnitt	USB och PS/2
PC-videotyp	VGA
Flera skärmar	1
Hyllmonterbar	Ja
Medföljande kablar	Nej
Kedjekoppling	Ja

Prestanda

Skärmvisning (OSD) & Ja
stöd för
snabbtangenter



IP-kontroll	Nej
Hot-Key Selection	Ja
Maximal analog upplösning	1920 x 1440 @60hz
Maximalt antal användare	1
Maximalt antal överlappade datorer	64
Stöd för portval	Tryckknapp, genvägskommandon och OSD (visning på skärmen)
Medeltid mellan fel (MTBF)	150000 hours

Mjukvara

OS-kompatibilitet	OS independent; No software or drivers required
-------------------	---

Ström

Power Source	AC-adapter medföljer
Inspänning	100 - 240 AC
Inström	0.2 A
Utspänning	9V DC
Utström	0.6 A
Polaritet på mittpol	Positiv
Kontakttyp	M
Strömförbrukning	5.4

Miljö

Drifttemperatur	5°C to 40°C (41°F to 104°F)
Förvaringstemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

Utseende

Färg	Svart
------	-------



Kabinetttyp	Stål
Produktlängd	17.2 in [43.8 cm]
Produktbredd	7.1 in [18 cm]
Produkt höjd	1.8 in [45 mm]
Produktvikt	6.4 lb [2.9 kg]

Förpackning

Package Length	23.4 in [59.5 cm]
Package Width	3.5 in [88 mm]
Package Height	10.4 in [26.4 cm]
Fraktvikt (förpackning)	7.6 lb [3.4 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	StarView 8 portars KVM-switch
	Monteringsfästen (endast 16/8-port)
	PS/2-tangentbord och mus Y-kabel (endast 16/8-port)
	UK strömadapter
	EU strömadapter
	möbeltassar
	Användarhandbok

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

