

Conmutador Switch KVM 8 Puertos de Vídeo VGA HD15 USB 2.0 USB A - 1U Rack Estante

ID del Producto: SV831DUSBU



El Conmutador KVM USB de 8 Puertos de Montaje en Rack de 1U con OSD, SV831DUSBU ofrece una herramienta de gestión confiable que permite administrar hasta 8 ordenadores equipados con USB desde un único teclado, ratón y monitor.

El conmutador KVM asegura máximo control, permitiendo cambiar de un ordenador a otro usando comandos de acceso directo o botones pulsadores en el panel frontal, y dispone de opciones de configuración adicionales a través de un Menú en Pantalla (OSD).

Se trata de una incorporación muy conveniente para el entorno de operaciones en salas de servidores, pues se puede montar sobre un rack ocupando 1U de espacio del gabinete, y conectar en cascada con múltiples conmutadores KVM permitiendo monitorear hasta 64 ordenadores desde este único conmutador.

Ofrece 3 años de garantía y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com.

El modelo SV831DUSBU solo funciona con cables VGA y USB 2 en 1 específicos (se adquieren por separado), a continuación se muestra una lista de cables de StarTech.com compatibles:

Cable ultradelgado USB VGA 2 en 1 para KVM de 1,8m

Cable ultradelgado USB VGA 2 en 1 para KVM de 1,8m

Cable ultradelgado USB VGA 2 en 1 para KVM de 3m

Cable ultradelgado USB VGA 2 en 1 para KVM de 4,5m

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

- Incorpora administración de consolas a su servicio de Co-ubicación /ISP ayudándole a ahorrar tiempo y dinero
- Ofrece una solución simple y escalable para acceder a su Datacenter o Server Farm
- Perfecto para el control de ordenadores en líneas de producción facilitando el acceso a múltiples sistemas
- Excelente para realizar pruebas de control de ordenadores/burn-in tests economizando el espacio que ocuparían varios monitores, teclados y ratones sobre su escritorio
- Permite monitorear múltiples sistemas simultáneamente en laboratorios de Software QA

Características

- Soporta conmutación mediante teclas de acceso directo y botones pulsadores en el panel frontal
- El menú OSD ofrece una función de seguridad que posibilita la protección por contraseña de cada una de las PCs conectadas
- Permite identificar y seleccionar ordenadores de acuerdo a los nombres asignados a través del menú OSD
- Función auto-scan para seleccionar ordenadores en forma secuencial
- Configuración en cascada para ampliar las funciones del sistema
- Interfaz de consola USB
- Configuración del sistema a través de plug-and-play
- Resoluciones de Pantalla Plana Admitidas: 1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1400x1050, 1440x900, 1360x768
- Resoluciones 4 : 3 Admitidas: 1920x1440, 1600x1200, 1280x1024, 1024x768
- Soporta la combinación de Teclado y Ratón USB en una única conexión USB

Hardware

Política de Garantía	3 Years
Soporte de Audio	No

Cantidad de Puertos KVM	8
Plataformas Admitidas	USB
Tipo de Video PC	VGA
Soporte de Pantalla Doble	1
Montaje en Rack	Sí
Cables Incluidos	No
Sistema En Cascada	Sí

Rendimiento

Soporta OSD y Teclas de Acceso Directo	Sí
Control IP KVM	No
Hot-Key Selection	Sí
Resolución Analógica Máxima	1920 x 1440@60Hz (1920 x 1200@60Hz - Wide Screen)
Pantalla Plana Soportada	Sí
Cantidad Máxima de Usuarios	1
Cantidad Máxima de Ordenadores en Cascada	64
Soporte para Selección de Puertos	Botón Pulsador, Teclas de Acceso Directo y OSD (Menú en Pantalla)
MTBF	150000 horas

Conector(es)

Interfaz(ces) de Consola	USB Type-A (4 pines) USB 2.0
	VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad)
Conectores del Host	VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad)



Software	Compatibilidad OS	OS independent; No software or drivers required
----------	-------------------	-------------------------------------------------

Indicadores	Indicadores LED	Verde - Encendido
		Verde - PC Online
		Rojo - PC Seleccionada

Requisitos de Energía	Adaptador de Corriente Incluido	Adaptador de alimentación de CA incluido
	Tensión de Entrada	100 - 240 AC
	Corriente de Entrada	0.6A
	Tensión de Salida	12V DC
	Alimentación de Salida	1.5A
	Polaridad Central	Positivo
	Tipo de Enchufe	M
	Consumo de Energía	18

Requisitos Ambientales	Temperatura Operativa	5°C to 40°C (41°F to 104°F)
	Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Humedad	HR 80%

Características Físicas	Color	Negro
	Tipo de Gabinete	Acero
	Ancho del Producto	21.3 in [54 cm]



Altura del Producto	1.8 in [45 mm]
Profundidad del Producto	7.1 in [18 cm]
Peso del Producto	6.4 lb [2.9 kg]

Información de la Caja

Longitud de la Caja	22.6 in [57.3 cm]
Ancho de la Caja	3.5 in [89 mm]
Altura de la Caja	10.6 in [26.8 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	7.3 lb [3.3 kg]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	Conmutador KVM USB StarView de 8 Puertos
	Soportes de Montaje
	Caja de tornillos
	Pack de Topes de Goma
	Adaptador de Alimentación
	Manual del Usuario

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

