

Switch KVM USB 8 porte, montabile a rack 1U, con OSD

ID prodotto: SV831DUSBU



Lo switch KVM USB montabile su rack 1U 8 porte SV831DUSBU con OSD mette a disposizione un affidabile strumento di gestione del computer che permette di controllare fino a 8 computer connessi via USB da una tastiera, un mouse e un monitor.

Lo switch KVM offre il massimo controllo, perché permette di passare tra computer mediante comandi di scelta rapida o pulsanti posti sul pannello frontale e offre più opzioni di configurazione e comodità grazie alla funzione on-screen display (OSD).

Un'adeguata soluzione per le operazioni nelle stanze server, lo switch a 8 porte può essere montato su rack in una unità di spazio in armadietto e può essere collegato a catena con altri switch KVM per ottenere il controllo di massimo 64 computer da un singolo switch.

Con garanzia StarTech.com di 3 anni e supporto tecnico a vita gratuito.

Lo switch SV831DUSBU è compatibile solo con cavi USB e VGA 2 in 1 specifici, venduti separatamente. Di seguito è disponibile un elenco dei cavi approvati da StarTech.com:

Cavo KVM 2 in 1 VGA USB ultrasottile da 1,8 m

Cavo KVM 2 in 1 VGA USB ultrasottile da 1,8 m

Cavo KVM 2 in 1 VGA USB ultrasottile da 3 m

Cavo KVM 2 in 1 VGA USB ultrasottile da 4,5 m

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

- Permette di aggiungere una console di gestione alla strumentazione ISP o di server off-site per risparmiare tempo e denaro
- Per creare una soluzione di accesso più efficiente e scalabile in Datacenter o Server Farm
- Perfetto per gestire computer di linee di produzione e per semplificare l'accesso ai sistemi multipli
- Ottimo per il controllo dei computer in fase di test o collaudo, per risparmiare lo spazio sul piano di lavoro necessario per diversi monitor, tastiere e mouse
- Per monitorare più sistemi in contemporanea nei centri di verifica della qualità dei software

Caratteristiche

- Supporta il passaggio tramite scelte rapide e i pulsanti posti sul pannello frontale
- La sicurezza della funzione OSD permette di proteggere ciascun PC con password
- Identifica e seleziona i computer tramite i nomi assegnati mediante il menu OSD
- Funzione di scansione automatica per selezionare i computer in maniera sequenziale
- Possibilità di configurazione a catena per espandere le capacità del sistema
- Interfaccia console USB
- Configurazione del sistema plug-and-play
- Risoluzioni widescreen supportate: 1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1400x1050, 1440x900, 1360x768
- Supportate risoluzioni 4: 3: 1920x1440, 1600x1200, 1280x1024, 1024x768
- Combinazione tastiera e mouse USB supportata tramite una singola connessione USB

Hardware

Norme di garanzia	3 Years
Audio	No
Porte KVM	8
Interfaccia PC	USB
Tipo video PC	VGA

Multimonitor	1
Montaggio a rack	Sì
Cavi inclusi	No
Collegamento a margherita	Sì

Prestazioni

Supporto OSD e tasti di scelta rapida	Sì
Controllo IP	No
Hot-Key Selection	Sì
Risoluzioni analogiche massime	1920 x 1440@60Hz (1920 x 1200@60Hz - Wide Screen)
Widescreen supportato	Sì
Numero massimo di utenti	1
Num. massimo di computer in cascata	64
Supporto selezione porte	Pulsante, tasti di scelta rapida e OSD (On Screen Display)
MTBF	150000 Ore

Connettore/i

Interfacce console	USB Type-A (4 pin) - USB 2.0
	VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità)
Connettori host	VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità)

Software

Compatibilità con sistemi operativi	OS independent; No software or drivers required
-------------------------------------	---

Indicatori

Indicatori LED	Verde - Alimentazione
----------------	-----------------------

Verde - PC online

Rosso - PC selezionato

Alimentazione

Adattatore di alimentazione incluso	Adattatore CA incluso
Tensione ingresso	100 - 240 AC
Corrente ingresso	0.6A
Tensione di uscita	12V DC
Corrente di uscita	1.5A
Tipo punta centrale	Positivo
Tipo presa	M
Consumo energetico	18

Ambientale

Temperatura d'esercizio	5°C to 40°C (41°F to 104°F)
Temperatura di conservazione	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Umidità	80% RH

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Tipo enclosure	Acciaio
Larghezza prodotto	21.3 in [54 cm]
Altezza prodotto	1.8 in [45 mm]
Profondità prodotto	7.1 in [18 cm]
Peso prodotto	6.4 lb [2.9 kg]

Informazioni



confezione

Package Length	22.6 in [57.3 cm]
Package Width	3.5 in [89 mm]
Package Height	10.6 in [26.8 cm]
Peso spedizione (confezione)	7.3 lb [3.3 kg]

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione	Switch KVM USB 8 porte
	Staffe di montaggio
	Confezione di viti
	Confezione di piedini in gomma
	Adattatore di alimentazione universale (NA/UK/EU)
	Manuale utente

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

