

8-poort 1U-Rack USB KVM-switch met OSD

Productcode: SV831DUSB



Voor een betrouwbaar computerbeheer kunt u met de 8-poort SV831DUSB 1U-Rack USB KVM-switch met OSD maximaal 8 via USB aangesloten computers bedienen met één toetsenbord, muis en monitor.

Voor een optimale controle kunt u met de KVM-switch omschakelen tussen computers door middel van sneltoetsen of druktoetsen op het voorpaneel, en het beschikt over een schermmenu (On-Screen-Display) voor extra configuratie-opties en nog meer gemak.

De 8-poort KVM-switch is een toepasselijke aanvulling voor uw serverruimte en kan worden gemonteerd op 1U in een rack of patchkast. Bovendien kan het worden gecombineerd met meerdere KVM-switches voor het bedienen van maximaal 64 computers met behulp van dit ene apparaat.

De SV831DUSB werkt alleen met specifieke 2-in-1 VGA- en USB-kabels (apart verkrijgbaar); hieronder vindt u een lijst met door StarTech.com goedgekeurde kabels:

1,8 m ultradunne USB VGA 2-in-1 KVM-kabel

1,8 m ultradunne USB VGA 2-in-1 KVM-kabel

3 m ultradunne USB VGA 2-in-1 KVM-kabel

4,5 m ultradunne USB VGA 2-in-1 KVM-kabel

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Breid uw colocation/ISP-faciliteit uit met bediening vanaf één locatie en bespaar tijd en geld
- Een schaalbare, gestroomlijnde bedieningsmogelijkheid in uw datacenter of serverpark
- Perfect voor computerbediening in een productielijn om de toegang tot meerdere systemen te vereenvoudigen
- Ideaal voor het testen / inspelen van computers doordat er op de ruimte die meerdere monitoren, toetsenborden en muizen op een bureau innemen wordt bespaard
- Beheer meerdere systemen tegelijkertijd met de software QA Labs

Eigenschappen

- Omschakeling mogelijk per sneltoets en druktoets op het voorpaneel
- Via het schermmenu kan iedere pc worden beveiligd met een wachtwoord
- Identificeer en selecteer computers op toegewezen naam via het schermmenu
- Automatische scanfunctie selecteert automatisch de computer
- KVM-switches kunnen worden gecombineerd voor een eenvoudige systeemuitbreiding
- USB-console-aansluiting
- Plug-and-play systeemconfiguratie
- Ondersteunde breedbeeldresoluties: 1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1400x1050, 1440x900, 1360x768
- Ondersteunde 4:3-resoluties: 1920x1440, 1600x1200, 1280x1024, 1024x768
- USB toetsenbord/muis-combinatie ondersteund via één USB-aansluiting

Hardware

Garantiebeleid	3 Years
Audio	Nee
KVM-poorten	8
Ondersteunde platforms	USB
PC-videotype	VGA
Multi-monitor	1
Rack-monteerbaar	Ja
Inclusief kabels	Nee
Op elkaar aansluitbaar	Ja

Prestaties

Schermmenu & sneltoetsen	Ja
IP-controle	Nee
Hot-Key Selection	Ja
Maximale analoge resoluties	1920 x 1440@60Hz (1920 x 1200@60Hz - Wide Screen)
Ondersteuning breedbeeld:	Ja
Maximum aantal gebruikers	1
Max. op elkaar aansluitbare computers	64
Poortselectie-ondersteuning	Knopdruk, sneltoetsen en schermmenu (OSD, On Screen Display)
MTBF	150000 uur

Connector(en)

Console-aansluiting(en)	2 - USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps)
	1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)

	Hostaansluitingen	8 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)
Software	Besturingssystemen	OS independent; No software or drivers required
Indicatoren	LED-indicatoren	1 - Groen - Power 8 - Groen - PC online 8 - Rood - PC geselecteerd
Voeding	Voedingsbron	Inclusief wisselstroomadapter
	Ingangsspanning	100 - 240 AC
	Ingangsstroom	0.6A
	Uitgangsspanning	12V DC
	Uitgangsstroom	1.5A
	Polariteit pin midden	Positief
	Stekkertype	M
	Vermogensopname	18
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	5°C to 40°C (41°F to 104°F)
	Opslagtemperatuur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Vochtigheid	80% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen	Kleur	Zwart
	Type behuizing	Staal
	Lengte product	17.2 in [43.8 cm]
	Breedte product	7.1 in [18.0 cm]

Hoogte product	1.8 in [4.5 cm]
Gewicht product	4.9 lb [2.2 kg]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	22.6 in [57.3 cm]
Package Width	3.5 in [8.9 cm]
Package Height	10.6 in [26.8 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	7.3 lb [3.3 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - StarView 8-poort USB KVM-switch
	2 - Montagebeugels
	1 - Pakje met bevestigingsschroeven
	1 - Pakje rubberen voetjes
	1 - Voedingsadapter
	1 - Handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.