

1U hyllmonterad USB KVM-switch med 8 portar och OSD

Produkt ID: SV831DUSBU



SV831DUSBU 8 portars 1U hyllmontering USB KVM-switchen med OSD har ett pålitligt datorhanteringsverktyg som låter dig kontrollera upp till 8 USB-anslutna datorer från en enda uppsättning av tangentbord, mus och skärm.

KVM-switchen ger maximal kontroll och låter dig växla mellan datorer med genvägscommandon och knappar på frontpanelen och har extra konfigurationsval samt bekvämlig visning på skärmen (OSD).

8-portars-switchen passar bra i serverrum och kan hyllmonteras i 1U skåputrymmen samt överlappas med flera KVM-switchar för att få kontroll över upp till 64 datorer från en enda switch.

SV831DUSBU fungerar bara med särskilda 2-i-1 VGA- och USB-kablar (säljs separat). Se nedan en förteckning över kablar som är godkända av StarTech.com:

1,8 m ultratunn USB VGA 2-i-1 KVM-kabel

1,8 m ultratunn USB VGA 2-i-1 KVM-kabel

3 m ultratunn USB VGA 2-i-1 KVM-kabel

4,5 m ultratunn USB VGA 2-i-1 KVM-kabel

Täcks av StarTech.coms 3-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Lägg till en enda konsoladministration till din ISP/samplacerade inrättning för att spara tid och pengar
- Skapa en skalbar, underlättande åtkomstlösning i ditt datacenter eller serverkluster
- Perfekt för datorkontroll vid tillverkningslinjer med enkel åtkomst till multipla system
- Passar för PC-test/datorkontroll med inbränning vilket sparar det skrivbordsutrymme som behövs för flera skärmar, tangentbord och möss
- Övervaka flera system samtidigt vid QA-test av mjukvara

## Funktioner

- Stöder växling med genvägskommandon och knappar på frontpanelen
- OSD-säkerhet lösenordsskyddar varje dator
- Identifierar och väljer datorer baserat på namnen som tilldelats via OSD-meny
- Auto Scan-funktionen väljer automatiskt datorn sekventiellt
- Överlappningskonfigurationen utökar systemets kapacitet
- USB-konsolgränssnitt
- Systemkonfiguration med plug-and-play
- Stödda bredbildsupplösningar: 1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1400x1050, 1440x900, 1360x768
- Stödda 4: 3-upplösningar: 1920x1440, 1600x1200, 1280x1024, 1024x768
- Kombo med USB-tangentbord och -mus på en USB-anslutning stöds

---

### Hårdvara

Garantipolicy	3 Years
Audio	Nej
KVM-portar	8
PC-gränssnitt	USB
PC-videotyp	VGA

Flera skärmar	1
Hyllmonterbar	Ja
Medföljande kablar	Nej
Kedjekoppling	Ja

---

Prestanda

Skärmvisning (OSD) & stöd för snabbtangenter	Ja
IP-kontroll	Nej
Hot-Key Selection	Ja
Maximal analog upplösning	1920 x 1440@60Hz (1920 x 1200@60Hz - Wide Screen)
Stöd för widescreen	Ja
Maximalt antal användare	1
Maximalt antal överlappade datorer	64
Stöd för portval	Tryckknapp, genvägskommandon och OSD (visning på skärmen)
Medeltid mellan fel (MTBF)	150000 hours

---

Kontakt(er)

Konsolgränssnitt	USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 VGA (15-stifts, High Density D-Sub)
Värdkontakter	VGA (15-stifts, High Density D-Sub)

---

Mjukvara

OS-kompatibilitet	OS independent; No software or drivers required
-------------------	---

---

Indikatorer

LED-indikatorer	Grön – ström
-----------------	--------------



Grön - Dator online

Röd - vald dator

---

Ström

Power Source	AC-adapter medföljer
Inspänning	100 - 240 AC
Inström	0.6A
Utspänning	12V DC
Utström	1.5A
Polaritet på mittpol	Positiv
Kontakttyp	M
Strömförbrukning	18

---

Miljö

Drifttemperatur	5&degC to 40°C (41°F to 104°F)
Förvaringstemperatur	-20&degC to 60°C (-4°F to 140°F)
Luftfuktighet	80% RH

---

Utseende

Färg	Svart
Kabinetttyp	Stål
Produktbredd	21.3 in [54 cm]
Produkthöjd	1.8 in [45 mm]
Produktdjup	7.1 in [18 cm]
Produktvikt	6.4 lb [2.9 kg]

---

Förpackning

Package Length	22.6 in [57.3 cm]
Package Width	3.5 in [89 mm]



Package Height 10.6 in [26.8 cm]

Fraktvikt (förpackning) 7.3 lb [3.3 kg]

---

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	USB KVM-switch med 8 portar
	Monteringsfästen
	Påse med skruvar
	Paket gummifötter
	Universell strömadapter (NA/UK/EU)
	Användarhandbok

---

\* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

