

Kit de commutateur KVM USB à montage sur rack 1U 8 ports avec affichage à l'écran et câbles

Nº de produit: SV831DUSBUK



Le kit de commutateur KVM USB à montage sur rack 8 ports SV831DUSBUK offre un commutateur KVM complet, prêt à l'emploi, qui comprend tous les câbles et accessoire requis pour connecter 8 serveurs ou PC pour une configuration pratique et simple. Le commutateur KVM USB est un outil de gestion d'ordinateurs fiable qui vous permet de commander jusqu'à 8 ordinateurs connectés par USB à partir d'un seul ensemble clavier/souris/écran, fournissant un contrôle maximal par le biais des raccourcis clavier et des boutons-poussoirs en façade, avec un affichage à l'écran plus pratique pour une configurabilité accrue. Ajout adapté aux applications des salles de serveurs, ce commutateur 8 ports peut être monté sur un rack 1U et peut être installé en cascade avec plusieurs commutateurs KVM pour contrôler jusqu'à 64 ordinateurs à partir d'un seul commutateur.

Certifications, rapports et compatibilité













Applications

• Utile dans les laboratoires d'assurance qualité logicielle où les tests sont effectués sur plusieurs systèmes d'exploitation



- Solution idéale pour les tests de PC/le contrôle d'ordinateurs en rodage fonctionnel, évitant les coûts engendrés par l'achat de périphériques supplémentaires
- Contrôle central de plusieurs systèmes dans un centre de données
- Gérez efficacement vos batteries de serveurs à partir d'une seule console avec des unités installées en cascade
- Commande et gestion par ordinateur des chaînes de fabrication

Spécifications techniques

- Le paquet comprend 8 câbles KVM USB VGA 1,8 m
- Kit clavier et souris USB/configurations sans fil pris en charge via 1 connexion USB
- L'option de sécurité d'affichage à l'écran permet de protéger certains ports du commutateur KVM par mot de passe contre toute utilisation non autorisée
- La fonction de balayage automatique passe automatiquement d'un ordinateur connecté à l'autre de façon séquentielle
- La configuration en cascade permet d'augmenter la capacité du système
- Les raccourcis clavier permettent d'accéder facilement aux ordinateurs
- Identification et sélection des ordinateurs grâce aux noms attribués
- Configuration du système par installation plug-and-play

/			
Matoriol			

		,		
NЛ	at.	\sim	rı.	പ
ויו	at	. $\overline{}$	יו ו	CΙ

Politique de garantie 3 Years

Hauteur U 1U

Prise en charge audio Non

Nombre de ports KVM 8

Plateformes prises en

charge

USB

Type de vidéo du PC **VGA**

Prise en charge écran

double



	Montage sur bâti	Oui
	Câbles inclus	Oui
	Mode cascade	Oui
Performance	Prise en charge de l'affichage à l'écran et des raccourcis clavi	Oui
	Contrôle IP KVM	Non
	Hot-Key Selection	Oui
	Résolutions analogiques max.	1920 x 1440@60Hz (1920 x 1200@60Hz - Wide Screen)
	Prise en charge grand écran	Oui
	Nombre max. d'utilisateurs	1
	Ordinateurs mode cascade max.	64
	Prise en charge sélection de port	Bouton-poussoir, raccourcis clavier et OSD (affichage à l'écran)
	MTBF	150000 heures
Connecteur(s)		
	Interface(s) console	2 - USB 2.0 Type-A (4 broches, 480Mbps)
		1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité)
	Connecteurs hôte	8 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité)
Logiciel	Compatibilité système d'exploitation	OS independent; No software or drivers required
Indicateurs	Indicateurs lumineux	1 - Vert - Alimentation
		8 - Vert - PC en ligne



8 - Rouge - PC sélectionné

Alimentation

Source d'alimentation Adaptateur secteur inclus

Tension d'entrée 100 - 240 AC

Courant d'entrée 0.6A

Tension de sortie 12V DC

Courant de sortie 1.5A

Center Tip Polarity Positif

Type de prise M

Consommation électrique

Conditions environnementales

Température de fonctionnement

5°C to 40°C (41°F to 104°F)

Température de

stockage

-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

Humidité Humidité relative de 0~80 %

18

Caractéristiques physiques

Couleur Noir

Type de boîtier Acier

Longueur du produit 17.2 in [43.8 cm]

Largeur du produit 7.1 in [18.0 cm]

Hauteur du produit 1.8 in [4.5 cm]

Poids du produit 4.9 lb [2.2 kg]

Informations d'emballage

Quantité par paquet 1



Longueur du Paquet 10.4 in [26.5 cm]

Package Width 23.4 in [59.4 cm]

Package Height 4.9 in [12.4 cm]

Poids brut 10.0 lb [4.5 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Switch KVM USB VGA à 8 ports

2 - Supports de fixation

8 - Câbles KVM USB VGA 2 en 1 1,8 m

1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du

Nord / EU / GB / AU)

1 - Manuel d'utilisation

^{*} L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis