

Kit de commutateur KVM USB à montage sur rack 1U 8 ports avec affichage à l'écran et câbles

N° de produit: SV831DUSBK



Le kit de commutateur KVM USB à montage sur rack 8 ports SV831DUSBK offre un commutateur KVM complet, prêt à l'emploi, qui comprend tous les câbles et accessoires requis pour connecter 8 serveurs ou PC pour une configuration pratique et simple. Le commutateur KVM USB est un outil de gestion d'ordinateurs fiable qui vous permet de commander jusqu'à 8 ordinateurs connectés par USB à partir d'un seul ensemble clavier/souris/écran, fournissant un contrôle maximal par le biais des raccourcis clavier et des boutons-poussoirs en façade, avec un affichage à l'écran plus pratique pour une configurabilité accrue. Ajout adapté aux applications des salles de serveurs, ce commutateur 8 ports peut être monté sur un rack 1U et peut être installé en cascade avec plusieurs commutateurs KVM pour contrôler jusqu'à 64 ordinateurs à partir d'un seul commutateur. Bénéficie de la garantie StarTech.com de 3 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

- Utile dans les laboratoires d'assurance qualité logicielle où les tests sont effectués sur plusieurs systèmes d'exploitation
- Solution idéale pour les tests de PC/le contrôle d'ordinateurs en rodage fonctionnel, évitant les coûts engendrés par l'achat de périphériques supplémentaires
- Contrôle central de plusieurs systèmes dans un centre de données
- Gérez efficacement vos batteries de serveurs à partir d'une seule console avec des unités installées en cascade

- Commande et gestion par ordinateur des chaînes de fabrication

Spécifications techniques

- Le paquet comprend 8 câbles KVM USB VGA 1,8 m
- Kit clavier et souris USB/configurations sans fil pris en charge via 1 connexion USB
- L'option de sécurité d'affichage à l'écran permet de protéger certains ports du commutateur KVM par mot de passe contre toute utilisation non autorisée
- La fonction de balayage automatique passe automatiquement d'un ordinateur connecté à l'autre de façon séquentielle
- La configuration en cascade permet d'augmenter la capacité du système
- Les raccourcis clavier permettent d'accéder facilement aux ordinateurs
- Identification et sélection des ordinateurs grâce aux noms attribués
- Configuration du système par installation plug-and-play

Matériel

Politique de garantie	3 Years
Hauteur U	1U
Prise en charge audio	Non
Nombre de ports KVM	8
Plateformes prises en charge	USB
Type de vidéo du PC	VGA
Prise en charge écran double	1
Montage sur bâti	Oui
Câbles inclus	Oui
Mode cascade	Oui

Performance



Prise en charge de l'affichage à l'écran et des raccourcis clavi	Oui
Contrôle IP KVM	Non
Hot-Key Selection	Oui
Résolutions analogiques max.	1920 x 1440@60Hz (1920 x 1200@60Hz - Wide Screen)
Prise en charge grand écran	Oui
Nombre max. d'utilisateurs	1
Ordinateurs mode cascade max.	64
Prise en charge sélection de port	Bouton-poussoir, raccourcis clavier et OSD (affichage à l'écran)
MTBF	150000 heures

Connecteur(s)

Interface(s) console	USB Type-A (4 broches) USB 2.0 VGA (15 broches , D-Sub haute densité)
Connecteurs hôte	VGA (15 broches , D-Sub haute densité)

Logiciel

Compatibilité système d'exploitation	OS independent; No software or drivers required
--------------------------------------	---

Indicateurs

Indicateurs lumineux	Vert - Alimentation
	Vert - PC en ligne
	Rouge - PC sélectionné

Alimentation

Adaptateur d'alimentation inclus	Adaptateur secteur inclus
Tension d'entrée	100 - 240 AC



Tension de sortie	12V DC
Courant de sortie	1A
Center Tip Polarity	Positif
Consommation électrique	12

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	5°C to 40°C (41°F to 104°F)
Température de stockage	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Humidité	Humidité relative de 0~80 %

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Type de boîtier	Acier
Largeur du produit	17.1 in [43.5 cm]
Hauteur du produit	1.8 in [45 mm]
Profondeur du produit	7.1 in [18 cm]
Poids du produit	4.9 lb [2.2 kg]

Informations d'emballage

Package Length	23.9 in [60.6 cm]
Package Width	10.3 in [26.2 cm]
Package Height	4.8 in [12.1 cm]
Poids brut	10.3 lb [4.6 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	Switch KVM USB VGA à 8 ports
-----------------------	------------------------------

Supports de fixation

Câbles KVM USB VGA 2 en 1 1,8 m

Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord /
EU / GB / AU)

Manuel d'utilisation

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

