

Kit Switch KVM USB montabile a rack 1U 8 porte con funzione OSD e cavi

ID prodotto: SV831DUSBK



Il kit switch KVM USB montabile a rack 8 porte SV831DUSBK prevede uno switch KVM completo, con tutti i cavi e gli accessori richiesti compresi, per una connessione a 8 server o PC out-of-the-box e installazione semplice e conveniente. Lo switch KVM USB rappresenta uno strumento affidabile di gestione del computer, che permette di controllare fino a 8 computer connessi via USB da una sola tastiera, un solo mouse e un solo monitor, offrendo il massimo controllo grazie alla commutazione basata su comandi di scelta rapida o pulsanti posizionati sul pannello frontale, con la configurabilità e la convenienza aggiuntiva di un display on-screen (OSD). Un'adeguata soluzione aggiuntiva per le operazioni nelle stanze server, lo switch a 8 porte può essere montato su rack in una unità di spazio in armadietto e può essere collegato a catena con altri switch KVM per controllare fino a 64 computer da questo singolo switch.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Utile nei laboratori di QA del software, dove si eseguono test su più piattaforme
- Ottimo per il controllo dei computer in fase di test o collaudo, senza costi per periferiche aggiuntive

- Controllo centrale per sistemi multipli in data center
- Per gestire efficacemente server farm da una singola console con unità a cascata
- Controllo e gestione di computer in linee di produzione

Caratteristiche

- La confezione include 8 cavi KVM VGA USB da 1,8 m
- Installazioni con combinazioni di tastiera e mouse USB o wireless supportate tramite 1 connessione USB
- La sicurezza della funzione OSD permette di proteggere ciascuna porta KVM con password, impedendo l'utilizzo a persone non autorizzate
- Funzione di scansione automatica per selezionare i computer connessi in maniera sequenziale
- Possibilità di configurazione a catena per espandere le capacità del sistema
- Le funzioni di scelta rapida permettono di accedere con facilità al computer
- Identifica e seleziona i computer tramite i nomi assegnati
- Configurazione del sistema plug-and-play

Hardware

Norme di garanzia	3 Years
Altezza U	1U
Audio	No
Porte KVM	8
Interfaccia PC	USB
Tipo video PC	VGA
Multimonitor	1
Montaggio a rack	Sì
Cavi inclusi	Sì
Collegamento a	Sì

margherita

Prestazioni

Supporto OSD e tasti di scelta rapida	Sì
Controllo IP	No
Hot-Key Selection	Sì
Risoluzioni analogiche massime	1920 x 1440@60Hz (1920 x 1200@60Hz - Wide Screen)
Widescreen supportato	Sì
Numero massimo di utenti	1
Num. massimo di computer in cascata	64
Supporto selezione porte	Pulsante, tasti di scelta rapida e OSD (On Screen Display)
MTBF	150000 Ore

Connettore/i

Interfacce console	2 - USB 2.0 Tipo-A (4 pin, 480Mbps) 1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità)
Connettori host	8 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità)

Software

Compatibilità con sistemi operativi	OS independent; No software or drivers required
-------------------------------------	---

Indicatori

Indicatori LED	1 - Verde - Alimentazione 8 - Verde - PC online 8 - Rosso - PC selezionato
----------------	--

Alimentazione

Fonte di Alimentazione	Adattatore CA incluso
------------------------	-----------------------

Tensione ingresso	100 - 240 AC
Corrente ingresso	0.6A
Tensione di uscita	12V DC
Corrente di uscita	1.5A
Tipo punta centrale	Positivo
Tipo presa	M
Consumo energetico	18

Ambientale

Temperatura d'esercizio	5°C to 40°C (41°F to 104°F)
Temperatura di conservazione	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Umidità	0~80% RH

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Tipo enclosure	Acciaio
Lunghezza prodotto	17.2 in [43.8 cm]
Larghezza prodotto	7.1 in [18.0 cm]
Altezza prodotto	1.8 in [4.5 cm]
Peso prodotto	4.9 lb [2.2 kg]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	10.4 in [26.5 cm]
Package Width	23.4 in [59.4 cm]
Package Height	4.9 in [12.4 cm]

Peso spedizione (confezione)	10.0 lb [4.5 kg]
---------------------------------	------------------

Contenuto della
confezione

Incluso nella
confezione

1 - Switch KVM USB 8 porte

2 - Staffe di montaggio

8 - Cavi KVM VGA USB 2 in 1 1,8 m

1 - Adattatore di alimentazione universale
(NA/EU/UK/AU)

1 - Manuale utente

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.