

Conmutador Switch KVM 1U OSD y Cables 8 puertos Video VGA HD15 2x USB A

ID del Producto: SV831DUSBK



El Kit KVM USB de 8 puertos de Montaje en Rack, SV831DUSBK incluye un conmutador KVM completamente equipado con los cables y accesorios necesarios para conectarlo a 8 servidores o PCs rápidamente haciendo de la configuración una tarea muy simple.

El KVM USB constituye una herramienta de gestión de computadoras confiable que permite controlar hasta 8 PCs con conexión USB desde un único teclado, mouse y monitor, ofreciendo máximo control mediante conmutación basada en comandos de acceso directo o botones y con la ventaja adicional de un práctico Menú en Pantalla OSD.

Un complemento ideal para las operaciones de administración de las salas de servidores, el conmutador de 8 puertos se puede montar en un rack ocupando solamente 1U de espacio en el gabinete y se puede conectar en cascada a múltiples conmutadores KVM para controlar hasta 64 ordenadores desde este único conmutador.

Ofrece 3 años de garantía y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

### Aplicaciones

- Para laboratorios de control de calidad de software donde se llevan a cabo pruebas en múltiples plataformas
- Excelente para el control computarizado de pruebas /burn-in de sistemas evitando el gasto de comprar periféricos adicionales

- Control central de múltiples sistemas en un Centro de Datos
- Administración eficaz de una torre de servidores desde una única consola con unidades en cascada
- Administración y control computarizado de líneas de producción

## Características

- Incluye cables KVM USB VGA 8x 6 pies
- Soporta configuraciones combo de Mouse y Teclado USB /inalámbrico en una única conexión USB
- Opción de seguridad por contraseña a través del menú en pantalla para proteger los puertos KVM seleccionados contra el uso no autorizado
- Función Auto-scan para conmutar automáticamente entre las computadoras conectadas de forma secuencial
- Configuración en cascada para ampliar las funciones del sistema
- Teclas de acceso directo para acceder fácilmente a los equipos
- Identificación y selección de computadoras en base a nombres asignados
- Configuración del sistema a través de plug-and-play

---

### Hardware

Política de Garantía	3 Years
Altura U	1U
Soporte de Audio	No
Cantidad de Puertos KVM	8
Plataformas Admitidas	USB
Tipo de Video PC	VGA
Soporte de Pantalla Doble	1
Montaje en Rack	Sí
Cables Incluidos	Sí

Sistema En Cascada Sí

---

Rendimiento

Soporta OSD y Teclas de Acceso Directo	Sí
Control IP KVM	No
Hot-Key Selection	Sí
Resolución Analógica Máxima	1920 x 1440@60Hz (1920 x 1200@60Hz - Wide Screen)
Pantalla Plana Soportada	Sí
Cantidad Máxima de Usuarios	1
Cantidad Máxima de Ordenadores en Cascada	64
Soporte para Selección de Puertos	Botón Pulsador, Teclas de Acceso Directo y OSD (Menú en Pantalla)
MTBF	150000 horas

---

Conector(es)

Interfaz(ces) de Consola	USB Type-A (4 pines) USB 2.0
	VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad)
Conectores del Host	VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad)

---

Software

Compatibilidad OS	OS independent; No software or drivers required
-------------------	---

---

Indicadores

Indicadores LED	Verde - Encendido
	Verde - PC Online
	Rojo - PC Seleccionada

---

Requisitos de



## Energía

Adaptador de Corriente Incluido	Adaptador de alimentación de CA incluido
Tensión de Entrada	100 - 240 AC
Tensión de Salida	12V DC
Alimentación de Salida	1A
Polaridad Central	Positivo
Consumo de Energía	12

---

## Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	5&degC to 40°C (41°F to 104°F)
Temperatura de Almacenamiento	-20&degC to 60°C (-4°F to 140°F)
Humedad	HR 0~80%

---

## Características Físicas

Color	Negro
Tipo de Gabinete	Acero
Ancho del Producto	17.1 in [43.5 cm]
Altura del Producto	1.8 in [45 mm]
Profundidad del Producto	7.1 in [18 cm]
Peso del Producto	4.9 lb [2.2 kg]

---

## Información de la Caja

Longitud de la Caja	23.9 in [60.6 cm]
Ancho de la Caja	10.3 in [26.2 cm]
Altura de la Caja	4.8 in [12.1 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	10.3 lb [4.6 kg]



---

Contenido de la  
Caja

Incluido en la Caja	Switch KVM 8x VGA USB 1U Rack
	Soportes de montaje
	Cables KVM USB VGA 2 en 1 - 1,8 metros
	Adaptador Universal de Alimentación (NA/RU/UE/AUS)
	Manual del Usuario

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

