

1U hyllmonterbart USB KVM-switch-paket med 8 portar, OSD och kablar

Produkt ID: SV831DUSBUK



SV831DUSBUK USB KVM-switch-paketet för hyllmontering med 8 portar har en välutrustad KVM-switch som innehåller alla kablar och tillbehör som behövs för att enkelt och bekvämt ansluta till 8 servrar eller datorer direkt ur lådan.

USB KVM:en är ett pålitligt datorhanteringsverktyg som låter dig kontrollera upp till 8 USB-anslutna datorer från en enda uppsättning av tangentbord, mus och skärm samt ger maximal kontroll över växlingar med genvägskommandon och knappar på frontpanelen samt en behändig OSD.

Switchen med 8 portar passar bra i serverrum och kan hyllmonteras i 1U-utrymmen samt överlappas med flera KVM-switchar för att få kontroll över upp till 64 datorer från en enda switch.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Användbart vid QA-test av mjukvara då man testar över flera plattformar
- Perfekt för PC-test/ datorkontroll med inbränning och man slipper kostnader för köp av extra

Kringutrustning

- Central kontroll för multipla system i ett datacenter
- Hantera ditt serverkluster effektivt från en enda dator med kaskadkopplade enheter
- Datorkontroll och -hantering vid tillverkningslinjer

Funktioner

- 8x 1,8 m USB VGA KVM-kablar medföljer
- Kombinerad/trådlös anslutning av USB-tangentbord och -mus stöds
- OSD-säkerhetsalternativ tillåter valda KVM-portar att lösenordsskyddas från obehöriga
- Auto scan-funktionen växlar automatiskt mellan anslutna datorer sekventiellt
- Överlappningskonfigurationen utökar systemets kapacitet
- Genvägskommandon ger enkel datoråtkomst
- Identifierar och väljer datorer baserat på tilldelade namn
- Systemkonfiguration med plug-and-play

Hårdvara

Garantipolicy	3 Years
U-höjd	1U
Audio	Nej
KVM-portar	8
PC-gränssnitt	USB
PC-videotyp	VGA
Flera skärmar	1
Hyllmonterbar	Ja
Medföljande kablar	Ja
Kedjekoppling	Ja

Prestanda

Skärmvisning (OSD) & stöd för snabbtangenter	Ja
IP-kontroll	Nej
Hot-Key Selection	Ja
Maximal analog upplösning	1920 x 1440@60Hz (1920 x 1200@60Hz - Wide Screen)
Stöd för widescreen	Ja
Maximalt antal användare	1
Maximalt antal överlappade datorer	64
Stöd för portval	Tryckknapp, genvägskommandon och OSD (visning på skärmen)
Medeltid mellan fel (MTBF)	150000 hours

Kontakt(er)

Konsolgränssnitt	2 - USB 2.0 Type-A (4 stift, 480 Mbps)
	1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub)
Värdkontakter	8 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub)

Mjukvara

OS-kompatibilitet	OS independent; No software or drivers required
-------------------	---

Indikatorer

LED-indikatorer	1 - Grön – ström
	8 - Grön - Dator online
	8 - Röd - Dator vald

Ström

Strömkälla	AC-adapter medföljer
Inspänning	100 - 240 AC

Inström	0.6A
Utspänning	12V DC
Utström	1.5A
Polaritet på mittpol	Positiv
Kontakttyp	M
Strömförbrukning	18

Miljö

Drifttemperatur	5°C to 40°C (41°F to 104°F)
Förvaringstemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Luftfuktighet	0~80 % RH

Utseende

Färg	Svart
Kabinetttyp	Stål
Produktlängd	17.2 in [43.8 cm]
Produktbredd	7.1 in [18.0 cm]
Produkthöjd	1.8 in [4.5 cm]
Produktvikt	4.9 lb [2.2 kg]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	10.4 in [26.5 cm]
Package Width	23.4 in [59.4 cm]
Paketets höjd	4.9 in [12.4 cm]
Fraktvikt (förpackning)	10.0 lb [4.5 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - USB KVM-switch med 8 portar
-----------------	---------------------------------

2 - Monteringsfästen

8 - 1,8 m 2-i-1 USB VGA KVM-kablar

1 - Universell strömadapter (NA/EU/UK/AU)

1 - Användarhandbok

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.