

Switch Conmutador KVM DVI USB de 8 puertos para Rack 1U

ID del Producto: SV831DVIU



El Conmutador KVM DVI USB de 8 puertos para racks 1U, SV831DVIU permite controlar hasta 8 computadores conectados a través de USB (cada uno con salida de pantalla DVI o HDMI) desde un único teclado, mouse y monitor.

El switch KVM ofrece máximo control posibilitando la conmutación mediante comandos de acceso rápido o botones pulsadores en el panel frontal. Con resoluciones de hasta 1920x1200 a través de una conexión DVI o HDMI (usando un adaptador DVI a HDMI - ver accesorios), el KVM proporciona las altas resoluciones recomendadas para las nuevas pantallas aprovechando al máximo las capacidades de su monitor/pantalla.

Un complemento perfecto para cualquier sala de servidores o laboratorio de pruebas de software, este robusto conmutador de 8 puertos se puede colocar en un rack ocupando 1U de espacio en el armario.

Ofrece 3 años de garantía y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Ideal para el desarrollo de software y laboratorios de pruebas de control de calidad con varias PCs y plataformas conectadas a una consola
- Administración de consola de su servicio de co-ubicación/ISP
- Una simple solución de acceso a su Datacenter o Server Farm
- Excelente para realizar pruebas de control de ordenadores/burn-in tests economizando el espacio que ocuparían varios monitores, teclados y ratones en su escritorio
- Perfecto para el control por ordenador de líneas de producción, simplificando así el acceso a sistemas múltiples

Características

- Admite resoluciones DVI/HDMI de hasta 1920x1200
- Puede utilizarse con adaptadores DVI a HDMI para conectar sistemas basados en HDMI
- Compatible con la mayoría de los teclados y ratones combinados o inalámbricos
- Independiente del sistema operativo, este switch KVM de 8 puertos no requiere software ni controladores
- Este switch KVM para rack cuenta con botones en el panel frontal y teclas de acceso rápido que facilitan la conmutación
- La función de escaneo automático de este switch KVM USB recorre los ordenadores de forma secuencial
- Se conecta a sistemas informáticos basados en USB
- Switch KVM DVI con interfaces de consola USB para teclado y ratón
- El switch KVM de 8 puertos admite la distribución del teclado de Mac® y Sun, ya que el teclado se guarda y se restaura automáticamente al cambiar de ordenador
- Este switch KVM DVI es compatible con Microsoft IntelliMouse (Pro)

Hardware

Política de Garantía	3 Years
Altura U	1U
Soporte de Audio	No
Cantidad de Puertos	8

KVM	
Plataformas Admitidas	USB
Tipo de Video PC	DVI
Soporte de Pantalla Doble	1
Montaje en Rack	Sí
Cables Incluidos	No
Sistema En Cascada	No

Rendimiento

Soporta OSD y Teclas de Acceso Directo	No
Soporte DVI	Sí - Enlace Único
Control IP KVM	No
Hot-Key Selection	Sí
Longitud Máxima del Cable	15.0 ft [4.6 m]
Resolución Digital Máxima	1920 x 1200
Cantidad Máxima de Usuarios	1
Soporte para Selección de Puertos	Botón Pulsador y Teclas de Acceso Directo
MTBF	134000 horas

Conector(es)

Interfaz(ces) de Consola	1 - DVI-I (29 pines)
	2 - USB 2.0 Tipo A (4 pines, 480Mbps)
Conectores del Host	8 - DVI-I (29 pines)
	8 - USB B (4 pines)

Software

Compatibilidad OS	Independiente del Sistema Operativo; No requiere de software o controladores
-------------------	--

Observaciones / Requisitos

Nota	Soporta emulación de teclado SUN
------	----------------------------------

Requisitos de Energía

Adaptador de Corriente Incluido	Adaptador de alimentación de CA incluido
Tensión de Entrada	100 - 240 AC
Corriente de Entrada	1.8A
Tensión de Salida	12V DC
Alimentación de Salida	4A
Polaridad Central	Positivo
Tipo de Enchufe	M
Consumo de Energía	48

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Humedad	HR 0~80%

Características Físicas

Color	Negro
Tipo de Gabinete	Acero
Longitud del Producto	7.1 in [18 cm]
Ancho del Producto	17.2 in [43.8 cm]
Altura del Producto	1.7 in [4.4 cm]

Peso del Producto 5.5 lb [2.5 kg]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 10.4 in [26.5 cm]

Ancho de la Caja 23.4 in [59.5 cm]

Altura de la Caja 3.5 in [9.0 cm]

Peso (de la Caja) del Envío 8.2 lb [3.7 kg]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja

- 1 - Switch KVM 8 Puertos DVI Rack
- 1 - Conjunto de soportes para estantes
- 3 - Adaptador universal de alimentación: listo para su uso en Norteamérica/Unión Europea/Reino Unido solo cuando se compra en NA/UE/RU; listo para su uso en Australia y Nueva Zelanda solo cuando se compra en dichos países
- 1 - Manual del Usuario

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.