

## Switch Conmutador KVM DVI USB de 8 puertos para Rack 1U

ID del Producto: SV831DVIU



El conmutador KVM con 8 puertos DVI y USB 1U para montaje en rack, modelo SV831DVIU, le permite el control de hasta 8 ordenadores conectados por USB (cada uno con salida de vídeo DVI o HDMI) a partir de un solo teclado, ratón y monitor.

El conmutador KVM le ofrece el máximo control, ya que le permite cambiar entre ordenadores mediante el uso de teclas de acceso rápido o de botones del panel frontal. Compatible con resoluciones digitales de hasta 1920x1200 a través de conexiones DVI o HDMI (mediante el uso de un adaptador DVI a HDMI; véase los accesorios), el conmutador KVM le ofrece las altas resoluciones recomendadas para pantallas de modelos más recientes, lo cual le permite aprovechar al máximo la capacidad de su monitor/pantalla.

Perfecto accesorio para cualquier sala de servidores o laboratorio de pruebas de software, este resistente conmutador de 8 puertos se puede instalar en un rack, en un espacio de armario de 1U.

Este producto cumple con las normas TAA y está avalado por la garantía de 3 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

### Aplicaciones

- Ideal para el desarrollo de software y laboratorios de pruebas de control de calidad con varias PCs y plataformas conectadas a una consola
- Administración de consola de su servicio de co-ubicación/ISP

- Una simple solución de acceso a su Datacenter o Server Farm
- Excelente para realizar pruebas de control de ordenadores/burn-in tests economizando el espacio que ocuparían varios monitores, teclados y ratones en su escritorio
- Perfecto para el control por ordenador de líneas de producción, simplificando así el acceso a sistemas múltiples

## Características

- Admite resoluciones DVI/HDMI de hasta 1920x1200
- Puede utilizarse con adaptadores DVI a HDMI para conectar sistemas basados en HDMI
- Compatible con la mayoría de los teclados y ratones combinados o inalámbricos
- Independiente del sistema operativo, este switch KVM de 8 puertos no requiere software ni controladores
- Este switch KVM para rack cuenta con botones en el panel frontal y teclas de acceso rápido que facilitan la conmutación
- La función de escaneo automático de este switch KVM USB recorre los ordenadores de forma secuencial
- Se conecta a sistemas informáticos basados en USB
- Switch KVM DVI con interfaces de consola USB para teclado y ratón
- El switch KVM de 8 puertos admite la distribución del teclado de Mac® y Sun, ya que el teclado se guarda y se restaura automáticamente al cambiar de ordenador
- Este switch KVM DVI es compatible con Microsoft IntelliMouse (Pro)

---

### Hardware

Política de Garantía	3 Years
Altura U	1U
Soporte de Audio	No
Cantidad de Puertos KVM	8
Plataformas Admitidas	USB
Tipo de Video PC	DVI

Soporte de Pantalla Doble	1
Montaje en Rack	Sí
Cables Incluidos	No
Sistema En Cascada	No

---

#### Rendimiento

Soporta OSD y Teclas de Acceso Directo	No
Soporte DVI	Sí - Enlace Único
Control IP KVM	No
Hot-Key Selection	Sí
Longitud Máxima del Cable	15.0 ft [4.6 m]
Resolución Digital Máxima	1920 x 1200
Cantidad Máxima de Usuarios	1
Soporte para Selección de Puertos	Botón Pulsador y Teclas de Acceso Directo
MTBF	134000 horas

---

#### Conector(es)

Interfaz(ces) de Consola	DVI-I (29 pines)
	USB Type-A (4 pines) USB 2.0
Conectores del Host	DVI-I (29 pines)
	USB B (4 pines)


---

#### Software

Compatibilidad OS	Independiente del Sistema Operativo; No requiere de software o controladores
-------------------	--

---

#### Observaciones /



## Requisitos

Nota Soporta emulación de teclado SUN

### Requisitos de Energía

Adaptador de Corriente Incluido	Adaptador de alimentación de CA incluido
Tensión de Entrada	100 - 240 AC
Corriente de Entrada	1.8A
Tensión de Salida	12V DC
Alimentación de Salida	4A
Polaridad Central	Positivo
Tipo de Enchufe	M
Consumo de Energía	48


### Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Humedad	HR 0~80%

### Características Físicas

Color	Negro
Tipo de Gabinete	Acero
Longitud del Producto	7.1 in [18 cm]
Ancho del Producto	17.2 in [43.8 cm]
Altura del Producto	1.7 in [44 mm]
Peso del Producto	5.5 lb [2.5 kg]

### Información de la Caja



Longitud de la Caja	23.4 in [59.5 cm]
Ancho de la Caja	10.4 in [26.5 cm]
Altura de la Caja	3.5 in [90 mm]
Peso (de la Caja) del Envío	8.3 lb [3.8 kg]

---

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	Switch KVM 8 Puertos DVI Rack
	Conjunto de soportes para estantes
	Adaptador universal de alimentación: listo para su uso en Norteamérica/Unión Europea/Reino Unido solo cuando se compra en NA/UE/RU; listo para su uso en Australia y Nueva Zelanda solo cuando se compra en dichos países
	Manual del Usuario

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

