

Commutateur écran clavier souris USB montable en rack - 8 ports

N° de produit: SV831DVIU



Le commutateur KVM USB DVI à 8 ports avec montage en rack 1U SV831DVIU permet de contrôler jusqu'à 8 ordinateurs connectés par USB (chacun avec un écran DVI ou HDMI) avec un seul clavier, une souris et un écran.

Le commutateur KVM offre un contrôle maximum, ce qui vous permet de passer d'un ordinateur à l'autre à l'aide de raccourcis clavier ou des boutons du panneau avant. Grâce à la prise en charge de résolutions numériques allant jusqu'à 1920 x 1200p via DVI ou HDMI (à l'aide de l'adaptateur DVI vers HDMI - voir accessoires), le KVM offre les hautes résolutions recommandées pour les écrans les plus récents, ce qui vous permet de profiter au maximum des capacités de votre écran/moniteur.

Ce commutateur à 8 ports constitue un ajout parfait à n'importe quelle salle de serveurs ou laboratoire de test de logiciels et peut être monté en rack 1U dans une armoire.

Ce produit est conforme aux exigences TAA et bénéficie de la garantie StarTech.com de 3 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Remarque : ce KVM prend en charge les signaux numériques uniquement et ne peut pas être utilisé avec les adaptateurs DVI vers VGA.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

- Idéal pour le développement de logiciels et les laboratoires de test de contrôle qualité avec plusieurs ordinateurs et plateformes connectés à une console unique

- Administration à partir d'une seule console de votre colocation/installation ISP
- Créez une solution d'accès rationalisée dans votre centre de données ou parc de serveurs
- Idéal pour la commande de tests pour ordinateurs ou de rodages fonctionnels, permettant de libérer de l'espace sur le bureau nécessaire à plusieurs moniteurs, claviers et souris.
- Parfaitement adapté à la commande par ordinateur des chaînes de fabrication, il simplifie l'accès à de multiples systèmes.

Spécifications techniques

- Prend en charge les résolutions DVI/HDMI jusqu'à 1920 x 1200p
- Peut s'utiliser avec des adaptateurs DVI vers HDMI pour connecter des systèmes avec sorties HDMI
- Prise en charge de la plupart des souris et claviers combinés/sans fil
- Indépendant du système d'exploitation - Aucun pilote ni logiciel d'installation requis
- Boutons poussoirs sur le panneau avant et fonctions par touche de raccourci permettant une commutation rapide et aisée.
- Cycles de fonction de balayage automatique via des ordinateurs, de manière séquentielle
- Se connecte à des ordinateurs avec ports USB
- Interfaces de console USB pour clavier et souris
- Prend en charge le mappage des claviers Mac® et Sun ; les états du clavier sont automatiquement enregistrés et restaurés lors du passage d'un ordinateur à l'autre
- Prend en charge Microsoft IntelliMouse (Pro)

Matériel

Politique de garantie 3 Years

Hauteur U 1U

Prise en charge audio Non

Nombre de ports KVM 8

Plateformes prises en charge USB

Type de vidéo du PC DVI

Prise en charge écran double	1
Montage sur bâti	Oui
Câbles inclus	Non
Mode cascade	Non

Performance

Prise en charge de l'affichage à l'écran et des raccourcis clavi	Non
Prise en charge DVI	Oui - Single Link
Contrôle IP KVM	Non
Hot-Key Selection	Oui
Longueur max. de câble	15.0 ft [4.6 m]
Résolutions numériques max.	1920 x 1200
Nombre max. d'utilisateurs	1
Prise en charge sélection de port	Bouton-poussoir et raccourcis clavier
MTBF	134000 heures

Connecteur(s)

Interface(s) console	DVI-I (29 broches)
	USB Type-A (4 broches) USB 2.0
Connecteurs hôte	DVI-I (29 broches)
	USB B (4 broches)

Logiciel

Compatibilité système d'exploitation	Indépendant du système d'exploitation - Aucun pilote ni logiciel d'installation requis.
--------------------------------------	---

Notes



spéciales /
Configuration

Remarque Prise en charge de l'émulation du clavier SUN

Alimentation

Adaptateur d'alimentation inclus	Adaptateur secteur inclus
Tension d'entrée	100 - 240 AC
Courant d'entrée	1.8A
Tension de sortie	12V DC
Courant de sortie	4A
Center Tip Polarity	Positif
Type de prise	M
Consommation électrique	48

Conditions
environnementales

Température de fonctionnement	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Température de stockage	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Humidité	Humidité relative de 0~80 %

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Type de boîtier	Acier
Longueur du produit	7.1 in [18 cm]
Largeur du produit	17.2 in [43.8 cm]
Hauteur du produit	1.7 in [44 mm]
Poids du produit	5.5 lb [2.5 kg]



Informations
d'emballage

Package Length	23.4 in [59.5 cm]
Package Width	10.4 in [26.5 cm]
Package Height	3.5 in [90 mm]
Poids brut	8.3 lb [3.8 kg]

Contenu du
paquet

Inclus dans le paquet	Commutateur KVM USB DVI 8 ports
	Jeu de supports de fixation en rack
	Adaptateur d'alimentation universel
	Manuel d'utilisation

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

