Commutateur écran clavier souris USB montable en rack - 8 ports

Nº de produit: SV831DVIU

Le commutateur KVM USB DVI à 8 ports avec montage en rack 1U SV831DVIU permet de contrôler jusqu'à 8 ordinateurs connectés par USB (chacun avec un écran DVI ou HDMI) avec un seul clavier, une souris et un écran.

Le commutateur KVM offre un contrôle maximum, ce qui vous permet de passer d'un ordinateur à l'autre à l'aide de raccourcis clavier ou des boutons du panneau avant. Grâce à la prise en charge de résolutions numériques allant jusqu'à 1920 x 1200p via DVI ou HDMI (à l'aide de l'adaptateur DVI vers HDMI - voir accessoires), le KVM offre les hautes résolutions recommandées pour les écrans les plus récents, ce qui vous permet de profiter au maximum des capacités de votre écran/moniteur.

Ce commutateur à 8 ports constitue un ajout parfait à n'importe quelle salle de serveurs ou laboratoire de test de logiciels et peut être monté en rack 1U dans une armoire.

Ce produit est conforme aux exigences TAA.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

• Idéal pour le développement de logiciels et les laboratoires de test de contrôle qualité avec plusieurs ordinateurs et plateformes connectés à une console unique

• Administration à partir d'une seule console de votre colocation/installation ISP

• Créez une solution d'accès rationalisée dans votre centre de données ou parc de serveurs

• Idéal pour la commande de tests pour ordinateurs ou de rodages fonctionnels, permettant de libérer de l’espace sur le bureau nécessaire à plusieurs moniteurs, claviers et souris.

• Parfaitement adapté à la commande par ordinateur des chaînes de fabrication, il simplifie l'accès à de multiples systèmes.

Spécifications techniques

• Prend en charge les résolutions DVI/HDMI jusqu'à 1920 x 1200p

• Peut s’utiliser avec des adaptateurs DVI vers HDMI pour connecter des systèmes avec sorties HDMI

• Prise en charge de la plupart des souris et claviers combinés/sans fil

• Indépendant du système d’exploitation - Aucun pilote ni logiciel d’installation requis

• Boutons poussoirs sur le panneau avant et fonctions par touche de raccourci permettant une commutation rapide et aisée.

• Cycles de fonction de balayage automatique via des ordinateurs, de manière séquentielle

• Se connecte à des ordinateurs avec ports USB

• Interfaces de console USB pour clavier et souris

• Prend en charge le mappage des claviers Mac® et Sun ; les états du clavier sont automatiquement enregistrés et restaurés lors du passage d'un ordinateur à l’autre

• Prend en charge Microsoft IntelliMouse (Pro)

Matériel

Politique de garantie	3 Years
Hauteur U	1U
Prise en charge audio	Non
Nombre de ports KVM	8

	Plateformes prises en charge	USB
	Type de vidéo du PC	DVI
	Prise en charge écran double	1
	Montage sur bâti	Oui
	Câbles inclus	Non
	Mode cascade	Non
Performance		
	Prise en charge de l'affichage à l'écran et des raccourcis clavi	Non
	Prise en charge DVI	Oui - Single Link
	Contrôle IP KVM	Non
	Hot-Key Selection	Oui
	Longueur max. de câble	15.0 ft [4.6 m]
	Résolutions numériques max.	1920 x 1200
	Nombre max. d'utilisateurs	1
	Prise en charge sélection de port	Bouton-poussoir et raccourcis clavier
	MTBF	134000 heures
Connecteur(s)		
	Interface(s) console	1 - DVI-I (29 broches)
		2 - USB 2.0 Type-A (4 broches, 480Mbps)
	Connecteurs hôte	8 - DVI-I (29 broches)
		8 - USB B (4 broches)

Logiciel		
	Compatibilité système d’exploitation	Indépendant du système d'exploitation - Aucun pilote ni logiciel d’installation requis.
Notes spéciales / Configuration		
	Remarque	Prise en charge de l'émulation du clavier SUN
Alimentation		
	Source d'alimentation	Adaptateur secteur inclus
	Tension d'entrée	100 - 240 AC
	Courant d'entrée	1.8A
	Tension de sortie	12V DC
	Courant de sortie	4A
	Center Tip Polarity	Positif
	Type de prise	M
	Consommation électrique	48
Conditions environnementales		
	Température de fonctionnement	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Température de stockage	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Humidité	Humidité relative de 0~80 %
Caractéristiques physiques		
	Couleur	Noir
	Type de boîtier	Acier
	Longueur du produit	7.1 in [18 cm]
	Largeur du produit	17.2 in [43.8 cm]
	Hauteur du produit	1.7 in [4.4 cm]

	Poids du produit	5.5 lb [2.5 kg]
Informations d'emballage		
	Quantité par paquet	1
	Longueur du Paquet	10.4 in [26.5 cm]
	Package Width	23.4 in [59.5 cm]
	Package Height	3.5 in [9.0 cm]
	Poids brut	8.2 lb [3.7 kg]
Contenu du paquet		
	Inclus dans le paquet	1 - Commutateur KVM USB DVI 8 ports
		1 - Jeu de supports de fixation en rack
		3 - Adaptateur d'alimentation universel
		1 - Manuel d'utilisation

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis