

Switch KVM DVI USB a 8 porte montabile a rack 1U

ID prodotto: SV831DVIU



Lo switch KVM DVI USB a 8 porte con montaggio a rack 1U SV831DVIU consente di controllare fino a 8 computer collegati tramite USB (ognuno dotato di uscita display DVI o HDMI) con un'unica tastiera, un unico mouse e un unico monitor.

Lo switch KVM offre il massimo controllo e consente di passare da un computer all'altro tramite comandi di scelta rapida da tastiera oppure utilizzando i pulsanti sul pannello frontale. Con il supporto di risoluzioni digitali fino a 1920x1200 tramite collegamento DVI o HDMI (con adattatore DVI a HDMI, vedere accessori), lo switch KVM fornisce le risoluzioni elevate consigliate per i display di nuova generazione, consentendo di sfruttare al massimo le funzionalità del proprio monitor/schermo.

Perfetto per qualsiasi sala server o laboratorio di test di software, questo robusto switch a 8 porte può essere montato in un rack 1U.

Questo prodotto è conforme al Trade Agreements Act (TAA) ed è coperto da una garanzia StarTech.com di 3 anni con supporto tecnico gratuito a vita.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

- Ideale per laboratori di sviluppo software o di verifiche QA con più PC e piattaforme collegati a un'unica console
- Unica console di gestione della strumentazione ISP o cubicata
- Per creare una soluzione di accesso più efficiente in datacenter o server farm

- Ottimo per il controllo dei computer in fase di test o collaudo, per risparmiare lo spazio sul piano di lavoro necessario per diversi monitor, tastiere e mouse
- Perfetto per gestire computer di linee di produzione e per semplificare l'accesso ai sistemi multipli

Caratteristiche

- Supporta risoluzioni DVI/HDMI fino a 1920 x 1200
- Utilizzabile con adattatori DVI a HDMI per collegare sistemi basati su HDMI
- Supporta la maggior parte di tastiere e mouse combinati/wireless
- Indipendente dal sistema operativo: nessun driver o software necessario
- Facile commutazione tramite pulsanti sul pannello frontale e tasti di scelta rapida
- Funzione di scansione automatica che esamina i computer in maniera sequenziale
- Consente il collegamento a sistemi di computer basati su USB
- Interfacce console USB per tastiera e mouse
- Supporta la mappatura di tastiere Mac® e Sun - Salvataggio automatico degli stati della tastiera e ripristino in caso di commutazione tra computer
- Supporta Microsoft IntelliMouse(Pro)

Hardware

Norme di garanzia	3 Years
Altezza U	1U
Audio	No
Porte KVM	8
Interfaccia PC	USB
Tipo video PC	DVI
Multimonitor	1
Montaggio a rack	Sì
Cavi inclusi	No

Collegamento a margherita No

Prestazioni

Supporto OSD e tasti di scelta rapida No

Supporto DVI Sì - Single Link

Controllo IP No

Hot-Key Selection Sì

Lunghezza max cavo 15.0 ft [4.6 m]

Risoluzioni digitali massime 1920 x 1200

Numero massimo di utenti 1

Supporto selezione porte Pulsante e tasti di scelta rapida

MTBF 134000 Ore

Connettore/i

Interfacce console DVI-I (29 pin)

USB Type-A (4 pin) - USB 2.0

Connettori host DVI-I (29 pin)

USB B (4 pin)

Software

Compatibilità con sistemi operativi

Indipendente dal sistema operativo: nessun driver o software necessario

Note/requisiti speciali

Nota

Supporta l'emulazione tastiera SUN

Alimentazione

Adattatore di alimentazione incluso

Adattatore CA incluso



Tensione ingresso	100 - 240 AC
Corrente ingresso	1.8A
Tensione di uscita	12V DC
Corrente di uscita	4A
Tipo punta centrale	Positivo
Tipo presa	M
Consumo energetico	48

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura di conservazione	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Umidità	0~80%RH

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Tipo enclosure	Acciaio
Lunghezza prodotto	7.1 in [18 cm]
Larghezza prodotto	17.2 in [43.8 cm]
Altezza prodotto	1.7 in [44 mm]
Peso prodotto	5.5 lb [2.5 kg]

Informazioni confezione

Package Length	23.4 in [59.5 cm]
Package Width	10.4 in [26.5 cm]
Package Height	3.5 in [90 mm]
Peso spedizione	8.3 lb [3.8 kg]



(confezione)

Contenuto della
confezione

Incluso nella
confezione

Switch KVM DVI USB a 8 porte

Set di staffe per montaggio a rack

Adattatore di alimentazione universale: viene fornito
predisposto per NA/EU/UK solo in caso di acquisto in tali
paesi e predisposto per Australia e Nuova Zelanda solo
in caso di acquisto in Australia e Nuova Zelanda

Manuale utente

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

