

## Switch Conmutador KVM DVI USB de 8 puertos para Rack 1U

ID del Producto: SV831DVIU



El Conmutador KVM DVI USB de 8 puertos para racks 1U, SV831DVIU permite controlar hasta 8 computadoras conectadas a través de USB (cada uno con salida de pantalla DVI o HDMI) desde un único teclado, mouse y monitor.

El switch KVM ofrece máximo control posibilitando la conmutación mediante comandos de acceso rápido o botones pulsadores en el panel frontal. Con resoluciones de hasta 1920x1200 a través de una conexión DVI o HDMI (usando un adaptador DVI a HDMI - ver accesorios), el KVM proporciona las altas resoluciones recomendadas para las nuevas pantallas aprovechando al máximo las capacidades de su monitor/pantalla.

Un complemento perfecto para cualquier sala de servidores o laboratorio de pruebas de software, este robusto conmutador de 8 puertos se puede colocar en un rack ocupando 1U de espacio.

Ofrece 3 años de garantía y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

### Aplicaciones

- Ideal para el desarrollo de software y laboratorios de pruebas de control de calidad con varias PCs y plataformas conectadas a una consola
- Administración de consola de su servicio de co-ubicación/ISP
- Una simple solución de acceso a su Datacenter o Server Farm

- Excelente para controlar computadoras con burn-in tests ya que permite liberar el espacio que ocuparían múltiples monitores, teclados y ratones en su escritorio
- Perfecto para el control por ordenador de líneas de producción, simplificando así el acceso a sistemas múltiples

## Características

- Soporta resoluciones DVI/HDMI de hasta 1920x1200
- Se puede utilizar con adaptadores DVI a HDMI para conectar sistemas basados en HDMI
- Soporte para la mayoría de mouse y teclados inalámbricos/combinados
- Independiente del Sistema Operativo - no requiere controladores ni software
- Botones en el panel frontal y comandos de acceso directo para permitir una conmutación fácil y rápida
- Función de escaneo automático para pasar por las computadoras en forma secuencial
- Se conecta a sistemas de computadoras basadas en USB
- Interfaces de consola USB para mouse y teclado
- Soporta Mac® y Sun keyboard mapping - el teclado se mantiene guardado de forma automática y se vuelve a restaurar cuando se alternan las computadoras
- Soporta Microsoft IntelliMouse(Pro)

---

### Hardware

Política de Garantía	3 Years
Altura U	1U
Soporte de Audio	No
Cantidad de Puertos KVM	8
Plataformas Admitidas	USB
Tipo de Video PC	DVI
Soporte de Pantalla Doble	1

Montaje en Rack	Sí
Cables Incluidos	No
Sistema En Cascada	No

---

#### Rendimiento

Soporta OSD y Teclas de Acceso Directo	No
Soporte DVI	Sí - Enlace Único
Control IP KVM	No
Hot-Key Selection	Sí
Longitud Máxima del Cable	15.0 ft [4.6 m]
Resolución Digital Máxima	1920 x 1200
Cantidad Máxima de Usuarios	1
Soporte para Selección de Puertos	Botón Pulsador y Teclas de Acceso Directo
MTBF	134000 horas

---

#### Conector(es)

Interfaz(ces) de Consola	DVI-I (29 pines)
	USB Type-A (4 pines) USB 2.0
Conectores del Host	DVI-I (29 pines)
	USB B (4 pines)

---

#### Software

Compatibilidad OS	Independiente del Sistema Operativo; No requiere de software o controladores
-------------------	--

---

#### Observaciones / Requisitos

Nota	Soporta emulación de teclado SUN
------	----------------------------------



---

Requisitos de Energía

Adaptador de Corriente Incluido	Adaptador de alimentación de CA incluido
Tensión de Entrada	100 - 240 AC
Corriente de Entrada	1.8A
Tensión de Salida	12V DC
Alimentación de Salida	4A
Polaridad Central	Positivo
Tipo de Enchufe	M
Consumo de Energía	48

---

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Humedad	HR 0~80%

---

Características Físicas

Color	Negro
Tipo de Gabinete	Acero
Longitud del Producto	7.1 in [18 cm]
Ancho del Producto	17.2 in [43.8 cm]
Altura del Producto	1.7 in [44 mm]
Peso del Producto	5.5 lb [2.5 kg]

---

Información de la Caja

Longitud de la Caja	23.4 in [59.5 cm]
Ancho de la Caja	10.4 in [26.5 cm]



Altura de la Caja 3.5 in [90 mm]

Peso (de la Caja) del Envío 8.3 lb [3.8 kg]

---

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja Switch KVM 8 Puertos DVI Rack

Conjunto de soportes para estantes

Adaptador universal de alimentación: listo para su uso en Norteamérica/Unión Europea/Reino Unido solo cuando se compra en NA/UE/RU; listo para su uso en Australia y Nueva Zelanda solo cuando se compra en dichos países

Manual del Usuario

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

