Switch Conmutador KVM DVI USB de 8 puertos para Rack 1U

ID del Producto: SV831DVIU

El Conmutador KVM DVI USB de 8 puertos para racks 1U, SV831DVIU permite controlar hasta 8 computadoras conectadas a través de USB (cada uno con salida de pantalla DVI o HDMI) desde un único teclado, mouse y monitor.

El switch KVM ofrece máximo control posibilitando la conmutación mediante comandos de acceso rápido o botones pulsadores en el panel frontal. Con resoluciones de hasta 1920x1200 a través de una conexión DVI o HDMI (usando un adaptador DVI a HDMI - ver accesorios), el KVM proporciona las altas resoluciones recomendadas para las nuevas pantallas aprovechando al máximo las capacidades de su monitor/pantalla.

Un complemento perfecto para cualquier sala de servidores o laboratorio de pruebas de software, este robusto conmutador de 8 puertos se puede colocar en un rack ocupando 1U de espacio.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

• Ideal para el desarrollo de software y laboratorios de pruebas de control de calidad con varias PCs y

plataformas conectadas a una consola

• Administración de consola de su servicio de co-ubicación/ISP

• Una simple solución de acceso a su Datacenter o Server Farm

• Excelente para controlar computadoras con burn-in tests ya que permite liberar el espacio que ocuparían múltiples monitores, teclados y ratones en su escritorio

• Perfecto para el control por ordenador de líneas de producción, simplificando así el acceso a sistemas múltiples

Características

• Soporta resoluciones DVI/HDMI de hasta 1920x1200

• Se puede utilizar con adaptadores DVI a HDMI para conectar sistemas basados en HDMI

• Soporte para la mayoría de mouse y teclados inalámbricos/combinados

• Independiente del Sistema Operativo - no requiere controladores ni software

• Botones en el panel frontal y comandos de acceso directo para permitir una conmutación fácil y rápida

• Función de escaneo automático para pasar por las computadoras en forma secuencial

• Se conecta a sistemas de computadoras basadas en USB

• Interfaces de consola USB para mouse y teclado

• Soporta Mac® y Sun keyboard mapping - el teclado se mantiene guardado de forma automáticay se vuelve a restaurar cuando se alternan lascomputadoras

• Soporta Microsoft IntelliMouse(Pro)

Hardware

Política de Garantía	3 Years
Altura U	1U
Soporte de Audio	No
Cantidad de Puertos KVM	8
Plataformas Admitidas	USB

	Tipo de Video PC	DVI
	Soporte de Pantalla Doble	1
	Montaje en Rack	Sí
	Cables Incluidos	No
	Sistema En Cascada	No
Rendimiento		
	Soporta OSD y Teclas de Acceso Directo	No
	Soporte DVI	Sí - Enlace Único
	Control IP KVM	No
	Hot-Key Selection	Sí
	Longitud Máxima del Cable	15.0 ft [4.6 m]
	Resolución Digital Máxima	1920 x 1200
	Cantidad Máxima de Usuarios	1
	Soporte para Selección de Puertos	Botón Pulsador y Teclas de Acceso Directo
	MTBF	134000 horas
Conector(es)		
	Interfaz(ces) de Consola	1 - DVI-I (29 pines)
		2 - USB 2.0 Tipo A (4 pines, 480Mbps)
	Conectores del Host	8 - DVI-I (29 pines)
		8 - USB B (4 pines)
Software		
	Compatibilidad OS	Independiente del Sistema Operativo; No requiere de software o controladores

Observaciones / Requisitos		
	Nota	Soporta emulación de teclado SUN
Requisitos de Energía		
	Adaptador de Corriente Incluido	Adaptador de alimentación de CA incluido
	Tensión de Entrada	100 - 240 AC
	Corriente de Entrada	1.8A
	Tensión de Salida	12V DC
	Alimentación de Salida	4A
	Polaridad Central	Positivo
	Tipo de Enchufe	M
	Consumo de Energía	48
Requisitos Ambientales		
	Temperatura Operativa	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Humedad	HR 0~80%
Características Físicas		
	Color	Negro
	Tipo de Gabinete	Acero
	Longitud del Producto	7.1 in [18 cm]
	Ancho del Producto	17.2 in [43.8 cm]
	Altura del Producto	1.7 in [4.4 cm]
	Peso del Producto	5.5 lb [2.5 kg]

Información de la Caja		
	Cantidad de Paquetes	1
	Longitud de la Caja	23.1 in [58.8 cm]
	Ancho de la Caja	10.4 in [26.4 cm]
	Altura de la Caja	3.5 in [8.8 cm]
	Peso (de la Caja) del Envío	8.3 lb [3.7 kg]

Contenido de la Caja		
	Incluido en la Caja	1 - Switch KVM 8 Puertos DVI Rack
		1 - Conjunto de soportes para estantes
		3 - Adaptador universal de alimentación: listo para su uso en Norteamérica/Unión Europea/Reino Unido solo cuando se compra en NA/UE/RU; listo para su uso en Australia y Nueva Zelanda solo cuando se compra en dichos países
		1 - Manual del Usuario

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.