

8-poort 1U-rack monteerbare DVI USB KVM-switch

Productcode: SV831DVIU



De SV831DVIU 8-Port 1U rackmonteerbare DVI USB KVM schakelaar laat u tot 8 USB-aangesloten computers bedienen (elk met DVI of HDMI-schermoutput) vanaf één toetsenbord, muis en monitor.

De KVM-schakelaar biedt maximale controle; u kunt van computer wisselen met sneltoetsen of druktoetsen op het voorpaneel. KVM ondersteunt digitale oplossingen tot 1920x1200 via DVI of HDMI-verbinding (met DVI naar HDMI-adapter - zie accessoires), en biedt de hoge resoluties aanbevolen voor nieuwere schermen, waardoor u optimaal profiteert van de capaciteiten van uw monitor/scherm.

Een perfecte aanvulling voor elke serverruimte of software-testlab: deze 8-poortsschakelaar is rackmonteerbaar in 1U kastruimte

Dit product is TAA-conform en wordt gedekt door een 3-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Ideaal voor de ontwikkeling, het testen en de kwaliteitscontrole van software op meerdere pc's en besturingssystemen aangesloten op één console
- Voor het beheer van colocationfaciliteiten (of bij internetproviders) vanaf een enkele console
- Een gestroomlijnde bedieningsmogelijkheid in uw datacenter of serverpark

- Ideaal voor het testen / inspelen van computers doordat er op de ruimte die meerdere monitoren, toetsenborden en muizen op een bureau innemen wordt bespaard
- Ideaal voor de computerbediening in een productielijn om de toegang tot meerdere systemen te vereenvoudigen

Eigenschappen

- Ondersteuning van DVI/HDMI-resoluties tot 1920x1200
- Kan worden gebruikt met DVI-naar-HDMI-adapters om op HDMI gebaseerde systemen aan te sluiten
- Ondersteunt de meeste draadloze en gecombineerde toetsenborden en muizen
- Onafhankelijk van besturingssysteem - geen installatie van drivers of software nodig
- Druktoetsen op het voorpaneel en sneltoetsfuncties voor eenvoudige omschakeling
- Automatische scanfunctie van aangesloten computers
- Te gebruiken op computersystemen met USB-aansluiting
- Aansluitingen voor USB-toetsenbord en -muis
- Ondersteuning voor Mac® en Sun toetsenbordindeling - toetsenbordstatus wordt automatisch opgeslagen en geladen bij het omschakelen tussen computers
- Ondersteunt Microsoft IntelliMouse(Pro)

Hardware

| | |
|------------------------|---------|
| Garantiebeleid | 3 Years |
| U-hoogte | 1U |
| Audio | Nee |
| KVM-poorten | 8 |
| Ondersteunde platforms | USB |
| PC-videotype | DVI |
| Multi-monitor | 1 |
| Rack-monteerbaar | Ja |

| | |
|------------------------|-----|
| Inclusief kabels | Nee |
| Op elkaar aansluitbaar | Nee |

Prestaties

| | |
|------------------------------|-------------------------|
| Schermmenu & sneltoetsen | Nee |
| DVI-ondersteuning | Ja - Single-Link |
| IP-controle | Nee |
| Hot-Key Selection | Ja |
| Maximale kabellengte | 15.0 ft [4.6 m] |
| Maximale digitale resoluties | 1920 x 1200 |
| Maximum aantal gebruikers | 1 |
| Poortselectie-ondersteuning | Knopdruk en sneltoetsen |
| MTBF | 134000 uur |

Connector(en)

| | |
|-------------------------|------------------------------|
| Console-aansluiting(en) | DVI-I (29-polig) |
| | USB Type-A (4-polig) USB 2.0 |
| Hostaansluitingen | DVI-I (29-polig) |
| | USB B (4-polig) |


Software

| | |
|--------------------|---|
| Besturingssystemen | Onafhankelijk van besturingssysteem; Geen software of drivers nodig |
|--------------------|---|

Speciale opmerkingen / vereisten

| | |
|---------|-------------------------------------|
| Notitie | Ondersteunt SUN-toetsenbordemulatie |
|---------|-------------------------------------|

Voeding



| | |
|---------------------------|-------------------------------|
| Inclusief voedingsadapter | Inclusief wisselstroomadapter |
| Ingangsspanning | 100 - 240 AC |
| Ingangsstroom | 1.8A |
| Uitgangsspanning | 12V DC |
| Uitgangsstroom | 4A |
| Polariteit pin midden | Positief |
| Stekkertype | M |
| Vermogensopname | 48 |

Gebruiksomgeving

| | |
|---------------------|--------------------------------|
| Bedrijfstemperatuur | 0°C to 40°C (32°F to 104°F) |
| Opslagtemperatuur | -20°C to 60°C (-4°F to 140°F) |
| Vochtigheid | 0% - 80% rel. luchtvochtigheid |

Fysieke eigenschappen

| | |
|-----------------|-------------------|
| Kleur | Zwart |
| Type behuizing | Staal |
| Lengte product | 7.1 in [18 cm] |
| Breedte product | 17.2 in [43.8 cm] |
| Hoogte product | 1.7 in [44 mm] |
| Gewicht product | 5.5 lb [2.5 kg] |

Verpakkingsinformatie

| | |
|----------------|-------------------|
| Package Length | 23.4 in [59.5 cm] |
| Package Width | 10.4 in [26.5 cm] |
| Package Height | 3.5 in [90 mm] |
| Verzendgewicht | 8.3 lb [3.8 kg] |



(verpakt)

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd

8 poort DVI USB KVM Switch

Beugels voor rackmontage

Universele voedingsadapter: is geschikt voor NA/EU/GB
wanneer gekocht in NA/EU/GB; is geschikt voor
Australië en Nieuw-Zeeland wanneer gekocht in
Australië en Nieuw-Zeeland.

Handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

