

Rackmonterad 1U DVI USB KVM-switch med 8 portar

Produkt ID: SV831DVIU



Den rackmonterade SV831DVIU 1U USB KVM-switchen med 8 portar låter dig kontrollera upp till 8 USB-an slutna datorer (var och en med DVI- eller HDMI-displayutgång) från en enda uppsättning av tangentbord, mus och skärm.

KVM-switchen erbjuder maximal kontroll och låter dig växla mellan datorer med genvägscommandon och knappar på frontpanelen. KVM stöder digitala upplösningar på upp till 1920 x 1200 via DVI- eller HDMI-anslutning (med DVI till HDMI-adaptar - se tillbehör) vilket ger de höga upplösningar som rekommenderas för nyare bildskärmar så att du kan utnyttja din bildskärms kapacitet fullt ut.

Denna tåliga strömbrytare med 8 portar är ett perfekt tillskott till alla serverrum eller testlabb för programvara eftersom den kan rackmonteras i 1U skåputrymmen.

Denna produkt är TAA-kompatibel och kommer med StarTech.coms 3 åriga garanti med teknisk kundtjänst på livstid.

Obs! Denna KVM stöder endast digitala signaler och kan inte användas med DVI till VGA-adaptrar. </small>

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- En enda konsoladministration till din ISP/samplacade inrättning
- Skapa en effektiv åtkomstlösning i ditt datacenter eller serverkluster

- Passar för PC-test/datorkontroll med inbränning vilket sparar det skrivbordsutrymme som behövs för flera skärmar, tangentbord och möss
- Perfekt för datorkontroll vid tillverkningslinjer med enkel åtkomst till multipla system
- Ideal för programutveckling och labb för QA-testning med flera datorer och plattformar anslutna till en konsol

Funktioner

- Auto Scan-funktionen går igenom datorer sekventiellt
- Ansluts till USB-baserade datorsystem
- Knappar på frampanelen och genvägsfunktioner tillåter enkel växling
- OS-oberoende - Ingen mjukvara eller drivrutin behövs
- USB-konsolgränssnitt för tangentbord och mus
- Stöder DV-/HDMI-upplösningar på upp till 1920 x 1200
- Kan användas med DVI till HDMI-adaptrar för att ansluta HDMI-baserade system
- Stöder Mac®- och Sun-tangentbordsmappning - Tangentbordstillstånd sparas automatiskt och återställs när du byter datorer
- Stöder Microsoft IntelliMouse (Pro)
- Stöder de flesta trådbundna/trådlösa tangentbord och möss

Hårdvara

Garantipolicy	3 Years
U-höjd	1U
Audio	Nej
KVM-portar	8
PC-gränssnitt	USB
PC-videotyp	DVI
Flera skärmar	1
Hyllmonterbar	Ja

Medföljande kablar Nej

Kedjekoppling Nej

Prestanda

Skärmvisning (OSD) & stöd för snabbtangenter Nej

DVI-stöd Ja - Single Link

IP-kontroll Nej

Hot-Key Selection Ja

Maximal kabellängd 15.0 ft [4.6 m]

Maximal digital upplösning 1920 x 1200

Maximalt antal användare 1

Stöd för portval Tryckknapp och genvägskommandon

Medeltid mellan fel (MTBF) 134000 hours

Kontakt(er)

Konsolgränssnitt DVI-I (29-stifts)
USB Type-A (4-stifts) USB 2.0

Värdkontakter DVI-I (29-stifts)
USB B (4-stifts)

Mjukvara

OS-kompatibilitet Operativsystemsberoende, varken programvara eller drivrutiner behövs

Särskilda anmärkningar/krav

Obs. Stöder SUN-tangentbordsemulering

Ström

Power Source	AC-adapter medföljer
Inspänning	100 - 240 AC
Inström	1.8A
Utspänning	12V DC
Utström	4A
Polaritet på mittpol	Positiv
Kontakttyp	M
Strömförbrukning	48

Miljö

Drifttemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Förvaringstemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Luftfuktighet	0 ~ 80 % RH

Utseende

Färg	Svart
Kabinettyp	Stål
Produktlängd	7.1 in [18 cm]
Produktbredd	17.2 in [43.8 cm]
Produkt höjd	1.7 in [44 mm]
Produktvikt	5.5 lb [2.5 kg]

Förpackning

Package Length	23.4 in [59.5 cm]
Package Width	10.4 in [26.5 cm]
Package Height	3.5 in [90 mm]
Fraktvikt (förpackning)	8.3 lb [3.8 kg]



Vad det är i lådan

Ingår i paketet

Universal strömadapter: endast redo för NA/EU/UK om du köper i NA/EU/UK; endast redo för Australien och Nya Zeeland om du köper i Australien eller Nya Zeeland.

DVI USB KVM-switch med 8 portar

Användarhandbok

Paket med rackmonteringsfästen

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

