USB VGA IP KVM-switch med 8 portar och virtuell media

Produkt ID: SV841DUSBI

SV841DUSBI USB VGA IP KVM-switchen med 8 portar och virtuell media ger säker kontroll både lokalt och på håll över upp till 8 datorer över LAN eller Internet. KVM-switchen har 2 extra USB-portar för delning av tillägg (USB-lagring, CD-ROM m.m.) och är en praktisk lösning för filöverföringar och emulering för fjärrapplikationer och OS-installationer.

IP KVM-switchen ger kontroll på BIOS-nivå samt full interaktion med startprocessen och har flera säkerhetsfunktioner (SSH, SSL, RADIUS och en konfigurerbar brandvägg) som skyddar ditt nätverk.

Denna mångsidiga KVM kan interagera med i stort sett vilken enhet som helst som använder en seriell RS232-terminal (routrar, switchar, PDU:er m.m.) med RPORT seriell modul för fjärrkontroll (säljes separat) och har ett hållbart metallchassi.

SV841DUSBI USB VGA IP KVM-switchen täcks av StarTech.coms 3-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

• Fjärråtkomst för BIOS-nivåer till serverar på samverkande inrättningar och ISP:er

• Skapa en skalbar, underlättande åtkomstlösning i ditt datacenter eller serverkluster

• Ger tillgång till befintliga KVM-switchar via TCP/IP för att kunna administrera från en fjärrkonsol

• Perfekt för datorkontroll vid tillverkningslinjer med enkel åtkomst till multipla system

• Perfekt för fjärråtkomst för PC-test/burn-in datorer och sparar på utrymmet av flera skärmar, tangentbord och möss

• Fjärråtkomst för outsourcad server/Hantering av IT-hårdvara

• Fjärråtkomst för nödvändiga företagsservrar i datacenter, ökad drifttid

Funktioner

• Fjärråtkomst för BIOS-nivåer i alla anslutna system

• Fungerar med PC-, Mac®-, Linux®- och Sun®-datorer

• Stödjer DHCP eller manuell IP-konfiguration

• Säker webbkonsol med användar-ID och SLL-lösenord

• Stödjer 32 användarkonton med SSL krypterade sessioner och kommunikationsdata från webben

• Integrerad webbserver för webbläsarbaserad konfiguration och administration

• Att emulera skivor gör det möjligt att använda fjärrapplikationer, att driva systeminstallationer, eller överföra filer till eller mellan anslutna servrar

• Alla datorer kan döpas via OSD-menyn

• Integrerad USB-hubb för delning av kringutrustning och filöverföringar för USB 2.0 enheter (bakåtkompatibel med USB 1.1 och 1.0 enheter)

• Auto Scan-läget byter automatisk mellan datorerna för enkel övervakning

• Kan uppgradera Flash

• Snabbyte - lägg till eller ta bort datorer utan att stänga av

• Konton för flera användare begränsar otillåten tillgång till vissa funktioner och/eller PC-datorer

• Nätverksinstallation och återställningsknappen

• Varken programvara eller drivrutiner behövs

- Kompatibel med Plug and Play
- Stöder 16-bit video
- Stödjer anpassade SSL-certifikat

Hårdvara

Garantipolicy	3 Years
Audio	Nej
KVM-portar	8
PC-gränssnitt	USB
PC-videotyp	VGA
Flera skärmar	1
Hyllmonterbar	Valfri
Medföljande kablar	Ja
Kedjekoppling	Nej

Prestanda

Skärmvisning (OSD) & stöd för snabbtangenter	Ja
DVI-stöd	Nej
IP-kontroll	Ja
Hot-Key Selection	Ja
Maximal analog upplösning	1920 x 1440 pixels local console
Maximal digital upplösning	1600 x 1200 @ 85Hz
Maximalt antal användare	1 active user plus up to 4 viewing
Stöd för portval	Genvägskommandon och OSD (visning på skärmen)
Allmänna	TLS-version som stöds: 1.0

	specifikationer	
		Obs.: Det medföljande SSL-certifikatet är endast för testning- och initieringssyfte och ger minimal säkerhetsstyrka. Vi rekommenderar starkt att användare uppgraderar det medföljande certifikatet med individuellt SSL-certifikat.
	Stödda protokoll	SSH, SNMP, HTTP/HTTPS, VNC, VNCS, DHCP, RADIUS, SYSLOG, DNS
Mjukvara		
	OS-kompatibilitet	OS independent; No software or drivers required
Särskilda anmärkningar/krav		
	Obs.	För att lägga till mer än 1 valfri PCM815SHNA-strömbrytare till serverfjärrkontrollen, behövs en RPORT-modul. Källkoden för enhetens operativsystem går att få vid begäran. Kontakta oss via telefon, livechatt eller e-post för att få tillgång till den. Det här erbjudandet gäller i tre år från inköpsdatum och/eller så länge som komponenter eller kundtjänst erbjuds för denna produkt. Rimliga avgifter för kopiering och förmedling kan tillkomma.
Ström		
	Power Source	AC-adapter medföljer
	Inspänning	110V-240V AC
	Inström	1.8A
	Utspänning	12V DC
	Utström	1.5A
	Polaritet på mittpol	Positiv
	Kontakttyp	M
	Strömförbrukning	18
Miljö		
	Drifttemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)

	Förvaringstemperatur	-20°C to 60°C (4°F to 140°F)
	Luftfuktighet	0~80 % RH
Utseende		
	Färg	Svart
	Kabinettyp	Stål
	Produktlängd	7.9 in [20 cm]
	Produktbredd	7.4 in [18.7 cm]
	Produkthöjd	1.7 in [4.4 cm]
	Produktvikt	2.9 lb [1.3 kg]
Förpackning		
	Förpackningsantal	1
	Package Length	23.2 in [59 cm]
	Package Width	10.4 in [26.5 cm]
	Package Height	3.5 in [90 mm]
	Fraktvikt (förpackning)	10.1 lb [4.6 kg]
Vad det är i lådan		
	Ingår i paketet	1 - IP KVM-switch med 8 portar
		4 - 1.83m KVM-kablar
		4 - 3 m KVM-kablar
		3 - Universell strömadapter (NA/UK/EU)
		1 - Instruktionsbok

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.