

Hyllmonterad USB PS/2 Digital IP KVM-switch med 8 portar

Produkt ID: SV841HDIEGB



SV841HDIEGB 8-port hyllmontering USB PS/2 digital IP KVM-switch ger kostnadseffektiv och säker, lokal och fjärradministration till upp till 8 system över LAN eller Internet.

Till skillnad från mjukvara som fungerar via operativsystemet ger IP KVM-switchen kontroll på BIOS-nivå, full interaktion under startprocessen och kontroll över en TCP/IP-anslutning som om du vore på plats. Stöd för säkerhetsprotokoll som SSH, SSL och RADIUS och en konfigurerbar brandvägg för extra skydd.

En skalbar KVM-lösning som stöder upp till 8 direktanslutna datorer eller överlappa med andra KVM-switchar för kontroll över upp till 64 datorer. För mer kontroll kan man använda modulen RPORT (säljes separat) som låter dig interagera med en enhet som använder en RS-232 seriell terminal (routrar, switchar m.m.).

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Skapa en skalbar, underlättande åtkomstlösning i ditt datacenter eller serverkluster

- Ger tillgång till befintliga KVM-switchar via TCP/IP för att kunna administrera från en fjärrkonsol
- Perfekt för datorkontroll vid tillverkningslinjer med enkel åtkomst till multipla system
- Passar för PC-test/datorkontroll med inbränning vilket sparar på skrivbordsutrymme för flera skärmar, tangentbord och möss, och gör det möjligt för fjärråtkomst
- Fjärråtkomst för BIOS-nivåer till serverar på samverkande inrättningar och ISP:er
- Fjärråtkomst för outsourcad server/Hantering av IT-hårdvara
- Fjärråtkomst för nödvändiga företagsservrar i datacenter, ökad drifttid

Funktioner

- Kontrollerar upp till 8 datorer direkt och upp till 64 datorer genom att överlappa ytterligare 8 KVM-switchar
- Fjärråtkomst för BIOS-nivåer i alla anslutna system
- Fungerar med PC, Mac och Sun-servrar och -system
- Stöder datorer med USB eller PS/2-tangentbord och muskontakter
- Stödjer DHCP eller manuell IP-konfiguration
- Integrerad webbserver för webbläsarbaserad konfiguration och administration
- Stödjer 32 användarkonton med SSL krypterade sessioner och kommunikationsdata från webben
- Säker webbkonsol med användar-ID och SLL-lösenord
- Stödjer 16 bit video
- Kompakt 1U hyllhöjd tar upp väldigt lite utrymme
- Snabbyte - lägg till eller ta bort datorer utan att stänga av
- Läge för auto scan låter dig växla mellan datorer för enkel överblick
- Alla datorer kan döpas via OSD-menyn
- Varken programvara eller drivrutiner behövs
- Knapp för hårdvaruåterställning och nätverkskonfiguration
- Kompatibel med Plug and Play
- Kan uppgradera Flash

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Audio	Nej
KVM-portar	8
PC-gränssnitt	USB och PS/2
PC-videotyp	VGA
Flera skärmar	1
Hyllmonterbar	Ja
Medföljande kablar	Nej
Kedjekoppling	Ja

Prestanda

Skärmvisning (OSD) & stöd för snabbtangenter	Ja
DVI-stöd	Nej
IP-kontroll	Ja
Hot-Key Selection	Ja
Maximal analog upplösning	1920x1440 local console
Maximal digital upplösning	1600x1200 @ 85Hz
Maximalt antal användare	1 active user, up to 3 viewing
Maximalt antal överlappade datorer	64
Stöd för portval	Genvägskommandon och OSD (visning på skärmen)
Medeltid mellan fel (MTBF)	876,000 Hours

Kontakt(er)	Konsolgränssnitt	1 - DB-9 (9-stifts, D-Sub)
		2 - PS/2 (6-stifts, Mini-DIN)
		1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub)
	Värdkontakter	8 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub)
	Övriga gränssnitt	1 - RJ-45
Mjukvara	OS-kompatibilitet	OS independent; No software or drivers required
Särskilda anmärkningar/krav	Obs.	<p>Källkoden för enhetens operativsystem går att få vid begäran. Kontakta oss via telefon, livechatt eller e-post för att få tillgång till den. </p><p>Det här erbjudandet gäller i tre år från inköpsdatum och/eller så länge som komponenter eller kundtjänst erbjuds för denna produkt.</p><p>Rimliga avgifter för kopiering och förmedling kan tillkomma.</p>
Ström	Strömkälla	AC-adapter medföljer
	Utspänning	12V DC
	Utström	1.5A
	Polaritet på mittpol	Positiv
	Strömförbrukning	18
Utseende	Färg	Svart
	Kabinetttyp	Stål
	Produktlängd	0.0 in [0.0 mm]
	Produktbredd	15.9 in [40.4 cm]
	Produkthöjd	1.7 in [4.3 cm]
	Produktdjup	8.8 in [224.5 mm]

	Produktvikt	8.7 lb [4.0 kg]
Förpackning		
	Förpackningsantal	1
	Paketets längd	19.9 in [50.5 cm]
	Paketets bredd	4.6 in [11.8 cm]
	Paketets höjd	14.2 in [36.0 cm]
	Fraktvikt (förpackning)	9.3 lb [4.2 kg]
Vad det är i lådan		
	Ingår i paketet	1 - SV841HDIE
		1 - Monteringsfästen
		1 - RS-232 kabel
		1 - Förpackning med skruvar
		1 - Strömkabel
		1 - Strömadapter
Warranty Information		
	Warranty	2 År

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.