

Adaptateur secteur de rechange - Bloc d'alimentation CC - 12 V 6,5 A

N° de produit: SVA12DN4NEUA



Cet adaptateur d'alimentation de rechange peut servir de source d'alimentation pour tout appareil électronique disposant d'un connecteur DIN à 4 broches et nécessitant une alimentation de 12 V et jusqu'à 6,5 A.

Cet adaptateur est parfait pour remplacer tout adaptateur d'alimentation défaillant ou perdu que vous utilisiez jusqu'à présent pour vos appareils électroniques.

En cas de temps d'arrêt forcé, avoir des adaptateurs d'alimentation sous la main vous évite de devoir attendre la mise en place d'une solution de remplacement, ou de devoir remplacer vos appareils uniquement pour des raisons de compatibilité de source d'alimentation.

Cet adaptateur d'alimentation est une solution de rechange pour les appareils inclus avec les produits StarTech.com suivants :

Boîtier USB 3.0 / eSATA pour 4 disques durs SATA III 3,5 pouces (S3540BU33E)

Boîtier pour 4 disques durs externes SATA / SAS 3,5 pouces à montage en rack 1U (SAT35401U)

Station d'accueil USB 3.0 / eSATA pour 4 disques durs SATA (SATDOCK4U3E)

Station d'accueil et duplicateur autonome USB 3.0 / eSATA à 4 baies pour disques durs SATA 1:3 (SATDOCK4U3RE)

Station d'accueil USB 3.0 pour 4 disques durs SATA 6 Gb/s (SDOCK4U33)

Le modèle SVA12DN4NEUA bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

- Remplacez un adaptateur d'alimentation perdu ou cassé
- Conservez à portée de main un adaptateur d'alimentation supplémentaire pour vos appareils indispensables
- Utilisez un adaptateur d'alimentation unique lors de vos déplacements dans différentes régions

Spécifications techniques

- Prend en charge des appareils nécessitant une alimentation maximale de 12 V et 6,5 A, et un connecteur de type DIN
- Réduit les temps d'arrêt en cas de panne, en proposant un adaptateur d'alimentation de rechange à portée de main

Alimentation

Politique de garantie	2 Years
Adaptateur d'alimentation inclus	Adaptateur secteur inclus
Tension d'entrée	100 - 240 AC
Tension de sortie	12V DC
Courant de sortie	6.5 A
Type de prise	4-pin DIN
Consommation électrique	78

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Température de stockage	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Humidité	Humidité relative de 0 % à 80 %



Caractéristiques
physiques

Couleur	Noir
Longueur du produit	5.1 in [13 cm]
Largeur du produit	2.2 in [57 mm]
Hauteur du produit	1.3 in [34 mm]
Poids du produit	13.3 oz [378 g]

Informations
d'emballage

Package Length	6.9 in [17.5 cm]
Package Width	5.4 in [13.7 cm]
Package Height	4.1 in [10.3 cm]
Poids brut	34.9 oz [988 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / JP / EU / GB / AU)
-----------------------	--

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

