

Adaptador de Alimentación de 12V de DC - 12 Voltios y 2 Amperios - Adaptador de Corriente de Repuesto

ID del Producto: SVA12M2NEUA



Este adaptador de alimentación de 12V de CC suministra alimentación a cualquier dispositivo electrónico con conector de barril tipo M y que requiere 12 voltios y hasta 2 amperios.

Este producto es el reemplazo perfecto para cualquier adaptador de alimentación de 12 voltios y 2 amperios que utilice para sus dispositivos electrónicos existentes.

Cuando no se puede interrumpir el trabajo debido a fallos eléctricos, tener a mano un adaptador de alimentación extra garantiza que no tendrá que esperar por uno nuevo ni reemplazar un dispositivo solo porque no encuentra una fuente de alimentación compatible.

Este adaptador de alimentación de 12V y 2A de CC sirve de reemplazo para los adaptadores incluidos en los siguientes productos de StarTech.com:

Kit extensor para monitor VGA a Cat 5 - 80m
 Kit extensor VDSL2 - 1km
 Conversor de medios a fibra óptica Gigabit LC modo único - 40km
 Conversor de medios a fibra óptica Gigabit LC modo único - 550m
 Conversor de medios a fibra óptica SC multimodo - 550m
 Conversor de medios a fibra óptica SC multimodo - 2km
 Conversor de medios a fibra óptica ST multimodo - 2km
 Caja USB 3.0 para discos duros SATA de 3,5 pulgadas
 Caja USB 3.0 para discos duros SATA de 2,5 o 3,5 pulgadas
 Base de conexión USB 3.1 de una sola bahía para DD de 2,5 o 3,5 pulgadas
 Base de conexión eSATA o USB 3.0 para discos duros SATA
 Base de conexión externa para discos duros de 2,5 o 3,5 pulgadas
 Extensor HDBaseT HDMI a través de CAT5
 Extensor HDMI a través de CAT5
 Extensor VGA a través de CAT5
 Conmutador KVM USB DVI doble - 2 puertos
 Conmutador KVM DVI VGA para monitor dual - 2 puertos
 Conmutador KVM USB DisplayPort doble - 2 puertos
 Conmutador KVM VGA doble - 2 puertos
 Conmutador KVM DVI cuádruple - 2 puertos
 Conmutador KVM DVI doble - 4 puertos
 Conmutador KVM DVI VGA doble monitor - 4 puertos
 Conmutador KVM DVI DisplayPort - 4 puertos
 Conmutador KVM VGA doble - 4 puertos

El modelo SVA12M2NEUA está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y cuenta con soporte técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

- Reemplace un adaptador de alimentación de 12V CC dañado o extraviado
- Tenga a mano un adaptador de alimentación extra para sus dispositivos esenciales

Características

- Compatible con una gama de dispositivos que requieren 12 voltios y 2 amperios (o menos) de potencia y un conector de barril tipo M
- Permite reducir el tiempo de inactividad en caso de fallos, ya que es un adaptador extra de alimentación

Conector(es)

Política de Garantía	2 Years
Conectores de Salida	M-Type Barrel (Inner Diameter: 2.1 mm, Outer Diameter: 5.5 mm)

Requisitos de Energía

Adaptador de Corriente Incluido	Adaptador de alimentación de CA incluido
Frecuencia de Tensión de Entrada	50/60Hz
Tensión de Entrada	100 - 240 AC
Corriente de Entrada	0.6 A
Tensión de Salida	12V DC
Alimentación de Salida	2 A
Polaridad Central	Positivo



Tipo de Enchufe	M
Consumo de Energía	24

Características Físicas

Longitud del Cable	4.0 ft [1.2 m]
Longitud del Producto	3.0 in [75.0 mm]
Ancho del Producto	1.6 in [40.0 mm]
Altura del Producto	1.7 in [43.0 mm]
Peso del Producto	4.8 oz [137.0 g]

Información de la Caja

Longitud de la Caja	4.1 in [10.4 cm]
Ancho de la Caja	3.5 in [89.0 mm]
Altura de la Caja	2.4 in [60.0 mm]
Peso (de la Caja) del Envío	7.4 oz [210.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	Adaptador universal de alimentación (Norteamérica / UE / Reino Unido / Australia)
---------------------	---

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

