

## Adaptateur secteur de recharge - Bloc d'alimentation CC - 12V 2A

N° de produit: SVA12M2NEUA



Cette alimentation 12 V CC peut servir de source d'alimentation pour tout appareil électronique disposant d'un connecteur de type M et nécessitant une alimentation de 12 V et jusqu'à 2 A.

Cette alimentation est parfaite pour remplacer tout adaptateur d'alimentation 12 V 2 A défectueux ou perdu que vous utilisiez jusqu'à présent pour vos appareils électroniques.

En cas de temps d'arrêt forcé, avoir des adaptateurs d'alimentation sous la main vous évite de devoir attendre la mise en place d'une solution de remplacement, ou de devoir remplacer vos appareils uniquement pour des raisons de compatibilité de source d'alimentation.

Cette alimentation 12 V 2 A CC est une solution de recharge pour les adaptateurs d'alimentation inclus avec les produits StarTech.com suivants :

Kit extenseur d'écran VGA vers Cat5 80 m  
Kit extenseur VDSL2 1 km  
Convertisseur de média fibre optique Gigabit monomode LC 40 km  
Convertisseur de média fibre optique Gigabit monomode LC 550 m  
Convertisseur de média fibre optique Gigabit multimode SC 550 m  
Convertisseur de média fibre optique multimode SC 2 km  
Convertisseur de média fibre optique multimode ST 2 km  
Boîtier disque dur USB 3.0 pour disques SATA 3,5 pouces  
Station d'accueil USB 3.0 pour disques durs SATA 2,5 pouces ou 3,5 pouces  
Station d'accueil à baie unique USB 3.1 pour disques HDD de 2,5 pouces ou 3,5 pouces  
Station d'accueil USB 3.0 pour disque dur SATA  
Station d'accueil externe pour disques durs de 2,5 pouces ou 3,5 pouces  
Extenseur HDBaseT HDMI sur câble CAT5  
Extenseur HDMI sur câble CAT5  
Extenseur VGA sur câble CAT5  
Commutateur KVM USB double DVI 2 ports  
Commutateur KVM DVI VGA double affichage 2 ports  
Commutateur KVM USB double DisplayPort 2 ports  
Commutateur KVM double VGA 2 ports  
Commutateur KVM quadruple DVI 2 ports  
Commutateur KVM double DVI 4 ports  
Commutateur KVM DVI VGA double affichage 4 ports  
Commutateur KVM DisplayPort 4 ports  
Commutateur KVM double VGA 4 ports

Le modèle SVA12M2NEUA bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

## Certifications, rapports et compatibilité

### Applications

- Remplacez une alimentation 12 V CC défectueuse ou perdue
- Conservez à portée de main un adaptateur d'alimentation supplémentaire pour vos appareils indispensables

### Spécifications techniques

- Prend en charge des appareils nécessitant une alimentation maximale de 12 V et 2 A, et un connecteur de type M
- Réduit les temps d'arrêt en cas de panne, en proposant un adaptateur d'alimentation de rechange à portée de main

---

#### Connecteur(s)

Politique de garantie	2 Years
Connecteurs de sortie	M-Type Barrel (Inner Diameter: 2.1 mm, Outer Diameter: 5.5 mm)

---

#### Alimentation

Adaptateur d'alimentation inclus	Adaptateur secteur inclus
Fréquence de tension d'entrée	50/60Hz
Tension d'entrée	100 - 240 AC
Courant d'entrée	0.6 A
Tension de sortie	12V DC
Courant de sortie	2 A
Center Tip Polarity	Positif
Type de prise	M

Consommation électrique	24
-------------------------	----

---

Caractéristiques physiques

Longueur de câble	4.0 ft [1.2 m]
Longueur du produit	3.0 in [75.0 mm]
Largeur du produit	1.6 in [40.0 mm]
Hauteur du produit	1.7 in [43.0 mm]
Poids du produit	4.8 oz [137.0 g]

---

Informations d'emballage

Package Length	4.1 in [10.4 cm]
Package Width	3.5 in [89.0 mm]
Package Height	2.4 in [60.0 mm]
Poids brut	7.4 oz [210.0 g]

---

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / EU / GB / AU)
-----------------------	---

---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

