

Adaptateur secteur de rechange - Bloc d'alimentation CC - 12V 2A

Nº de produit: SVA12M2NEUA



Cette alimentation 12 V CC peut servir de source d'alimentation pour tout appareil électronique disposant d'un connecteur de type M et nécessitant une alimentation de 12 V et jusqu'à 2 A.

Cette alimentation est parfaite pour remplacer tout adaptateur d'alimentation 12 V 2 A défaillant ou perdu que vous utilisiez jusqu'à présent pour vos appareils électroniques.

En cas de temps d'arrêt forcé, avoir des adaptateurs d'alimentation sous la main vous évite de devoir attendre la mise en place d'une solution de remplacement, ou de devoir remplacer vos appareils uniquement pour des raisons de compatibilité de source d'alimentation.

Cette alimentation 12 V 2 A CC est une solution de rechange pour les adaptateurs d'alimentation inclus avec les produits StarTech.com suivants :

Kit extendeur d'écran VGA vers Cat5 80 m

Kit extendeur VDSL2 1 km

Convertisseur de média fibre optique Gigaibit monomode LC 40 km

Convertisseur de média fibre optique Gigabit monomode LC 550 m

Convertisseur de média fibre optique Gigabit multimode SC 550 m

Convertisseur de média fibre optique multimode SC 2 km

Convertisseur de média fibre optique multimode ST 2 km

Boîtier disque dur USB 3.0 pour disques SATA 3,5 pouces

Station d'accueil USB 3.0 pour disques durs SATA 2,5 pouces ou 3,5 pouces



Station d'accueil à baie unique USB 3.1 pour disques HDD de 2,5 pouces ou 3,5 pouces

Station d'accueil USB 3.0 our eSATA pour disque dur SATA

Station d'accueil externe pour disques durs de 2,5 pouces ou 3,5 pouces

Extendeur HDBaseT HDMI sur câble CAT5

Extendeur HDMI sur câble CAT5

Extendeur VGA sur câble CAT5

Commutateur KVM USB double DVI 2 ports

Commutateur KVM DVI VGA double affichage 2 ports

Commutateur KVM USB double DisplayPort 2 ports

Commutateur KVM double VGA 2 ports

Commutateur KVM quadruple DVI 2 ports

Commutateur KVM double DVI 4 ports

Commutateur KVM DVI VGA double affichage 4 ports

Commutateur KVM DisplayPort 4 ports

Commutateur KVM double VGA 4 ports

Certifications, rapports et compatibilité













Applications

- Remplacez une alimentation 12 V CC défaillante ou perdue
- Conservez à portée de main un adaptateur d'alimentation supplémentaire pour vos appareils indispensables

Spécifications techniques





• Prend en charge des appareils nécessitant une alimentation maximale de 12 V et 2 A, et un connecteur de type M

• Réduit les temps d'arrêt en cas de panne, en proposant un adaptateur d'alimentation de rechange à portée de main

Connecteur(s)

Politique de garantie 2 Years

Connecteurs de sortie 1 - M-Type Barrel (Inner Diameter: 2.1 mm, Outer

Diameter: 5.5 mm)

Alimentation

Source d'alimentation Adaptateur secteur inclus

Fréquence de tension

d'entrée

50/60Hz

Tension d'entrée 100 - 240 AC

Courant d'entrée 0.6 A

Tension de sortie 12V DC

Courant de sortie 2 A

Center Tip Polarity Positif

Type de prise M

Consommation

électrique

24

Caractéristiques physiques

Couleur Noir

Longueur de câble 48.0 in [1219 mm]

Longueur du produit 3.0 in [7.5 cm]

Largeur du produit 1.6 in [4.0 cm]

Hauteur du produit 1.7 in [4.3 cm]

Poids du produit 4.8 oz [137.0 g]



Informations d'emballage

Quantité par paquet 1

Longueur du Paquet 4.0 in [10.1 cm]

Package Width 3.5 in [8.9 cm]

Package Height 2.3 in [5.8 cm]

Poids brut 6.5 oz [184.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du

Nord / EU / GB / AU)

^{*} L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis