

DC power adapter - 12V, 2A - voedingsadapter

Productcode: SVA12M2NEUA



Deze 12 V DC voeding kunt u gebruiken als voedingsbron voor elk elektronisch apparaat dat uitgerust is met een M-type barrel connector en 12 V spanning en tot 2 A stroom nodig heeft.

De voeding is de perfecte vervanging voor de verloren of beschadigde 12 V/2 A voedingsadapter die u gebruikte voor het voeden van uw bestaande elektronica.

Als uitvaltijd geen optie is, is het handig om reservevoedingsadapters bij de hand te hebben zodat u niet hoeft te wachten tot u een vervanging ontvangen heeft of uw apparaten moet vervangen alleen vanwege de benodigde compatibiliteit met de voedingsbron.

Deze 12 V 2 A gelijkstroomvoeding is een directe vervanging voor de voedingsadapters die bij de volgende StarTech.com producten worden geleverd:

80 m VGA naar Cat 5 scherm extenderset

1 km VDSL2 extenderset

40 km gigabit single-mode glasvezel mediaconverter LC

550 m gigabit single-mode glasvezel mediaconverter LC

550 m gigabit multi-mode glasvezel mediaconverter SC

2 km glasvezel mediaconverter multi-mode SC

2 km multi-mode glasvezel mediaconverter ST

USB 3.0 harde-schijfbehuizing voor 3,5 inch SATA-schijven

USB 3.0 SATA docking station voor harde schijven voor 2,5 of 3,5 inch schijven

USB 3.1 Single-Bay Dock voor 2,5 of 3,5 inch HDD

eSATA of USB 3.0 SATA hard drive dock

Extern docking station voor 2,5 of 3,5 inch harde schijven

HDMI over CAT5 HDBaseT extender

HDMI over CAT5 extender

VGA over CAT5 extender

2-poorts dubbele DVI USB KVM switch

2-poorts DVI VGA Dual Monitor KVM switch

2-poorts dubbele DisplayPort USB KVM switch

2-poorts dubbele VGA KVM switch

2-poorts viervoudige DVI KVM switch

4-poorts dubbele DVI KVM switch

4-poorts DVI VGA Dual Monitor KVM switch

4-poorts DisplayPort KVM switch

4-poorts dubbele VGA KVM switch

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Vervang een kwijtgeraakte of defecte 12 V DC voeding
- Houd een extra voedingsadapter bij de hand voor uw cruciale apparaten

Eigenschappen

- Ondersteunt diverse apparaten die een voeding van 12 V en 2 A (of minder) en een M-type barrel

connector vereisen

- Verminder de uitvaltijd bij een storing door een reserve voedingsadapter bij de hand te houden

Connector(en)

Garantiebeleid	2 Years
Uitgangconnectoren	1 - M-Type Barrel (Inner Diameter: 2.1 mm, Outer Diameter: 5.5 mm)

Voeding

Voedingsbron	Inclusief wisselstroomadapter
Frequentie ingangsspanning	50/60Hz
Ingangsspanning	100 - 240 AC
Ingangsstroom	0.6 A
Uitgangsspanning	12V DC
Uitgangsstroom	2 A
Polariteit pin midden	Positief
Stekkertype	M
Vermogensopname	24

Fysieke
eigenschappen

Kleur	Zwart
Kabellengte	48.0 in [1219 mm]
Lengte product	3.0 in [7.5 cm]
Breedte product	1.6 in [4.0 cm]
Hoogte product	1.7 in [4.3 cm]
Gewicht product	4.8 oz [137.0 g]

Verpakkingsinfor-
matie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	4.0 in [10.1 cm]
Package Width	3.5 in [8.9 cm]
Package Height	2.3 in [5.8 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	6.5 oz [184.0 g]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd	1 - universele voedingsadapter (N-A / EU / VK / AU)
-------------	---

Garantiebepalinge
n

Warranty	2 Jaar
----------	--------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.