

Adaptador de Alimentación de Corriente Directa DC - 12V 5A - Tipo Barril M

ID del Producto: SVA12M5NA



Este adaptador de alimentación extra puede suministrar electricidad a cualquier dispositivo electrónico con conector de barril tipo M que requiera 12 voltios y hasta 5 amperios.

El adaptador es el repuesto perfecto para un adaptador de alimentación dañado o extraviado que previamente se haya utilizado con sus aparatos electrónicos existentes.

Cuando no se puede interrumpir el trabajo debido a fallos eléctricos, tener a mano un adaptador de alimentación extra garantiza que no tendrá que esperar por uno nuevo ni reemplazar un dispositivo solo porque no encuentra una fuente de alimentación compatible.

Este adaptador de alimentación sirve de reemplazo para los adaptadores incluidos en los siguientes productos de StarTech.com:

Caja de conectividad AV para mesas de conferencia
Convertor de medios Ethernet de 10 Gigabits por cobre a fibra óptica
Convertor de medios Gigabit a fibra óptica 1000Mbps - MM LC 550m
Convertor de medios cobre a fibra óptica Ethernet Gigabit - SM LC 10km
Convertor de medios cobre a fibra óptica Ethernet Gigabit - SM LC 20km
Convertor automático multientrada a HDMI y convertor 4K
Consola para pantalla LCD HD 1080p 17 pulgadas de montaje en rack 1U, con concentrador USB frontal
Consola para pantalla LCD 19 pulgadas de montaje en rack 1U, con concentrador integrado KVM de 8 puertos
Base de duplicador y borrador de disco duro SATA USB 3.0
Extensor HDBaseT HDMI a través de CAT5
Extensor HDMI 4K a través de CAT5 HDBaseT
Extensor HDMI a través de CAT5/CAT6 con POC
Extensor HDMI a través de CAT5 HDBaseT - RS232 IR Ultra HD 4K, 100,5m
Concentrador industrial USB 3.0 de 4 puertos
Estación de carga de 4 puertos para dispositivos USB
Concentrador USB 3.0 de 7 puertos - Caja de metal para montaje en pared o escritorio
Concentrador USB 3.0 de 7 puertos - Escritorio
Conmutador KVM USB DVI dual de 2 puertos, con audio y concentrador USB 2.0
Conmutador KVM USB DVI VGA monitor dual de 2 puertos, con audio y concentrador USB 2.0
Conmutador KVM USB DisplayPort dual de 2 puertos, con audio y concentrador USB 2.0
Conmutador KVM USB DVI dual de 4 puertos, con audio y concentrador USB 2.0
Conmutador KVM USB DVI VGA monitor dual de 4 puertos, con

audio y concentrador USB 2.0

El modelo SVA12M5NA está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

- Reemplace un adaptador de alimentación dañado o extraviado
- Tenga a mano un adaptador de alimentación extra para sus dispositivos esenciales
- Utilice un mismo adaptador de alimentación cuando viaje a diferentes regiones geográficas

Características

- Compatible con una gama de dispositivos que requieren 12 voltios y 5 amperios (o menos) de potencia y un conector de barril tipo M
- Permite reducir el tiempo de inactividad en caso de fallos, ya que es un adaptador extra de alimentación

Requisitos de Energía

Política de Garantía	2 Years
Adaptador de Corriente Incluido	Adaptador de alimentación de CA incluido
Tensión de Entrada	100 - 240 AC
Corriente de Entrada	2 A
Tensión de Salida	12V DC
Alimentación de Salida	5 A
Polaridad Central	Positivo
Tipo de Enchufe	M

Características Físicas



Longitud del Cable	3.3 ft [1.0 m]
Longitud del Producto	4.3 in [11.0 cm]
Ancho del Producto	1.8 in [46.0 mm]
Altura del Producto	1.4 in [35.0 mm]
Peso del Producto	32.0 oz [905.8 g]

Información
de la Caja

Longitud de la Caja	12.6 in [32.0 cm]
Ancho de la Caja	8.7 in [22.0 cm]
Altura de la Caja	2.0 in [51.0 mm]
Peso (de la Caja) del Envío	32.6 oz [924.2 g]

Contenido de
la Caja

Incluido en la Caja	adaptador universal de alimentación (NA/JP, UE, RU, AU)
---------------------	---

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

