

## Adattatore di alimentazione 20V CC per Docking Stations DK30A2DH / DK30ADD - 2A

ID prodotto: SVA20N2NEUA



Questo adattatore di alimentazione CC da 20 V è innanzitutto un adattatore di ricambio o scorta per le docking station per laptop DK30A2DH o DK30ADD, ma può anche alimentare qualsiasi dispositivo elettronico dotato di connettore di tipo N a cilindro e che richieda un'alimentazione di 20 volt e fino a 2 amp.

Questo alimentatore è il ricambio perfetto per un adattatore di alimentazione da 20 V e 2 A smarrito o guasto usato in precedenza per alimentare i dispositivi elettronici, ad esempio una docking station.

Quando è assolutamente necessario evitare tempi di fermo, avere a portata di mano un adattatore di alimentazione di ricambio garantisce che non si dovrà più attendere l'arrivo di un componente di ricambio o che non si dovranno più sostituire i dispositivi al solo scopo di disporre di una sorgente di alimentazione compatibile.

### Certificazioni, report e compatibilità



### Applicazioni

- Sostituisce un alimentatore CC smarrito o guasto
- Consente di avere a disposizione un adattatore di alimentazione supplementare per i dispositivi mission-critical

## Caratteristiche

- Adattatore di alimentazione di ricambio per le docking station per laptop StarTech.com DK30A2DH e DK30ADD
- Da utilizzare in sostituzione di un adattatore di alimentazione smarrito o come adattatore di alimentazione di scorta per una docking station DK30A2DH o DK30ADD
- Supporta una gamma di dispositivi che richiedono un'alimentazione di 20 volt e 2 amp (o inferiore) e un connettore di tipo N a cilindro
- Dispositivi di importanza critica sempre operativi grazie a un adattatore di alimentazione aggiuntivo

---

### Alimentazione

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Norme di garanzia   | 2 Years      |
| Tensione ingresso   | 110V-240V AC |
| Corrente ingresso   | 2A           |
| Tensione di uscita  | 20V DC       |
| Corrente di uscita  | 2A           |
| Tipo punta centrale | Positivo     |
| Tipo presa          | N            |
| Consumo energetico  | 40W          |

---

### Caratteristiche fisiche

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Colore             | Nero              |
| Lunghezza del cavo | 48.0 in [1219 mm] |
| Lunghezza prodotto | 3.0 in [7.5 cm]   |
| Larghezza prodotto | 1.6 in [4.0 cm]   |
| Altezza prodotto   | 1.7 in [4.3 cm]   |
| Peso prodotto      | 4.8 oz [137.0 g]  |

---

### Informazioni confezione

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Quantità confezione             | 1                |
| Lunghezza Confezione            | 5.2 in [13.3 cm] |
| Package Width                   | 3.0 in [7.7 cm]  |
| Package Height                  | 2.4 in [6.0 cm]  |
| Peso spedizione<br>(confezione) | 9.0 oz [254.0 g] |

---

Contenuto della  
confezione

|                             |                                                                 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Incluso nella<br>confezione | 1 - adattatore di alimentazione universale (NA, EU, UK,<br>ANZ) |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|

---

Informazioni sulla  
garanzia

|          |        |
|----------|--------|
| Warranty | 2 Anni |
|----------|--------|

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.