

DC power adapter - 5V, 2A voedingsadapter

Productcode: SVA5H2NEUA



Deze vervangende voedingsadapter kunt u gebruiken als voeding voor elk elektronisch apparaat met een H-barrelconnector dat 5 V en tot 2 A nodig heeft.

De adapter is de perfecte vervanging voor de verloren of beschadigde voedingsadapter die u gebruikte voor het opladen van uw bestaande elektronica.

Als uitvaltijd geen optie is, is het handig om reservevoedingsadapters bij de hand te hebben zodat u niet hoeft te wachten tot u een vervanging ontvangen heeft of uw apparaten moet vervangen alleen vanwege de benodigde compatibiliteit met de voedingsbron.

Deze voedingsadapter is een directe vervanging voor de voedingsadapters die bij de volgende StarTech.com producten worden geleverd:
 Dual-bay 2,5 inch harde-schijfbehuizing (S252BU33R)
 3-poorts draagbare USB 3.0 hub plus gigabit Ethernet (ST3300GU3B)
 4-poorts compacte zwarte USB 2.0 hub (ST4202USB)
 4-poorts zwarte USB 2.0 hub (ST4202USBGB)
 7-poorts compacte zwarte USB 2.0 hub (ST7202USB)
 7-poorts zwarte USB 2.0 hub (ST7202USBGB)
 15 m USB 2.0 actieve kabel met 4-poorts hub (USB2EXT4P15M)
 10 m USB 3.0 actieve verlengkabel (USB3AAEXT10M)
 3 m USB 3.0 actieve verlengkabel (USB3AAEXT3M)
 5 m USB 3.0 actieve verlengkabel (USB3AAEXT5M)
 4K HDMI 4-poorts videosplitter (ST124HD4K)
 Draadloze schermadapter met HDMI (WIFI2HDMCGE)
 4-poorts HDMI automatische videoswitch (VS421HD4K)

De SVA12DN4NEUA wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Vervang een zoekgeraakte of defecte voedingsadapter
- Houd een extra voedingsadapter bij de hand voor uw cruciale apparaten
- Gebruik één voedingsadapter als u naar meerdere regio's reist

Eigenschappen

- Ondersteunt een diversiteit aan apparaten die een voeding van 5 V en 2 A (of minder) en een H-type barrel connector vereisen
- Verminder de uitvaltijd bij een storing door een reserve voedingsadapter bij de hand te houden

Voeding

Garantiebeleid	2 Years
Inclusief voedingsadapter	Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning	100 - 240 AC
Ingangsstroom	0.4 A
Uitgangsspanning	5 DC
Uitgangsstroom	2 A
Polariteit pin midden	Positief
Stekkertype	H
Vermogensopname	10

Fysieke eigenschappen

Lengte product	4.3 ft [1.3 m]
Breedte product	1.5 in [39.0 mm]
Hoogte product	2.5 in [64.6 mm]
Gewicht product	3.5 oz [100.0 g]

Verpakkingsinformatie

Package Length	4.1 in [10.3 cm]
Package Width	3.4 in [87.0 mm]
Package Height	2.3 in [58.0 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	6.3 oz [178.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	universele voedingsadapter (NA/JP, EU, VK, AU)
-------------	--

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

