

Adaptador de Alimentación DC - 5V - 3A

ID del Producto: SVA5M3NEUA



Este adaptador de alimentación extra puede suministrar electricidad a cualquier dispositivo electrónico con conector cilíndrico tipo M que requiera hasta 5 voltios y 3 amperios.

El adaptador es el repuesto perfecto para un adaptador de alimentación dañado o extraviado que previamente se haya utilizado con sus aparatos electrónicos existentes.

En el caso de usuarios que viajan o se desplazan a menudo, este adaptador de alimentación evita que tengan que adquirir varios adaptadores. Para garantizar que funcionará en su región geográfica y en la región a la que viajará, este adaptador de alimentación incluye un mecanismo de cambio automático de potencia de 100 a 240V, así como clavijas para Norteamérica, Europa, Reino Unido y Australia.

El modelo SVA5M3NEAU está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

- Reemplace un adaptador de alimentación dañado o extraviado
- Tenga a mano un adaptador de alimentación extra para sus dispositivos esenciales
- Utilice un mismo adaptador de alimentación cuando viaje a diferentes regiones geográficas

Características

- Amplia compatibilidad con diferentes regiones geográficas, gracias al cambio automático de 100 a 240V, así como clavijas incluidas para conectores de Norteamérica, Europa, Reino Unido y Australia
- Compatible con una gama de dispositivos que requieren 5 voltios y 3 amperios (o menos) de potencia y un conector de barril tipo M
- Permite reducir el tiempo de inactividad en caso de fallos, ya que es un adaptador extra de alimentación

Requisitos de Energía

Política de Garantía	2 Years
Adaptador de Corriente Incluido	Adaptador de alimentación de CA incluido
Tensión de Entrada	100 - 240 AC
Corriente de Entrada	0.8 A
Tensión de Salida	5 DC
Alimentación de Salida	3 A
Polaridad Central	Positivo
Tipo de Enchufe	M
Consumo de Energía	15

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Humedad	HR de 10% a 80%

Características Físicas

Longitud del Producto	3.5 in [89.0 mm]
Ancho del Producto	1.8 in [46.0 mm]



Altura del Producto 1.4 in [36.0 mm]

Peso del Producto 5.6 oz [160.0 g]

Información
de la Caja

Longitud de la Caja 4.9 in [12.4 cm]

Ancho de la Caja 0.6 in [16.0 mm]

Altura de la Caja 2.0 in [51.0 mm]

Peso (de la Caja) del
Envío 8.4 oz [238.0 g]

Contenido de
la Caja

Incluido en la Caja adaptador de alimentación (NA/UE/RU/AU)

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

