

Adaptateur secteur de recharge - Bloc d'alimentation CC - 5V 3A

N° de produit: SVA5M3NEUA



Cet adaptateur d'alimentation de recharge peut constituer une source d'alimentation pour tout appareil électronique doté d'un connecteur de type M, nécessitant une alimentation jusqu'à 5 volts et 3 ampères.

Cet adaptateur remplace avantageusement l'adaptateur d'alimentation perdu ou endommagé que vous utilisez pour alimenter vos appareils électroniques existants.

Cet adaptateur d'alimentation évite aux voyageurs fréquents de devoir acheter plusieurs adaptateurs. Pour garantir son fonctionnement dans votre région et votre destination, cet adaptateur d'alimentation passe automatiquement de 100 à 240 V et comporte des fiches régionales pour l'Amérique du Nord, l'Europe, le Royaume-Uni et l'Australie.

Le modèle SVA5M3NEAU bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

- Remplacez un adaptateur d'alimentation perdu ou cassé
- Conservez à portée de main un adaptateur d'alimentation supplémentaire pour vos appareils indispensables
- Utilisez un adaptateur d'alimentation unique lors de vos déplacements dans différentes régions

Spécifications techniques

- Large compatibilité dans différentes régions avec commutation automatique 100-240 V et fiches d'alimentation incluses pour les prises murales d'Amérique du Nord, d'Europe, du Royaume-Uni et d'Australie
- Prend en charge toute une gamme d'appareils nécessitant une alimentation de 5 volts et 3 ampères (ou moins) et un connecteur de type M
- Réduit les temps d'arrêt en cas de panne, en proposant un adaptateur d'alimentation de rechange à portée de main

Alimentation

Politique de garantie	2 Years
Adaptateur d'alimentation inclus	Adaptateur secteur inclus
Tension d'entrée	100 - 240 AC
Courant d'entrée	0.6 A
Tension de sortie	5 DC
Courant de sortie	3 A
Center Tip Polarity	Positif
Type de prise	M
Consommation électrique	15

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Température de stockage	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Humidité	Humidité relative de 10 % à 80 %

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
---------	------

Longueur du produit	3.5 in [89.0 mm]
Largeur du produit	1.8 in [46.0 mm]
Hauteur du produit	1.4 in [36.0 mm]
Poids du produit	5.6 oz [160.0 g]

Informations
d'emballage

Package Length	4.9 in [12.4 cm]
Package Width	0.6 in [16.0 mm]
Package Height	2.0 in [51.0 mm]
Poids brut	8.4 oz [238.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	Adaptateur d'alimentation (Amérique du Nord / EU / GB / AU)
-----------------------	---

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

