

Adattatore Alimentazione di ricambio - Alimentatore 5V DC - 3A

ID prodotto: SVA5M3NEUA



Questo adattatore di ricambio può fornire una sorgente di alimentazione per qualsiasi dispositivo elettronico con connettore a barilotto tipo M, che richiede fino a 5 volt e 3 amp di potenza.

L'adattatore sostituisce perfettamente l'adattatore di alimentazione smarrito o danneggiato, utilizzato per alimentare le apparecchiature elettroniche esistenti.

Per chi viaggia spesso, questo adattatore di alimentazione consente di evitare l'acquisto di diversi adattatori. Per assicurare il funzionamento nella propria zona o nella zona di destinazione, l'adattatore di alimentazione è dotato di commutazione automatica 100-240V e clip specifiche per Nord America, Europa, Regno Unito e Australia.

SVA5M3NEAU è coperto dalla garanzia di 2 anni StarTech.com e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

- Permette di sostituire l'adattatore di alimentazione guasto o smarrito
- Consente di avere a disposizione un adattatore di alimentazione supplementare per i dispositivi mission-critical
- Permette di utilizzare un unico adattatore di alimentazione quando si viaggia tra diverse aree geografiche

Caratteristiche

- Ampia compatibilità in diverse aree geografiche, grazie alla commutazione automatica 100-240V e alle clip di alimentazione incluse per le prese a muro utilizzate in Nord America, Europa, Regno Unito e Australia.
- Supporta una gamma di dispositivi che richiedono 5 volt e 3 amp (o meno) di alimentazione e un connettore a barilotto tipo M
- Riduce le interruzioni in caso di guasto mettendo a disposizione un adattatore di alimentazione di ricambio

Alimentazione

Norme di garanzia	2 Years
Adattatore di alimentazione incluso	Adattatore CA incluso
Tensione ingresso	100 - 240 AC
Corrente ingresso	0.8 A
Tensione di uscita	5 DC
Corrente di uscita	3 A
Tipo punta centrale	Positivo
Tipo presa	M
Consumo energetico	15

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura di conservazione	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Umidità	10% - 80% RH

Caratteristiche fisiche

Lunghezza prodotto	3.5 in [89.0 mm]
Larghezza prodotto	1.8 in [46.0 mm]



Altezza prodotto	1.4 in [36.0 mm]
Peso prodotto	5.6 oz [160.0 g]

Informazioni
confezione

Package Length	4.9 in [12.4 cm]
Package Width	0.6 in [16.0 mm]
Package Height	2.0 in [51.0 mm]
Peso spedizione (confezione)	8.4 oz [238.0 g]

Contenuto
della
confezione

Incluso nella confezione	adattatore di alimentazione (NA/EU/UK/AU)
-----------------------------	---

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

