

Vervangende 5V DC voedingsadapter - 5 Volt, 3 Amp

Productcode: SVA5M3NEUA



Deze vervangende voedingsadapter kunt u gebruiken als voeding voor elk elektronisch apparaat met een M-type barrel connector die tot 5 V en 3 A voeding nodig heeft.

De adapter is de perfecte vervanging voor de zoekgeraakte of beschadigde voedingsadapter die u gebruikte voor het opladen van uw bestaande elektronica.

Personen die regelmatig reizen hoeven met deze voedingsadapter niet meerdere adapters te kopen. Om te garanderen dat de voedingsadapter werkt in de regio waarheen u reist, heeft de voeding adapter automatische 100-240V omschakeling en regionale stekkers voor Noord-Amerika, Europa, het Verenigd Koninkrijk en Australië die u op de adapter kunt klikken.

De SVA5M3NEUA wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Vervang een zoekgeraakte of defecte voedingsadapter
- Houd een extra voedingsadapter bij de hand voor uw cruciale apparaten
- Gebruik één voedingsadapter als u naar meerdere regio's reist

Eigenschappen

- Brede compatibiliteit in verschillende regio's dankzij automatische 100-240 V omschakeling en voedingstekkers voor Noord-Amerikaanse, Europese, Britse en Australische stopcontacten
- Ondersteunt diverse apparaten die een voeding van 5 V en 3 A (of minder) en een M-type barrel connector vereisen
- Verminder de uitvaltijd bij een storing door een reserve voedingsadapter bij de hand te houden

Voeding

| | |
|---------------------------|-------------------------------|
| Garantiebeleid | 2 Years |
| Inclusief voedingsadapter | Inclusief wisselstroomadapter |
| Ingangsspanning | 100 - 240 AC |
| Ingangsstroom | 0.6 A |
| Uitgangsspanning | 5 DC |
| Uitgangsstroom | 3 A |
| Polariteit pin midden | Positief |
| Stekkertype | M |
| Vermogensopname | 15 |

Gebruiksomgeving

| | |
|---------------------|-------------------------------|
| Bedrijfstemperatuur | 0°C to 40°C (32°F to 104°F) |
| Opslagtemperatuur | -20°C to 70°C (-4°F to 158°F) |
| Vochtigheid | 10% - 80 % RV |

Fysieke eigenschappen

| | |
|-----------------|------------------|
| Kleur | Zwart |
| Lengte product | 3.5 in [89.0 mm] |
| Breedte product | 1.8 in [46.0 mm] |
| Hoogte product | 1.4 in [36.0 mm] |
| Gewicht product | 5.6 oz [160.0 g] |



Verpakkingsinformatie

| | |
|--------------------------|------------------|
| Package Length | 4.9 in [12.4 cm] |
| Package Width | 0.6 in [16.0 mm] |
| Package Height | 2.0 in [51.0 mm] |
| Verzendgewicht (verpakt) | 8.4 oz [238.0 g] |

Wat wordt er meegeleverd

| | |
|-------------|--------------------------------|
| Meegeleverd | voedingsadapter (N-A/EU/GB/AU) |
|-------------|--------------------------------|

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

