

Adaptateur secteur de recharge - Bloc d'alimentation CC - 5V 3A

N° de produit: SVA5N3NEUA



Cette adaptateur d'alimentation 5 V peut servir de source d'alimentation pour tout appareil électronique disposant d'un connecteur de type N et nécessitant une alimentation de 5 V et jusqu'à 3 A.

Cette alimentation CC est parfaite pour remplacer tout adaptateur d'alimentation défaillant ou perdu que vous utilisiez jusqu'à présent pour vos appareils électroniques.

En cas de temps d'arrêt forcé, avoir des adaptateurs d'alimentation sous la main vous évite de devoir attendre la mise en place d'une solution de remplacement, ou de devoir remplacer vos appareils uniquement pour des raisons de compatibilité de source d'alimentation.

Cet bloc d'alimentation 5 V 3 A est une solution de recharge pour les appareils inclus avec les produits StarTech.com suivants :

Kit extenseur VDSL2 1,5 km

Convertisseur de média fibre optique Gigabit Ethernet MM LC 550 m

Hub MST - Répartiteur DisplayPort vers DisplayPort

Hub MST 3 ports - Répartiteur DisplayPort vers HDMI

Hub MST 4 ports - Répartiteur DisplayPort vers DisplayPort

Hub MST 3 ports - Répartiteur Mini DisplayPort vers DisplayPort

Hub MST 3 ports - Répartiteur Mini DisplayPort vers HDMI

Hub MST 4 ports - Répartiteur Mini DisplayPort vers DisplayPort

Serveur AirPrint™ USB sans fil norme N 150 Mb/s à 1 port

Kit commutateur KVM USB à 2 ports avec câbles

Commutateur KVM USB à 4 ports avec hub

Extendeur USB 2.0 à 4 ports sur câble Cat5 ou Cat6

## Certifications, rapports et compatibilité



## Applications

- Remplacez une alimentation CC défectueuse ou perdue
- Conservez à portée de main un adaptateur d'alimentation supplémentaire pour vos appareils indispensables

## Spécifications techniques

- Prend en charge des appareils nécessitant une alimentation maximale de 5 V et 3 A, et un connecteur de type N
- Réduisez les temps d'arrêt en cas de panne, en gardant un adaptateur d'alimentation de rechange à portée de main

---

Connecteur(s)	Politique de garantie	2 Years
	Connecteurs de sortie	1 - N-Type Barrel (Inner Diameter: 2.5 mm, Outer Diameter: 5.5 mm)

---

Alimentation	Tension d'entrée	100 - 240 AC
	Courant d'entrée	0.75A
	Tension de sortie	5 DC
	Courant de sortie	3A

Center Tip Polarity      Positif

Type de prise              N

---

Caractéristiques  
physiques

Couleur                      Noir

Longueur du produit      3.0 in [7.6 cm]

Largeur du produit        1.3 in [3.2 cm]

Hauteur du produit        2.2 in [5.5 cm]

Poids du produit            7.2 oz [204.0 g]

---

Informations  
d'emballage

Quantité par paquet      1

Longueur du Paquet      5.5 in [14.0 cm]

Package Width            4.9 in [12.5 cm]

Package Height            1.9 in [4.7 cm]

Poids brut                  6.8 oz [194.0 g]

---

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet    1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / JP / EU / GB / AU)

---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis