

Alimentatore di ricambio DC - 5V, 3A

ID prodotto: SVA5N3NEUA



Questo alimentatore da 5 V può fungere da sorgente di alimentazione per qualsiasi dispositivo elettronico dotato di connettore di tipo N a cilindro e che richieda un'alimentazione pari a 5 volt e fino a 3 amp.

Questo adattatore di alimentazione CC è il ricambio perfetto per un adattatore di alimentazione smarrito o guasto usato in precedenza per alimentare i dispositivi elettronici.

Quando è assolutamente necessario evitare tempi di fermo, avere a portata di mano un adattatore di alimentazione di ricambio garantisce che non si dovrà più attendere l'arrivo di un componente di ricambio o che non si dovranno più sostituire i dispositivi al solo scopo di disporre di una sorgente di alimentazione compatibile.

Questo adattatore di alimentazione da 5 volt e 3 amp è il componente di ricambio diretto per gli adattatori di alimentazione inclusi nei seguenti prodotti StarTech.com:

Kit extender VDSL2 - 1,5 km

Convertitore multimediale a fibra Gigabit Ethernet MM LC - 550 m

Hub MST - Splitter DisplayPort a DisplayPort

Hub MST a 3 porte - Splitter DisplayPort a HDMI

Hub MST a 4 porte - Splitter DisplayPort a DisplayPort

Hub MST a 3 porte - Splitter Mini DisplayPort a DisplayPort

Hub MST a 3 porte - Splitter Mini DisplayPort a HDMI

Hub MST a 4 porte - Splitter Mini DisplayPort a DisplayPort

Server AirPrint™ 150 Mbps Wireless-N a 1 porta USB

Kit per switch USB KVM a 2 porte con cavi in dotazione

USB KVM switch a 4 porte con hub in dotazione

Extender USB 2.0-over-Cat5-o-Cat6 a 4 porte

Il prodotto SVA5N3NEUA è coperto da una garanzia StarTech.com di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

## Certificazioni, report e compatibilità

### Applicazioni

- Sostituisce un alimentatore CC smarrito o guasto
- Consente di avere a disposizione un adattatore di alimentazione supplementare per i dispositivi mission-critical

### Caratteristiche

- Supporta una gamma di dispositivi che richiedono un'alimentazione di 5 volt e 3 amp (o inferiore) e un connettore di tipo N a cilindro
- Riduce le interruzioni in caso di guasto mettendo a disposizione un adattatore di alimentazione di ricambio

---

#### Connettore/i

Norme di garanzia	2 Years
Connettori uscita	N-Type Barrel (Inner Diameter: 2.5 mm, Outer Diameter: 5.5 mm)

---

#### Alimentazione

Tensione ingresso	100 - 240 AC
Corrente ingresso	0.75A
Tensione di uscita	5 DC
Corrente di uscita	3A

Tipo punta centrale      Positivo

Tipo presa                      N

Caratteristiche  
fisiche

Colore                              Nero

Lunghezza prodotto      3.0 in [76 mm]

Larghezza prodotto      1.3 in [32 mm]

Altezza prodotto            2.2 in [55 mm]

Peso prodotto                7.2 oz [204 g]

Informazioni  
confezione

Package Length            7.0 in [17.7 cm]

Package Width             5.2 in [13.1 cm]

Package Height            1.4 in [35 mm]

Peso spedizione  
(confezione)                7.2 oz [204 g]

Contenuto  
della  
confezione

Incluso nella  
confezione                    adattatore di alimentazione universale (NA/JP, EU, UK, AU)

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

