

Adaptateur secteur de recharge - Bloc d'alimentation CC - 9V 2A

N° de produit: SVA9M2NEUA



Cet adaptateur d'alimentation de recharge peut constituer une source d'alimentation pour tout appareil électronique doté d'un connecteur de type M, nécessitant une alimentation jusqu'à 9 volts et 2 ampères.

Cet adaptateur remplace avantageusement l'adaptateur d'alimentation perdu ou endommagé que vous utilisez pour alimenter vos appareils électroniques existants.

Cet adaptateur d'alimentation évite aux voyageurs fréquents de devoir acheter plusieurs adaptateurs. Pour garantir son fonctionnement dans votre région et votre destination, cet adaptateur d'alimentation passe automatiquement de 100 à 240 V et comporte des fiches d'alimentation régionales pour l'Amérique du Nord, l'Europe, le Royaume-Uni et l'Australie.

Le modèle SVA9M2NEAU bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

## Certifications, rapports et compatibilité

### Applications

- Remplacez un adaptateur d'alimentation perdu ou cassé
- Conservez à portée de main un adaptateur d'alimentation supplémentaire pour vos appareils indispensables
- Utilisez un adaptateur d'alimentation unique lors de vos déplacements dans différentes régions

## Spécifications techniques

- Large compatibilité dans différentes régions avec commutation automatique 100-240 V et fiches d'alimentation incluses pour les prises murales d'Amérique du Nord, d'Europe, du Royaume-Uni et d'Australie
- Prend en charge toute une gamme d'appareils nécessitant une alimentation de 9 volts et 2 ampères (ou moins) et un connecteur de type M
- Réduit les temps d'arrêt en cas de panne d'adaptateur d'alimentation

---

### Alimentation

Politique de garantie	2 Years
Adaptateur d'alimentation inclus	Adaptateur secteur inclus
Tension d'entrée	100 - 240 AC
Courant d'entrée	0.8 A
Tension de sortie	9V DC
Courant de sortie	2 A
Center Tip Polarity	Positif
Type de prise	M
Consommation électrique	18

---

### Conditions environnementales

Température de fonctionnement	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Température de stockage	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Humidité	Humidité relative de 10 % à 80 %

---

### Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
---------	------



Longueur du produit	3.2 in [82.0 mm]
Largeur du produit	1.8 in [46.0 mm]
Hauteur du produit	1.4 in [36.0 mm]
Poids du produit	7.5 oz [213.0 g]

---

Informations  
d'emballage

Package Length	2.8 in [72.0 mm]
Package Width	5.7 in [14.6 cm]
Package Height	2.4 in [61.0 mm]
Poids brut	8.3 oz [234.0 g]

---

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	Adaptateur d'alimentation (Amérique du Nord / EU / GB / AU)
-----------------------	-------------------------------------------------------------

---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

