

USB S-Video en Composiet Audio Video Capture Kabel met TWAIN

Productcode: SVID2USB23



De SVID2USB23 USB 2.0 S-Video & composiet video-opnamekabel is een gebruiksvriendelijke video-opnameoplossing, waarmee u video vanaf een S-Video of composiet videobron, alsmede de betreffende 2-kanaals RCA audio, op uw Mac® of Windows® computer kunt weergeven.

De kabel maakt verbinding met uw desktop- of laptopcomputer via USB 2.0 en is compact genoeg dat hij in de palm van uw hand past, waardoor u beschikt over een handige draagbare video-opnameoplossing die meer geschikt is voor gebruik met zowel laptops als desktops.

Als gebruiksvriendelijk apparaat voor de opname van analoge video op uw computer vanaf externe bronnen, zoals een videorecorder of camcorder, vormt de SVID2USB23 de perfecte oplossing voor het opnemen van Betamax- of VHS-video, met realtime MPEG-1, MPEG-2 en MPEG-4 codering, alsmede TWAIN ondersteuning, voor gegarandeerde compatibiliteit met een breed scala van systemen en software.

Deze analoge video-opnamekabel ondersteunt vele verschillende besturingssystemen, en neemt naadloos analoge video op voor Mac® computers (OS 10.X) en Windows® pc's (Windows® 7/8/8.1/10, Windows® 2000/XP(32/64-bit)/Vista(32/64-bit)).

Gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit





Toepassingen

- Zet zelf opgenomen VHS-video's om naar digitaal formaat
- Zet opgenomen video's over naar uw computersysteem om deze te bewerken en er uw eigen compilatie van te maken

Eigenschappen

- Geschikt voor Mac® of Windows® computers
- Kies uit MPEG-1, MPEG-2 of MPEG-4 videocodering
- TWAIN-ondersteuning voor gebruik met diverse software
- Ondersteunt NTSC, PAL en SECAM video-opname
- Plug-and-play-installatie waarvoor geen voedingsadapter nodig is
- Tot 30 fps analoge video-opname capaciteit bij een maximale resolutie van 720x480 (NTSC) / 720x576 (PAL)
- Snapshotfunctie biedt u de mogelijkheid stilstaande beelden vanaf video op te nemen
- Klein en lichtgewicht design zorgt voor comfortabele mobiliteit en toepassingen voor onderweg

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
AV-ingang	Audio RCA
	Composite
	S-Video
AV-uitgang	USB
Audio	Ja
Industriestandaarden	NTSC, PAL, SECAM

Videocodering: MPEG 1, MPEG 2 en MPEG 4

Compatibel met DirectShow

Chipsetcode eMPIA - EM2861

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	480Mbit/s
Maximale analoge resoluties	720x480(NTSC) / 720x576(PAL)

Connector(en)

Connector A	1 - USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps)
Connector B	1 - S-Video (4-polig, Mini-DIN)
	1 - Composiet video (1 x RCA)
	1 - Stereoaudio (2 x RCA)

Software

Besturingssystemen	Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10,11 Apple® OSX 10.6 - 10.14
--------------------	---

Speciale opmerkingen / vereisten

Notitie	Het MPEG 4 videobestandsformaat wordt ondersteund op de meegeleverde SVID2USB23 opnamesoftware voor Mac en andere externe DirectShow™ opnamesoftware zoals OBS movavi® videosoftware ondersteunt het MPEG4 videobestandsformaat niet
---------	---

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Opslagtemperatuur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Vochtigheid	5 - 85% rel. luchtvochtigheid, niet-condenserend

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Kunststof
Kabellengte	20.7 in [527 mm]
Lengte product	3.1 in [80.0 mm]
Breedte product	1.3 in [3.4 cm]
Hoogte product	0.6 in [1.4 cm]
Gewicht product	2.3 oz [66.0 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	5.7 in [14.6 cm]
Package Width	8.2 in [20.8 cm]
Package Height	1.6 in [41.0 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	6.2 oz [177.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - video-capture USB-kabel
	1 - Software-CD
	1 - Driver-CD
	1 - Handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.