

Cable Switch Conmutador KM USB de 2 Puertos con Transferencia de Datos Archivos para Mac o PC

ID del Producto: SVKMS2



El cable conmutador de ratón y teclado USB, de 2 puertos, con transferencia de archivos para PC y Mac®, modelo SVKMS2, permite controlar dos sistemas mediante un juego de un solo teclado y un solo ratón, además de que permite la transferencia de archivos entre equipos/sistemas Windows® y Mac®.

Este compacto conmutador KM ofrece instalación automática (no se requiere software ni controladores adicionales) y conecta los equipos/sistemas Windows o Mac mediante un puerto USB 2.0, lo cual permite la conmutación entre sistemas de forma sencilla, ya que para pasar al segundo monitor basta con desplazar el ratón o utilizar las teclas de acceso rápido.

Este conmutador KM de dos puertos USB también permite compartir el contenido del Portapapeles, a fin de copiar y pegar texto de un sistema a otro, o bien arrastrar y soltar archivos para transferirlos y administrar datos de forma sencilla.

Avalado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Perfecto para oficinas donde un único usuario debe controlar varios equipos y el espacio del escritorio es limitado
- Ideal para técnicos de PC o para entornos de bancos de pruebas ya que permite controlar y monitorear dos sistemas simultáneamente
- Una solución conveniente para usuarios de negocios que necesitan transferir archivos entre su computadora de escritorio y una laptop

Características

- Permite compartir el mouse y el teclado entre 2 computadoras
- Compatible con sistemas Windows® y Mac®
- Sencilla conmutación entre sistemas mediante el ratón o las teclas de acceso rápido
- Transferencia de archivos mediante la técnica de arrastrar y soltar
- Permite copiar y pegar texto entre sistemas
- Plug-and-Play, no requiere CD de software/driver

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Cantidad de Puertos KVM	2
Plataformas Admitidas	USB
Montaje en Rack	No
Cables Incluidos	Sí
ID del Conjunto de Chips	MCT - WH88
Sistema En Cascada	No

Rendimiento

Soporta OSD y Teclas de Acceso Directo	No
--	----

	Control IP KVM	No
	Hot-Key Selection	Sí
	Cantidad Máxima de Usuarios	1
Conector(es)	Conectores del Host	2 - USB 2.0 Tipo A (4 pines, 480Mbps)
Software	Compatibilidad OS	Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11 Windows Server® 2012, 2012-R2, 2016, 2019, 2022 macOS 10.6 a 10.15
	Certificado WHQL de Microsoft	Sí
Indicadores	Indicadores LED	2 - Alimentación / Enlace
Requisitos de Energía	Adaptador de Corriente Incluido	Alimentado por USB
Requisitos Ambientales	Temperatura Operativa	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
	Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 55°C (14°F to 131°F)
	Humedad	HR 85% Sin Condensación
Características Físicas	Color	Negro
	Tipo de Gabinete	Plástico
	Longitud del Cable	6.0 ft [1.8 m]
	Longitud del Producto	6.0 ft [1.8 m]

Ancho del Producto	0.7 in [1.8 cm]
Altura del Producto	0.5 in [1.2 cm]
Peso del Producto	1.4 oz [40 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	6.9 in [17.4 cm]
Ancho de la Caja	5.7 in [14.6 cm]
Altura de la Caja	1.3 in [3.4 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	4.1 oz [116.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Cable para Compartir Mouse y Teclado
	1 - Manual de Instrucciones

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.