

Cavo switch KM a 2 porte USB con trasferimento di file per PC e Mac - USB 2.0

Product ID: SVKMS2



Il cavo switch per tastiera e mouse con 2 porte USB SVKMS2 con trasferimento di file per PC e Mac® permette di controllare due sistemi di computer utilizzando un solo set di tastiera e mouse offrendo al contempo la possibilità di trasferire i file tra i sistemi Windows® e/o Mac collegati.

Grazie all'installazione automatica (che non richiede software o driver aggiuntivi), questo cavo switch KM compatto collega i sistemi Windows e/o Mac utilizzando una porta USB 2.0 standard che consente di semplificare la commutazione tra i sistemi con il passaggio del mouse al secondo display o con le scelte rapide da tastiera.

Questo semplice cavo switch KM a due porte USB offre inoltre i vantaggi aggiuntivi della condivisione del blocco appunti che consente di copiare e incollare testo da un sistema all'altro e trascinare i file per semplici trasferimenti e gestione di dati.

Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Perfetto per le applicazioni da ufficio in cui un singolo utente deve controllare più computer e lo spazio di lavoro è limitato
- Ideale per la riparazione di PC o ambienti tech bench, consente di controllare e monitorare due sistemi contemporaneamente

- Una soluzione conveniente per l'utente business che deve trasferire file tra sistemi desktop e laptop

Features

- Plug-and-Play, nessun CD software/driver necessario
- Condivisione di tastiera e mouse tra 2 computer
- Trasferimento di file mediante trascinamento
- Permette di copiare e incollare testo tra sistemi
- Commutazione semplice tra sistemi con movimento del mouse o scelte rapide da tastiera
- Compatibile con sistemi Windows® e Mac®

Hardware	Warranty	2 Years
	Porte KVM	2
	Interfaccia PC	USB
	Montaggio a rack	No
	Cavi inclusi	Yes
	ID chipset	MCT - WH88
	Collegamento a margherita	No
Prestazioni	Supporto OSD e tasti di scelta rapida	No
		No
	Controllo IP	Yes
	Hot-Key Selection	1
	Numero massimo di utenti	
Connettore/i	Connettori host	USB Type-A (4 pin) USB 2.0
Software	Compatibilità con sistemi operativi	Windows®; 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server®; 2012, 2012-R2, 2016, 2019
	Certificato Microsoft WHQL	macOS da 10.6 a 10.15
		Yes
Indicatori	Indicatori LED	Alimentazione/Connessione
Alimentazione	Adattatore di alimentazione incluso	USB-Powered
Ambientale	Temperatura d'esercizio	0°C to 50°C (32°F to 122°F)

Temperatura di conservazione	-10°C to 55°C (14°F to 131°F)
Umidità	85% RH senza condensa

Caratteristiche fisiche	Colore	Black
	Tipo enclosure	Plastica
	Lunghezza cavo	6.0 ft [1.8 m]
	Lunghezza prodotto	6.0 ft [1.8 m]
	Larghezza prodotto	0.7 in [18.5 mm]
	Altezza prodotto	0.5 in [11.5 mm]
	Peso prodotto	1.4 oz [40 g]

Informazioni confezione	Package Length	7.0 in [1.8 cm]
	Package Width	6.3 in [1.6 cm]
	Package Height	0.8 in [20 mm]
	Peso spedizione (confezione)	4.1 oz [116 g]

Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	Cavo di condivisione tastiera e mouse
	Incluso nella confezione	Manuale di istruzioni

*Product appearance and specifications are subject to change without notice.

